




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra lamper i våtrom til lyskastere i haller – de høyver-dige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår lam-pen INDUSTRY BATTEN V, som for effekt (22W/41W), lys-farge (3000K/4000K/5700K) og lysintensitet (5220lm/5460/5760lm) kan stilles inn med en DIP-bryter, Installeringen går lett som en lek med apparatbæreren, som kan fjernes. Med den integrerte trykklemmen kan strømtilkoblingen gjøres uten bruk av verktøy. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007507
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500/960 mA
Kapslingsgrad	I
Watt-verdi	42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,94
Antall lys på LS B16A	13
Antall lys på LS C16A	20
Høy innkoblingsstrøm	9.33 A
Varighet innkoblingsstrøm	850 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Strålevinkel	150 °
Farge	hvit

Lyskilde

	
--	---

CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risk Group	0
Lengde	152 cm
Bredde	6.1 cm
Høyde	7 cm
Nettvekt	1.55 kg
Bruttovekt	1.659 kg