


INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoort de INDUSTRY BATTEN V-verlichting, die via een dipswitch instelbaar is qua vermogen (22W/41W), lichtkleur (3000K/4000K/5700K) en lichtintensiteit (5220lm/5460/5760lm). Installatie is kinderspel dankzij de verwijderbare tandwielkast en dankzij de geïntegreerde drukkleem is elektrische aansluiting mogelijk zonder gereedschap. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007507
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500/960 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,94
Aantal armaturen bij LS B16A	13
Aantal armaturen bij LS C16A	20
Niveau van inschakelstroom	9.33 A
Duur van inschakelstroom	850 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	150 °
Kleur	wit

Lichtbron



CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	152 cm
Breedte	6.1 cm
Hoogte	7 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Brutogewicht	1.659 kg