




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de INDUSTRY BATTEN V-armatuur, die een dipswitch heeft waarmee vermogen (22W/41W), lichtkleur (3000K/4000K/5700K) en lichtintensiteit (5220lm/5460/5760lm) ingesteld kan worden. Installatie is kinderspel met de uitneembare apparaatdrager en dankzij de geïntegreerde drukkleem is voor de elektrische aansluiting geen gereedschap nodig. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007507
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500/960 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,94
Aantal armaturen bij LS B16A	13
Aantal armaturen bij LS C16A	20
Niveau van inschakelstroom	9.33 A
Duur van inschakelstroom	850 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	150 °
Kleur	wit

Lichtbron



CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	152 cm
Breedte	6.1 cm
Hoogte	7 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Brutogewicht	1.659 kg