




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42 Вт 830/840/857

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник INDUSTRY BATTEN V, мощность которого (22Вт/41Вт), цветовая температура (3000К/4000К/5700К) и сила света (5220лм/5460/5760лм) регулируются с помощью DI-P-переключателя. Благодаря съемному лотку для редукторов установка не требует особых усилий, а благодаря встроенному прижимному зажиму электрическое подключение можно произвести без использования инструментов. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



Технические характеристики

Тов. №	1007507
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 04
Ударопрочность	0.5 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500/960 mA
Класс защиты	I
Мощность	42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,94
Количество светильников на LS B16A	13
Количество светильников на LS C16A	20
Уровень пускового тока	9.33 A
Продолжительность пускового тока	850 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	5220/5760/5460 lm
Цветовая температура	3000/4000/5700 Kelvin

Источник света



Половинный угол	150 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	152 cm
Ширина	6.1 cm
Высота	7 cm
Вес нетто	1.55 kg
вес брутто	1.659 kg