




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42 W 830/840/857

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje luč INDUSTRY BATTEN V, ki ji je moč (22W/41W), barvo svetlobe (3000K/4000K/5700K) in jakost svetlobe (5220lm/5460/5760lm) nastavljati prek dip stikala. Zahvaljujoč odstranljivemu nosilcu naprav je namestitev otročje lahka, zaradi vgrajene tlačne objemke pa se lahko električna povezava izvede brez orodja. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art. | 1007507 |
| IP koda | IP 20 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 04 |
| Odpornost proti udaru | 0.5 Joule |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop, Stena |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 500/960 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 42 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Učinkovitost poslovanja (LOR) | 0,94 |
| Število svetilk pri LS B16A | 13 |
| Število svetilk na LS C16A | 20 |
| Raven zagonskega toka | 9.33 A |
| Trajanje zagonskega toka | 850 µs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.02 |
| Lumini | 5220/5760/5460 lm |
| Barvna temperatura | 3000/4000/5700 Kelvin |
| Kot sevanja | 150 ° |
| Barva | bela |

Svetlobnega Vira



| | |
|------------------|----------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Dolžina | 152 cm |
| Širina | 6.1 cm |
| Višina | 7 cm |
| Neto teža | 1.55 kg |
| Bruto teža | 1.659 kg |