



## DOWNLIGHT V 150


9/15W 830/840 IP54

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Příkladem je DOWNLIGHT V 150 vestavné svítidlo, které je k dostání v bílé a černé barvě s plochým nebo lehce zapuštěným krytem. S příkonem 9W nebo 15W se barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (1750lm/1900lm) nastavují prostřednictvím DIP přepínače. Navíc se DOWNLIGHT V 150 rychle a snadno instalují integrovanou odbočnou krabicí LED ovladače. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007509
Kód IP	IP20/54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250/400 mA
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	39
Počet svítidel na LS C16A	66
Úroveň rozběhového proudu	7.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	420 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	černá
CRI	80

## Světelného Zdroje

	
<b>Příslušenství</b>	
1007482	DOWNLIGHT V 150 , lehce zapuštěný kryt bílá
1007481	DOWNLIGHT V 150 , plochý kryt černá
1007480	DOWNLIGHT V 150 , plochý kryt bílá
1007483	DOWNLIGHT V 150 , lehce zapuštěný kryt černá

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Výška	3.9 cm
Průměr	12.3 cm
Hmotnost netto	0.221 kg
Celková hmotnost	0.236 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5.5 cm
Vestavný průměr	15 cm