



DOWNLIGHT V 150

9/15 W 830/840 IP54

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le luminaire encastré DOWNLIGHT V 150, disponible en blanc ou noir avec cache plat ou légèrement encastré, en fait partie. Avec une consommation électrique de 9 W ou 15 W, la couleur de la lumière (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1900 lm) peuvent être réglées via des commutateurs DIP. De plus, le DOWNLIGHT V 150 peut être installé rapidement et facilement grâce à la boîte de jonction intégrée du driver LED. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007509
Code IP	IP20/54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250/400 mA
Indice de protection	II
Wattage	15 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	39
Nombre de luminaires sur LS C16A	66
Hauteur du courant d'appel	7.6 A
Durée du courant d'appel	420 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	noir
CRI	80

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1007482	DOWNLIGHT V 150 , cache légèrement encastré blanc
1007481	DOWNLIGHT V 150 , cache plat noir
1007480	DOWNLIGHT V 150 , cache plat blanc
1007483	DOWNLIGHT V 150 , cache légèrement encastré noir

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	3.9 cm
Diamètre	12.3 cm
Poids net	0.221 kg
Poids brut	0.236 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm