



DOWNLIGHT V 150

9/15 W 830/840 IP54

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur (3000 K/4000 - K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1900 lm) pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007509
Code IP	IP20/54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250/400 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	39
Nombre de luminaires sur LS C16A	66
Hauteur du courant d'appel	7.6 A
Durée du courant d'appel	420 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	noir
IRC	80

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1007482	DOWNLIGHT V 150 , dif-fuseur en léger retrait blanc
1007481	DOWNLIGHT V 150 , dif-fuseur plat noir
1007480	DOWNLIGHT V 150 , dif-fuseur plat blanc
1007483	DOWNLIGHT V 150 , dif-fuseur en léger retrait noir

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	3.9 cm
Diamètre	12.3 cm
Poids net	0.221 kg
Poids brut	0.236 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm