



DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 150, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 9W o 15 W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (1750lm/1900lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V150 è facile e veloce da installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.

DATI TECNICI

Articolo	1007509
Codice IP	IP20/54
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250/400 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	39
Numero di apparecchi a LS C16A	66
Livello di corrente di spunto	7.6 A
Durata della corrente di spunto	420 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	nero
CRI	80

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1007482	DOWNLIGHT V 150 , copertura leggermente in- cassata bianco
1007481	DOWNLIGHT V 150 , copertura piatta nero
1007480	DOWNLIGHT V 150 , copertura piatta bianco
1007483	DOWNLIGHT V 150 , copertura leggermente in- cassata nero

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	3.9 cm
Diametro	12.3 cm
Peso netto	0.221 kg
Peso lordo	0.236 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	15 cm