



DOWNLIGHT V 150


9/15W 830/840 IP54

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og utendørs. Fra lamper i våtrom til lyskaster i haller – de høyverdige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår DOWNLIGHT V 150 innfelt armatur som kan leveres i hvitt eller svart med et flatt eller lett nedsenket deksel. Ved et energiforbruk av 9W kan man stille inn lysfarge (3000-K/4000K) og intensitet (1750lm/1900lm) med DIP-bryter. I tillegg er DOWNLIGHT V 150 rask og enkel å installere med den integrerte koblingsboksen til LED-driveren. Bestem deg i dag for SLVtec.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007509
IP-kode	IP20/54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250/400 mA
Kapslingsgrad	II
Watt-verdi	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	39
Antall lys på LS C16A	66
Høy innkoblingsstrøm	7.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	420 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålevinkel	105 °
Farge	svart
CRI	80

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1007482	DOWNLIGHT V 150 , lett nedsenket deksel hvitt
1007481	DOWNLIGHT V 150 , flatt deksel svart
1007480	DOWNLIGHT V 150 , flatt deksel hvitt
1007483	DOWNLIGHT V 150 , lett nedsenket deksel svart

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risk Group	0
Høyde	3.9 cm
Diameter	12.3 cm
Nettvekt	0.221 kg
Bruttovekt	0.236 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	15 cm