



DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de DOWNLIGHT V 150 inbouwarmatuur, verkrijgbaar in wit of zwart met een vlakke of licht verzonken afdekking. Met een stroomverbruik van 9W tot 15W zijn de lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (1750lm/1900lm) instelbaar via een dipswitch. Hiervoor wordt de DOWNLIGHT V 150 snel en eenvoudig geïnstalleerd dankzij de geïntegreerde aansluitdoos van de led-driver. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007509
IP-code	IP20/54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250/400 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	39
Aantal armaturen bij LS C16A	66
Niveau van inschakelstroom	7.6 A
Duur van inschakelstroom	420 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

	
--	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1007482	DOWNLIGHT V 150 , licht ingebouwde afdek- king wit
1007481	DOWNLIGHT V 150 , platte afdekking zwart
1007480	DOWNLIGHT V 150 , platte afdekking wit
1007483	DOWNLIGHT V 150 , licht ingebouwde afdek- king zwart

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	3.9 cm
Diameter	12.3 cm
Nettogewicht	0.221 kg
Brutogewicht	0.236 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	15 cm