



DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort ook de inbouwarmatuur DOWNLIGHT V 150, die verkrijgbaar is in wit of zwart met een vlakke of licht verzonken afdekking. Bij een stroomverbruik van 9W of 15W is de lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (1750lm/1900lm) via dipswitches instelbaar. Bovendien kan de DOWNLIGHT V 150 snel en eenvoudig worden geïnstalleerd dankzij de geïntegreerde aansluitdoos van de led driver. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007509
IP-code	IP20/54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250/400 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	39
Aantal armaturen bij LS C16A	66
Niveau van inschakelstroom	7.6 A
Duur van inschakelstroom	420 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.1
Lumen	1750/1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1007482	DOWNLIGHT V 150 , licht verzonken afdekking wit
1007481	DOWNLIGHT V 150 , vlakke afdekking zwart
1007480	DOWNLIGHT V 150 , vlakke afdekking wit
1007483	DOWNLIGHT V 150 licht verzonken afdekking zwart

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	3.9 cm
Diameter	12.3 cm
Nettogewicht	0.221 kg
Brutogewicht	0.236 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	15 cm