



DOWNLIGHT V 150

9/15 W 830/840 IP54

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują oprawę wpuszczaną DOWNLIGHT V 150, która jest dostępna w kolorze białym lub czarnym z płaską lub lekko cofniętą osłoną. Przy poborze mocy 9 W lub 15 W barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła (1750 lm/1900 lm) można regulować za pomocą przełączników DIP. Ponadto DOWNLIGHT V 150 można szybko i łatwo zainstalować dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej sterownika LED. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007509
Kod IP	IP20/54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250/400 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	39
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	66
Poziom prądu rozruchowego	7.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	420 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.1
Strumień świetlny	1750/1900 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	czarny
CRI	80

Źródła światła

	
Akcesoria	
1007482	DOWNLIGHT V 150 , lekko wpuszczana osłona biała
1007481	DOWNLIGHT V 150 czarna , osłona płaska czarna
1007480	DOWNLIGHT V 150 , osłona płaska biała
1007483	DOWNLIGHT V 150 , lekko wpuszczana osłona czarna

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	3.9 cm
średnica	12.3 cm
Waga netto	0.221 kg
Waga brutto	0.236 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	15 cm