



DOWNLIGHT V 150

9/15 W 830/840 IP54

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Entre eles, a luminária de encastrar DOWNLIGHT V 150, disponível em branco ou preto com uma cobertura plana ou ligeiramente embutida. Com um consumo de energia de 9 W ou 15 W, a temperatura de cor da luz (3000-K/4000K) e a intensidade da luz (1750 lm/1900 lm) são ajustáveis através de um micro-interruptor. Para este efeito, o DOWNLIGHT V 150 é instalado de forma rápida e fácil graças à caixa de derivação integrada do controlador LED. Escolha ainda hoje SLVtec.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007509
IP Code	IP20/54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Número de cabos	15
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250/400 mA
Classe de proteção	II
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	39
Número de luminárias no LS C16A	66
Nível de corrente de irrupção	7.6 A
Duração da corrente de irrupção	420 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.1
Lúmen	1750/1900 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	preto
CRI	80

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1007482	DOWNLIGHT V 150 , cobertura ligeiramente embutida branco
1007481	DOWNLIGHT V 150 , cobertura plana preto
1007480	DOWNLIGHT V 150 , cobertura plano branco
1007483	DOWNLIGHT V 150 cobertura ligeiramente embutida preto

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	3.9 cm
Diâmetro	12.3 cm
Peso líquido	0.221 kg
Peso bruto	0.236 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	5.5 cm
Diâmetro de montagem	15 cm