



DOWNLIGHT V 150

9/15 Вт 830/840 IP54

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Одним из примеров такого сочетания является встраиваемый светильник DOWNLIGHT V 150, выпускаемый в белом или черном цвете с плоским или слегка утопленным рассеивателем. Потребляемая мощность светильник составляет от 9 до 15 Вт, цветовая температура (3000K/4000K) и сила света (1750лм/1900лм) регулируются с помощью DI-P-переключателя. Кроме того светильник DOWNLIGHT V 150 быстро и легко устанавливается благодаря встроенному драйверу светодиодов. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.

Технические характеристики

Тов. №	1007509
IP Code	IP20/54
Класс ударопрочности	IK 02
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	15
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250/400 mA
Класс защиты	II
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	39
Количество светильников на LS C16A	66
Уровень пускового тока	7.6 A
Продолжительность пускового тока	420 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.1
Световой поток	1750/1900 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	105 °

Источник света

	
--	---

Аксессуары

1007482	DOWNLIGHT V 150 , утопленный рассеиватель белый
1007481	DOWNLIGHT V 150 , черный плоский рассеиватель
1007480	DOWNLIGHT V 150 , белый плоский рассеиватель
1007483	DOWNLIGHT V 150 , слегка утопленный рассеиватель черный

Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Высота	3.9 cm
Диаметр	12.3 cm
Вес нетто	0.221 kg
вес брутто	0.236 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.5 cm
Установочный диаметр	15 cm