



DOWNLIGHT V 150


9/15 W 830/840 IP54

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada vgradna svetilka DOWNLIGHT V 150, ki je na voljo v beli ali črni barvi z ravnim ali rahlo potopljenim pokrovom. S porabo energije 9 W ali 15 W lahko barvo svetlobe (3000 K/4000 K) in jakost svetlobe (1750 lm/1900 lm) prilagodite prek stikala dip. Poleg tega je DOWNLIGHT V 150 mogoče hitro in enostavno namestiti zahvaljujoč vgrajeni priključni dozi gonilnika LED. Izberite SLVtec še danes.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007509
IP koda	IP20/54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop z dodatki
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250/400 mA
Zaščitni razred	II
EI. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	39
Število svetilk na LS C16A	66
Raven zagonskega toka	7.6 A
Trajanje zagonskega toka	420 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.1
Lumni	1750/1900 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	105 °
Barva	črna
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1007482	DOWNLIGHT V 150 , lahko potopni pokrov, bel
1007481	DOWNLIGHT V 150 , črn, ploski pokrov
1007480	DOWNLIGHT V 150 , bel, ploski pokrov
1007483	DOWNLIGHT V 150 , delno potopni pokrov, črn

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	3.9 cm
Premer	12.3 cm
Neto teža	0.221 kg
Bruto teža	0.236 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	5.5 cm
Premer vgradnje	15 cm