




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 Čidlo

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. K tomu patří svítidlo OUTDOOR BULKHEAD V, které je díky krytí IP65 a mohutnému hliníkovému pouzdru maximálně chráněno za každého počasí. Barva světla (3000K/4000K/6500K) i intenzita světla (1750lm/1850lm/1900lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. Odnímatelná převodka slouží ke snadné instalaci a volitelné čidlo na pohyb pomáhá při energetických úsporách. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Č. výrobku | 1007515 |
| Kód IP | IP 65 |
| Třída rázové pevnosti | IK 10 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop, Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 500 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 20 W |
| Teplota prostředí | 25 °C |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 45 °C |
| Provozní účinnost (LOR) | 62,5 |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.43 W |
| Počet svítidel na LS B16A | 38 |
| Počet svítidel na LS C16A | 63 |
| Úroveň rozběhového proudu | 8.6 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 282 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 1750/1850/1900 lm |
| Teplota barvy světla | 3000/4000/6500 Kelvin |
| Úhel záření | 110 ° |

Světelného Zdroje



| | |
|-------------------------|----------|
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Výška | 9.2 cm |
| Průměr | 36 cm |
| Hmotnost netto | 2.5 kg |
| Celková hmotnost | 2.675 kg |