




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 Sensor

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec. Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye la luminaria OUTDOOR BULKHEAD V, que, gracias al grado de protección IP65 y a la carcasa robusta de aluminio, es apta para cualquier clima. El color de la luz (3000 K/4000 K/6500 K) y la intensidad de la luz (1750 lm/1850 lm/1900 lm) pueden regularse fácilmente mediante el interruptor DIP. Y, mientras que la caja de cambios extraíble facilita la instalación, el sensor de movimiento opcional ayuda a ahorrar energía. Elija hoy SLVtec.



Datos técnicos

Art. N.º	1007515
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	62,5
Potencia nominal de la red en espera	0.43 W
Número de luminarias en LS B16A	38
Número de luminarias en LS C16A	63
Nivel de corriente de entrada	8.6 A
Duración de la corriente de entrada	282 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	1750/1850/1900 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °

Fuente de luz



Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	9.2 cm
Diámetro	36 cm
Peso neto	2.5 kg
Peso bruto	2.675 kg