




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W 830/840 IP65 IK10 Sensor

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le luminaire OUTDOOR BULKHEAD V, bien protégé par tous les temps grâce à la classe de protection IP65 et au boîtier en aluminium robuste, en fait partie. La couleur de la lumière (3000 K/4000 K/6500 K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1850 lm/1900 lm) peuvent facilement être modifiées à l'aide d'un commutateur DIP. Et tandis que la transmission amovible facilite l'installation, le capteur de mouvement en option permet d'économiser de l'énergie. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007515
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
T° ambiante	25 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	62,5
Réseau Puissance de veille assignée	0.43 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	38
Nombre de luminaires sur LS C16A	63
Hauteur du courant d'appel	8.6 A
Durée du courant d'appel	282 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	110 °

Source Lumineuse



Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	36 cm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	2.675 kg