




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W 830/840 IP65 IK10 capteur

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire OUTDOOR BULKHEAD V qui, grâce à son boîtier robuste en aluminium et son indice de protection IP65, présente une excellente résistance face à toutes les intempéries. La température de couleur (3000 K/4000 K/6500 K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1850 lm/1900 lm) se réglent facilement via un interrupteur Dip. Et, tandis que le driver amovible assure une installation facile, le détecteur de mouvement en option vous aide à faire des économies d'énergie. Optez sans attendre pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007515
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante	25 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	62,5
Réseau Puissance de veille assignée	0.43 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	38
Nombre de luminaires sur LS C16A	63
Hauteur du courant d'appel	8.6 A
Durée du courant d'appel	282 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °

Source Lumineuse



Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	36 cm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	2.675 kg