




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 sensore

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio OUTDOOR BULKHEAD V che grazie alla classe di protezione IP65 e al robusto alloggiamento in alluminio può affrontare qualsiasi condizione atmosferica. La temperatura del colore (3000K/4000K/6500K) e l'intensità luminosa (1750lm/1850lm/1900lm) sono facilmente regolabili tramite dip switch. E mentre il meccanismo estraibile rende facile l'installazione, il sensore di movimento opzionale aiuta a risparmiare energia. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1007515
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura esterna	25 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	62,5
Potenza nominale di rete in standby	0.43 W
Numero di apparecchi a LS B16A	38
Numero di apparecchi a LS C16A	63
Livello di corrente di spunto	8.6 A
Durata della corrente di spunto	282 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Temperatura colore	3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	110 °

Sorgente Luminosa



Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	9.2 cm
Diametro	36 cm
Peso netto	2.5 kg
Peso lordo	2.675 kg