




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 sensor

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra lamper i våtrom til lyskastere i haller – de høyver-dige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår lam-pen OUTDOOR BULKHEAD V, som med beskyttelsesgrad IP65 og det sterke armaturhuset av aluminium er veldig godt beskyttet i all slags vær. Lysfargen (3000K/4000-K/6500K) og intensiteten (1750lm/1850lm/1900lm) kan lett endres med en DIP-bryter. Og mens den avtagbare drive-ren sørger for enkel installering, hjelper den optimale beve-gelsessensoren til med å spare energi. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007515
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Watt-verdi	20 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	62,5
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.43 W
Antall lys på LS B16A	38
Antall lys på LS C16A	63
Høy innkoblingsstrøm	8.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	282 µs
Strobeffekt (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/6500 Kelvin
Strålevinkel	110 °

Lyskilde

	
--	---

Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risk Group	0
Høyde	9.2 cm
Diameter	36 cm
Nettvekt	2.5 kg
Bruttovekt	2.675 kg