




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 Sensor

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. - Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Deze omvatten de OUTDOOR BULKHEAD V-verlichting, die perfect beschermd is in alle weersomstandigheden dankzij de IP65 beschermingsklasse en de robuuste aluminium behuizing. Zowel de lichtkleur (3000K/4000K/6500K) als de lichtintensiteit (1750lm/1850lm/1900lm) kunnen eenvoudig worden gewijzigd via een dipswitch. En terwijl de afneembare tandwielkast eenvoudige installatie mogelijk maakt, helpt de optionele bewegingssensor energie te besparen. Kies vandaag nog voor SLVtec.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007515
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	62,5
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.43 W
Aantal armaturen bij LS B16A	38
Aantal armaturen bij LS C16A	63
Niveau van inschakelstroom	8.6 A
Duur van inschakelstroom	282 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	110 °

## Lichtbron



<b>Kleur</b>	zwart
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX-gegevens</b>	L80B50
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Hoogte</b>	9.2 cm
<b>Diameter</b>	36 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.5 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.675 kg