




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 Sensor

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort ook de OUTDOOR BULKHEAD V-armatuur, die dankzij beschermingsgraad IP65 en de robuuste aluminium behuizing perfect beschermd is tegen alle weersomstandigheden. De lichtkleur (3000K/4000K/6500K) en lichtintensiteit (1750lm/1850lm/1900lm) kunnen heel eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. En terwijl de afneembare aandrijving eenvoudige installatie mogelijk maakt, helpt de optionele bewegingssensor energie te besparen. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007515
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	62,5
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.43 W
Aantal armaturen bij LS B16A	38
Aantal armaturen bij LS C16A	63
Niveau van inschakelstroom	8.6 A
Duur van inschakelstroom	282 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	110 °

Lichtbron



Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	9.2 cm
Diameter	36 cm
Nettogewicht	2.5 kg
Brutogewicht	2.675 kg