




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W 830/840 IP65 IK10, czujnik

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują lampę OUTDOOR BULKHEAD V, która jest dobrze chroniona przy każdej pogodzie dzięki klasie ochrony IP65 i solidnej aluminiowej obudowie. Barwę światła (3000 K/4000 K/6500 K) i natężenie światła (1750 lm/1850 lm/1900 lm) można łatwo zmienić za pomocą przełącznika DIP. Odłączana przekładnia ułatwia instalację, a opcjonalny czujnik ruchu pomaga oszczędzać energię. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007515
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	62,5
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.43 W
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	38
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	63
Poziom prądu rozruchowego	8.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	282 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	1750/1850/1900 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/6500 Kelvin

## Źródła światła

	
--	---

<b>Kąt połowiczny rozpraszania</b>	110 °
<b>Kolor</b>	czarny
<b>CRI</b>	80
<b>Dane LXXBXX</b>	L80B50
<b>Okres użytkowania</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Wysokość</b>	9.2 cm
<b>średnica</b>	36 cm
<b>Waga netto</b>	2.5 kg
<b>Waga brutto</b>	2.675 kg