




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 Вт 830/840 IP65 IK10 датчик движения

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является светильник OUTDOOR BULKHEAD V, который прекрасно защищен от любых погодных воздействий благодаря степени защиты IP65 и прочному алюминиевому корпусу. Цветовая температура (3000К/4000К/6500К), а также сила света (1750лм/1850лм/1900лм) могут регулироваться за счет DIP-переключателя. Съемный редуктор облегчает установку, а дополнительный датчик движения помогает экономить электроэнергию. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



### Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тов. №                                      | 1007515           |
| IP Code                                     | IP 65             |
| Класс ударопрочности                        | IK 10             |
| Сборка                                      | Накладной         |
| Детали сборки                               | Потолок, Стена    |
| Номинальное первичное напряжение            | 200-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение                  | 500 mA            |
| Класс защиты                                | I                 |
| Мощность                                    | 20 W              |
| Температура окружающей среды                | 25 °C             |
| Минимальная температура окружающей среды    | -20 °C            |
| Максимальная температура окружающей среды   | 45 °C             |
| Операционная эффективность (LOR)            | 62,5              |
| Номинальная мощность сети в режиме ожидания | 0.43 W            |
| Количество светильников на LS B16A          | 38                |
| Количество светильников на LS C16A          | 63                |
| Уровень пускового тока                      | 8.6 A             |
| Продолжительность пускового тока            | 282 µs            |
| Стробоскопический эффект (SVM)              | 0                 |

## Источник света



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Световой поток       | 1750/1850/1900 lm     |
| Цветовая температура | 3000/4000/6500 Kelvin |
| Половинный угол      | 110 °                 |
| Цвет                 | черный                |
| CRI                  | 80                    |
| LXXBXX Данные        | L80B50                |
| Срок службы          | 50000 h               |
| Risk Group           | 0                     |
| Высота               | 9.2 cm                |
| Диаметр              | 36 cm                 |
| Вес нетто            | 2.5 kg                |
| вес брутто           | 2.675 kg              |