




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W 830/840 IP65 IK10 senzor

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepičajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje tudi zunanjo svetilko OUTDOOR BULKHEAD V, ki je zaradi vrste zaščite IP65 in robustnega aluminijastega ohišja dobro zaščiten v vseh vremenskih razmerah. Barvo svetlobe (3000 K/4000 K/6500 K) in intenzivnost svetlobe (1750 lm/1850 lm/1900 lm) je mogoče preprosto spremeniti s stikalom dip. Medtem ko snemljivo gonilo omogoča enostavno namestitev, izbirni senzor gibanja pomaga varčevati z energijo. Izberite SLVtec še danes.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007515
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	200-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	20 W
Temperatura okolice	25 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	62,5
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.43 W
Število svetilk pri LS B16A	38
Število svetilk na LS C16A	63
Raven zagonskega toka	8.6 A
Trajanje zagonskega toka	282 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	1750/1850/1900 lm
Barvna temperatura	3000/4000/6500 Kelvin
Kot sevanja	110 °

## Svetlobnega Vira



Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Višina	9.2 cm
Premer	36 cm
Neto teža	2.5 kg
Bruto teža	2.675 kg