


ENG USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek.  
Please read this manual carefully before using the flashlight.

OPERATION



**Before use:** Tighten the tailcap as far as it can go.

GENERAL TYPE

**Modes:** Firefly1, Firefly2, Main modes, Turbo mode (last used in Advanced, Turbo2 by default).

In OFF state:

1 click: To turn on the last used mode.  
Press and hold: To start cycling through Firefly modes. Release to select. Keeping button pressed will start cycling through Main modes.

In ON state:

1 click: To turn off the flashlight.  
Press and hold: To start cycling through Main modes from any mode. In Firefly1 cycling through Main modes starts after cycling through Firefly modes. Release to select.  
2 clicks: To turn on Turbo mode from any mode. The second double click brings back last used mode.

ADVANCED TYPE

To switch between types of operation unscrew the tailcap to 1/4 while the flashlight is off, press the button and tighten the tailcap while keeping the button pressed.

**Sections of modes:** [1] – Firefly modes, [2] – Main modes, [3] – Turbo modes, [4] – Strobe modes

In OFF state:

1 click: To turn on the last used mode.  
Press and hold: To turn on Firefly1 mode [Section 1]. Keeping button pressed will start cycling through modes: Firefly1 - Firefly2 - Firefly3 - Main1 - Main2 - Main3 - Turbo1.

In ON state:

1 click: To turn off the flashlight.  
Press and hold: To start cycling through the modes of relevant Section.

1 WARNINGS

- For effective operation of the flashlight, we recommend branded 18650 Li-Ion batteries no more than 70 mm long with at least 10A discharge current.
- The flashlight can get hot in Turbo modes, Strobe2 and Strobe3 quickly and discharge the battery with high current. Don't leave it without your attention as very bright light might heat objects and cause fire.
- For storage or transportation of the flashlight in a pocket or a bag it is necessary to activate the lock-out function to ensure protection from accidental switching on.
- It is forbidden to charge the battery inside the flashlight when the ambient temperature is below 0°C.

WARRANTY AND SERVICE

Armytek provides free warranty repairs for 10 years (excluding batteries, chargers, switches and connectors, which have 2-year warranty) from the date of purchase if there is a document confirming the purchase. The warranty does not extend to damage during:

- Improper usage.
- Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
- Application in chlorinated, contaminated liquids or sea water.
- Immersion into liquids in case of broken leakproofness.
- Exposure to high temperatures and chemicals, including the liquids from defected batteries.
- Usage of low-quality batteries.

Armytek

Germany, 10551 Berlin, Jonasstraße 6  
+1 (206) 785-9574 · service@armytek.com · www.armytek.com

Specifications are subject to change without notice.

REV\_0104

GER BENUTZERANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Armytek, entschieden haben.  
Vor dem Gebrauch sehen Sie sich bitte Anleitung an.

STEUERUNG

**Vorbereitung auf die Arbeit:**  
Schrauben Sie die hintere Lampenabdeckung zu.

EINFACHE STEUERUNG

**Modi:** Glühwürmchen1, Glühwürmchen2, Basis-Modi, Turbo-Modus (zuletzt in erweiterter Steuerung verwendet, Turbo2 standardmäßig).

Inaktivierter Status:

1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.  
Gedrückt halten: Einschalten des Wechsels von Glühwürmchen-Modi. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.  
2 Klicks: Einschalten des Turbo-Modus aus jedem beliebigen Modus. Werden Sie erneut zweimal klicken, dann kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

Aktivierter Status:

1 Klick: Ausschalten der Lampe.  
Gedrückt halten: Übergang von jedem beliebigen Modus zum zyklischen Wechsel der Basis-Modi. Vom Modus Glühwürmchen1 beginnt der Wechsel der Basis-Modi nach dem Wechsel der Glühwürmchen-Modi. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.  
2 Klicks: Einschalten des Turbo-Modus aus jedem beliebigen Modus. Werden Sie erneut zweimal klicken, dann kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

ERWEITERTE STEUERUNG

Um zwischen den Steuerungsarten zu wechseln, schrauben Sie die hintere Abdeckung der ausgeschalteten Lampe um 1/4 ab, drücken Sie die Taste und ziehen Sie die Abdeckung fest, während Sie die Taste gedrückt halten.

**Modusabschnitte:** [1] – Glühwürmchen-Modi, [2] – Basis-Modi, [3] – Turbo-Modi, [4] – Stroboskop-Modi

Inaktivierter Status:

1 Klick: Schalten des zuletzt verwendeten Modus ein.  
Gedrückt halten: Einschalten des Glühwürmchen1-Modus [Abschnitt 1]. Durch das weitere Festhalten der Taste beginnt der zyklische Wechsel der Modi: Glühwürmchen1 – Glühwürmchen2 – Glühwürmchen3 – Basis1 - Basis2 - Basis3 - Turbo1.

1 WARNUNG

- Für einen effektiven Betrieb der Taschenlampe empfehlen wir 18650 Li-Ion-Batterien mit einer Länge von nicht mehr als 70 mm und einem Entladestrom von mindestens 10A verwenden.
- Im Turbo-Modi, Strobe2 und Strobe3 kann sich die Taschenlampe schnell erwärmen und die Batterie mit hohem Strom entladen. Lassen Sie die Taschenlampe nicht unbeaufsichtigt, da starkes Licht in der Nähe befindliche Objekte stark erwärmen und sogar ein Feuer verursachen kann.
- Um die Taschenlampe in einer Tasche oder Rucksack aufzubewahren oder zu tragen, müssen Sie die Sperrfunktion gegen versehentliches Aktivieren aktivieren.
- Laden Sie den Akku nicht in der Taschenlampe auf, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt.

GARANTIE UND SERVICE

Eine kostenlose Garantiereparatur gilt 10 Jahre lang (mit Ausnahme von Batterien, Ladegeräten, Tasten und Anschlüssen, für die eine Garantie von 2 Jahren gilt) ab Kaufdatum, das durch den Beleg bestätigt wird. Die Garantie deckt keine Schäden in folgenden Fällen ab:

- Unvorschriftsmäßige Verwendung.
- Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.
- Gebrauch in chlorierten, kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
- Eintauchen in Flüssigkeit, wenn die Dichtigkeit beeinträchtigt ist.
- Hitze- oder Chemikalieneinwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefallenen Batterien.
- Verwendung der qualitativ mangelhaften Batterien.

Repräsentanz in Deutschland

Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6  
+49 (30) 279-983-25 · service@armytekstore.de · www.armytekstore.de

Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FRA MANUEL D'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi le produit Armytek.  
Nous vous prions de prendre connaissance de la notice avant l'utilisation.

MODE D'EXPLOITATION

**Préparation à l'utilisation:** Vissez le couvercle arrière de la lampe.

COMMANDE FACILE

**Modes:** Luciole1, Luciole2, Modes de Base, Mode Turbo (dernier utilisé dans la Commande étendue, Turbo2 par défaut).

Etat éteint:

1 clic: Lancement du dernier mode utilisé.  
Appui et maintien: Lancement du défilement des Lucioles. Relâchez le bouton pour choisir. Le maintien prolongé déclenche le défilement cyclique des modes de Base.

Etat allumé:

1 clic: Extinction de la lampe.  
Appui et maintien: Passage au défilement cyclique des modes de Base à partir de tout mode. À partir du mode Luciole1 le défilement des modes de Base commence après le défilement des Lucioles. Relâchez le bouton pour choisir.  
2 clics: Déclenchement du Turbo à partir de tout mode. Double clic répété – retour vers le dernier mode utilisé.

COMMANDE ETENDUE

Pour changer le type de commande, dévissez de 1/4 le couvercle arrière de la lampe éteint, appuyez sur le bouton et fermez le couvercle, en maintenant le bouton appuyé.

**Section des modes:** [1] – Lucioles, [2] – Modes de Base, [3] – Modes Turbo, [4] – Stroboscopes

Etat éteint:

1 clic: Lancement du dernier mode utilisé.  
Appui et maintien: Allumage de la Luciole1 [Section 1]. Le maintien prolongé déclenche le défilement cyclique des modes: Luciole1 - Luciole2 - Luciole3 - Base1 - Base2 - Base3 - Turbo1.

1 PRÉCAUTIONS

- Pour un fonctionnement efficace de la lampe, nous recommandons des batteries originales Li-Ion 18650 d'une longueur maximale de 70 mm et un courant de décharge inférieur à 10A.
- Dans les modes Turbo, Strobe2 et Strobe3, la lampe peut chauffer et la batterie se décharger rapidement. Ne laissez pas la lampe torche sans surveillance, car une lumière puissante peut fortement chauffer les objets à proximité et même provoquer un incendie.
- Pour ranger ou transporter la lampe dans une poche ou un sac, vous devez activer la fonction de verrouillage contre l'activation accidentelle.
- Ne chargez pas la batterie de la lampe de poche lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.

GARANTIE ET SERVICE

La société garantit la réparation gratuite de la lampe pour une durée de 10 ans à partir de la date d'achat en cas de présence d'un justificatif d'achat (sauf les batteries, chargeurs de batterie, boutons, boîte de contact à fiches dont la garantie est 2 ans). Sont exclus de cette garantie:

- Exploitation non conforme.
- Les transformations et les modifications non autorisées.
- Utilisation dans des liquides chlorés, contaminés ou dans l'eau de mer.
- Immersion dans un liquide lorsque l'étanchéité est perturbée.
- Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des piles d'alimentation défilantes.
- L'utilisation de piles de mauvaise qualité.

La représentation à EU

Deutschland, 10551 Berlin, Jonasstraße 6  
+49 (30) 279-983-25 · service@armytekstore.de · www.armytekstore.de

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Scan to view full manual  
Zum Einblick in volle Anleitung bitte scannen  
Scannez afin de visualiser la notice complète  
Сканируйте для просмотра полной инструкции



RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

УПРАВЛЕНИЕ

**Подготовка к работе:** Закрутите заднюю крышку фонаря до упора.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**Режимы:** Светлячок1, Светлячок2, Базовые режимы, режим Турбо (последний использованный в Расширенном, Turbo2 по умолчанию).

Выключенное состояние:

1 клик: Выключение последнего использованного режима.  
Нажатие и удержание: Включение перебора Светлячков. Отпустите кнопку для выбора. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор Базовых режимов.

Включенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.  
Нажатие и удержание: Переход к циклическому перебору Базовых режимов из любого режима. Из Светлячок1 перебор Базовых режимов начинается после перебора Светлячков. Отпустите кнопку для выбора.  
2 клика: Включение Турбо из любого режима. Повторный двойной клик – возврат в последний использованный режим.

РАШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для переключения между типами управления открутите заднюю крышку выключенного фонаря на 1/4, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, закрутите крышку.

**Секции режимов:** [1] – Светлячки, [2] – Базовые режимы, [3] – Турбо режимы, [4] – Стробоскопы

Выключенное состояние:

1 клик: Включение последнего использованного режима.  
Нажатие и удержание: Включение режима Светлячок1 [Секция 1]. Дальнейшее удержание начнет циклический перебор режимов: Светлячок1 - Светлячок2 - Светлячок3 - Базовый1 - Базовый2 - Базовый3 - Turbo1.

Включенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.  
Нажатие и удержание: Циклический

1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для эффективной работы фонаря рекомендуем фирменные аккумуляторы 18650 Li-Ion длиной не более 70 мм с разрядным током не менее 10А.
- В Турбо режимах, Стrobe2 и Стrobe3 фонарь может быстро нагреваться и разрядить батарею высоким током. Нельзя оставлять фонарь без присмотра, так как мощный свет способен сильно нагреть близлежащие предметы и даже стать причиной возгорания.
- Для хранения или переноски фонаря в кармане или сумке необходимо активировать функцию блокировки от случайного включения.
- Нельзя заряжать аккумулятор в фонаре при температуре окружающей среды ниже 0°C.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме элементов питания, зарядных устройств, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку. Гарантия не распространяется на повреждения при:

- Использовании не по инструкции.
- Попытках модификации или ремонта несертифицированными мастерами.
- Использовании в хлорированных, загрязненных жидкостях или морской воде.
- Погружении в жидкость при нарушении герметичности.
- Воздействии высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекших элементов питания.
- Применении некачественных элементов питания.

Представительство в России

Россия, 129085, Москва, пр.Мира, 95, стр.1, офис 708  
8 (800) 100-4715 (по России звонок бесплатный)  
service@armytek.ru · www.armytek.ru


Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

## FIN KÄYTTÖOHJE

Kiitos kun valitsit Armytekin tuotteet.

Ennen käytön aloittamista tutustu käyttöohjeeseen.

## KÄYTTÖ



**Käyttöönoton valmistaminen:** kierrä lampun takakorkki loppuun asti.

#### YKSINKERTAINEN KÄYTTÖ

**Tilat:** Tulikärpänen1, Tulikärpänen2, Perustilat, Turbo-tila (Laajennetussa viimeksi käytetty, Turbo2 oletus).

**Pois päältä -tila:**

**1 klikkaus:** Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.
**Painallus ja sen pitäminen:** Nykyisen alueen tilojen peräkkäinen selaus.
**Kaikki tilat:**
**2 klikkausta:** Perustilan päälle kytkentä [Alue 2].
**Seuraava kaksoisklikkaus** vaihtaa valittujen [Alue 1] ja [Alue 2] tilojen välillä.
**3 klikkausta:** Turbotila päälle [Alue 3].
**4 klikkausta:** Strobotila päälle [Alue 4].

#### Lukitustoiminto.

Valaisimen sattuunvaraisen päälle kytkennän estämiseksi kierrä takakorkki 1/4 auksi.
**Painallus ja sen pitäminen:** Sirtyminen Perustilojen selaukseen mistä tahansa tilasta. Tulikärpänen1:stä Perustilojen selaus alkaa Tulikärpästilojen vahdon jälkeen. Vapauta painiketta valinnan vahvistamiseksi.

**2 klikkausta:** Turbon kytkentä kaikissa tiloissa. Toistuva kaksoisklikkaus palauttaa viimeisen käyttötilaan.

#### LAAJENNETTU KÄYTTÖ

Käyttötilojen vaihtamiseksi kierrä auksi pois kytkettynä olevan lampun takakorkki 1/4 kierrosta, paina painiketta ja kierrä kansi kiinni napin ollessa painettuna.

**Käyttötilojen alueet:** [1] – Tulikärpäset, [2] – Perustilat, [3] – Turbotilat, [4] – Strobotoksoopit

**Pois päältä -tila:**

**1 klikkaus:** Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.
**Painallus ja sen pitäminen:** Tulikärpänen1 kytkentä päälle [Alue 1]. Jos pitää sitä edelleen painettuna, tilat alkavat vaihtua peräkkäin: Tulikärpänen1 - Tulikärpänen2 - Tulikärpänen3 - Perus1 - Perus2 - Perus3 - Turbo1.

**1 klikkaus:** Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.

**Painallus ja sen pitäminen:** Tulikärpänen1 kytkentä päälle [Alue 1]. Jos pitää sitä edelleen painettuna, tilat alkavat vaihtua peräkkäin: Tulikärpänen1 - Tulikärpänen2 - Tulikärpänen3 - Perus1 - Perus2 - Perus3 - Turbo1.

**1 klikkaus:** Viimeksi käytetyn tilan päälle kytkentä.

- Valaisimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme 18650 Li-Ion -merkkiaakkiauja, joiden pituus enintään 70 mm ja joiden purkuvirta on vähintään 10A.
- Turbotiloissa, Strobe2 ja Strobe3 -tilat taskulamppu voi kuumentua nopeasti ja purkaa akun suurella virralla. Älä jätä taskulamppua ilmaan valvontaa, sillä voimakas valo voi kuumentaa voimakkaasti lähellä olevia esineitä ja aiheuttaa jopa tulipalon.
- Jos haluat säilyttää tai kulljettää taskulamppua taskussa tai laukussa, aktivoi lukitustoiminto, jotta se ei kytkeydy päälle vahingossa.
- Älä lataa taskulampun akkua, kun ympäristön lämpötila on alle 0 °C.

#### TAKUU JA HUOLTO

10 vuoden maksuton takuuhuolto (ei koske virtalähteitä, latureita, painikkeita ja yhdyssiittimiä, joilla on 2 vuoden takuu) ostopäivästä ostokuitista vastaan. Takuu ei korvaa seuraavaa:

- Ohjeitten vastainen käyttö.
- Epäpätevän huoltajan modifiointi- tai huoltoyritys.
- Käyttö klooratussa, saastuneissa nesteissä tai merivedessä.
- Nesteeseen upottamisen yhteydessä tiiviyyden rikkoutuessa.
- Altistuminen korpalle lämpötilalla tai kemikaaleille, mm. akkuedelle.
- Viallisten virtalähteiden käyttö.



**Edustusto Suomessa**  
Hitsaajankatu 7, 000810 Helsinki, Suomi  
+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi - www.armytek.fi

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

REV\_0104

## SWE ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt produkter av Armytek.

Läs instruktionerna före användningen.

## KONTROLL

**Förberedelse för användning:** Skruva fast bakre lamplocket.

#### ENKEL KONTROLL

**Lägen:** Eldflugan1, Eldflugan2, Grund-lägena, Turbo-läget (det senaste läget som användes i ett avancerat läge, Turbo-läget2 standardinställning).

**Inaktiverat tillstånd:**

**1 klick:** Aktivering av det senast använda läget.
**Tryck och hållning:** Aktivering av växling mellan Eldfluga-lägena. Släpp knappen för att göra ett val. Längre hållning kommer att starta cyklisk växling mellan Grundläget1 och Grundläget2.

**Aktiverat tillstånd:**

**1 klick:** Inaktivering av ficklampan.
**Tryck och hållning:** Övergång till cyklisk växling mellan Grundlägena från alla lägen. Från Eldflugan1 börjar växling mellan Grundlägena efter växling mellan Eldfluga-lägena. Släpp knappen för att göra ett val.
**2 klick:** Aktivering av Turbo-läget från alla lägen. Ett upprepat dubbelklick återgår till det senast använda läget.

#### AVANCERAD KONTROLL

För att växla mellan typer av kontroll, skruva loss bakluckan på avstängda lampun med 1/4, tryck på knappen och dra åt locket medan du trycker den ner.

**Lägens sektioner:** [1] – Eldflugorna, [2] – Grundlägena, [3] – Turbo-lägena, [4] – Strobotkoperna

**Inaktiverat tillstånd:**

**1 klick:** Aktivering av det senast använda läget.
**Tryck och hållning:** Aktivering av Eldflugan1 [Sektion 1]. Längre hållning kommer att starta cyklisk växling mellan lägena: Eldflugan1 - Eldflugan2 - Eldflugan3 - Grundläget1 - Grundläget2 - Grundläget3 - Turbo-läget1.

#### ! VARNING

- För effektiv drift ficklampan rekommenderar vi märkta 18650 Li-Ion-batterier som är högst 70 mm långa med en urladdningsström på minst 10A.
- I Turbo-lägena, Strobotkop2 och Strobotkop3 kan ficklampan snabbt värmas upp och ladda batteriet med hög strömstyrka. Lämna inte lyktan obevakad, eftersom det starka ljuset kan värma upp närliggande föremål och till och med orsaka en brand.
- Om du vill förvara eller bära ficklampan i en ficka eller väska måste du aktivera läsfunktionen mot oavsiktlig aktivering.
- Ladda inte batteriet i lyktan när omgivningstemperaturen är lägre än 0 °C.

#### GARANTI OCH SERVICE

En garantireparation är gratis kan utföras i upp till 10 år (med undantag för batterier, laddare, knappar och kontakter, som har 2 års garanti) sedan inköpsdatumet med ett dokument som bekräftar inköpet. Garantin täcker inte skador i följande fall:

1. Användning som inte sker enligt instruktionerna.

- Försök att modifiera eller laga produkten med hjälp av en ocertificerad specialist.
- Användning i klorerade, förorenade vätskor eller havsvatten.
- Nedsänkning i vätska med trasig täthet.
- Exponering för varm temperatur eller kemikalier, inklusive vätska från läckande batterier.
- Användning av lågkvalitativa batterier.

Representation I EU

Hitsaajankatu 7, 000810 Helsinki, Suomi  
+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi - www.armytek.fi

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

## NOR BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte produktene til Armytek.

Vennligst les bruksanvisning før bruk.

## STYRING

**Klargjøring til bruk:** Skru det bakre lampelytens deksel på til den stopper.

#### ENKEL STYRING

**Modusene:** Ildflue lys1, Ildflue lys2, Basismodusene, Turbo-modus (sist brukt i Utvidet styring, Turbo2 som standard).

**Avslått tilstand:**

**1 klick:** Slå på sist brukte modus.
**Trykke og holde ned:** Slå på skifting av Ildflue lys. Slipp knappen for å velge. Om man forsetter å holde knappen ned, skal Basismodusene skiftes syklisk.

**Låsfunksjon.** For å forhindre ficklampans slumpmessiga aktivering, skruva loss bakstycket med 1/4.

#### ANSLUTNING AV MAGNETISK LADDARE

Skruva loss ficklampans bakstycke med 1/4 och anslut magnetladdaren till ficklampans baksida.

#### LADDARENS FÄRGINDIKERING

**Laddaren är inte ansluten:**

Fast grönt – enheten är i standby-läge.
**Laddaren är ansluten:** Blinkande grönt – batteriets spänningsnivå utvärderas. Blinkande rött – skruva loss ficklampans bakstycke med 1/4 för att börja ladda. Blinkande orange – USB-utgång spänningen från nätaggregatet är för låg för att fortsätta att ladda ordentligt, eller så är kontakten mellan laddaren och batteriet dålig. Rengör bakluckan och gångorna på lyktan, använd en annan strömkälla. Fast rött – laddning med nominell laddningsström. Fast orange – USB-utgång spänningen från nätaggregatet är för låg, laddningsströmmen minskas. Fast grönt – laddningen är slutförd.

**Modusseksjoner:** [1] – Ildflue lys, [2] – Basismodusene, [3] – Turbo-modusene, [4] – Strobotkoper

**Avslått tilstand:**

**1 klick:** Slå på sist brukte modus.
**Trykke og holde ned:** Slå på Ildflue lys1 [Seksjon 1]. Om man fortsetter å holde knappen ned, skal modusene skiftes syklisk: Ildflue lys1 - Ildflue lys2 - Ildflue lys3 - Basismodus1 - Basismodus2 - Basismodus3 - Turbo1.

#### ! ADVARSLER

- For effektiv drift av lommelykten anbefales merkebatterier 18650 Li-Ion lengde på ikke over 70 mm med utladningsstrøm på minst 10A.
- I Turbo-modusene, Strobe2 og Strobe3 kan lommelykten raskt varme opp og lade ut batteriet med høy strøm. Ikke la lommelykten være uten tilsyn, ettersom kraftig lys kan varme opp nærliggende gjenstander og til og med forårsake brann.
- For å lagre eller bære lommelykten i en lomme eller pose, må du aktivere låsefunksjonen mot uilsiktet aktivering.
- Ikke lad batteriet i lommelykten når omgivelsestemperaturen er under 0 °C.

#### GARANTI OG SERVICE

Gratis garantireparasjon utføres i 10 år (unntatt batterier, ladere, knapper og kontakter, som har 2 års garanti) fra kjøpsdatoen med et dokument som bekrefter kjøpet. Garantien dekker ikke skader når:

- Bruk er ikke i henhold til bruksanvisningen.
- Det har vært forsøk på å modifisere eller reparere av en usertifisert håndverker.
- Bruk i klorerte, forurenkede væsker eller sjøvann.
- Nedsenking i væske med ødelagt kemisk forsegling.
- Exponering for varme eller kjemikalier, inkl. væske fra lekkede batterier.
- Bruk av batterier av lav kvalitet.

Representation I EU

Hitsaajankatu 7, 000810 Helsinki, Suomi  
+358 (50) 550-7266 - service@armytek.fi - www.armytek.fi

Specifikasjoner kan endres uten foreløpig varsel.

Skannaa koko ohjeen näkemiseksi  
Skanna för att se fullständig användarmanual  
Skann for å se hele bruksanvisningen  
Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości



## POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Дзякуемy за выбр прадуктўв фірмы Armytek.

Przed użyciem latarki należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.

## OBSŁUGA

**Zręgotowanie do pracy:** Zakręć tylną pokrętkę latarki do oporu.

#### PROSTE STEROWANIE

**Tryby:** Świetlik1, Świetlik2, tryby Podstawowe, tryb Turbo (ostatnio używany w Zaawansowanym sterowaniu, Turbo2 domyślny).

**Stan wyłączony:**

**1 kliknięcie:** Włączenie ostatnio używanego trybu.
**Naciśnięcie i przytrzymanie:** Włączenie przeglądania Świetlików. Zwolnij przycisk, aby wybrać. Dalsze przytrzymanie spowoduje cyklicznie przeglądanie trybów Podstawowych.

**Stan włączony:**

**1 kliknięcie:** Wyłączenie latarki.
**Naciśnięcie i przytrzymanie:** Przejdź do cyklicznego wyszukiwania trybów Podstawowych z dowolnego trybu. Począwszy od Świetlik1, wyciznienie trybów Podstawowych rozpoczyna się po wyszukiwaniu Świetlików. Zwolnij przycisk, aby wybrać.
**2 kliknięcie:** Włączenie Turbo z jakiegokolwiek trybu. Ponownie po-dwójne kliknięcie – powrórt do ostatnio używanego trybu.

#### ZAWANSOWANE STEROWANIE

Dla przełączenia między typami sterowania odkręć tylną zakrętkę wy-lączoney latarki o 1/4, naciśnij przycisk i trzymając wciśnięty, zakręć zakrętkę.

**Sekcje trybów:** [1] – Świetliki, [2] – tryby Podstawowe, [3] – tryby Turbo, [4] – Strobotkopy

**Stan wyłączony:**

**1 kliknięcie:** Włączenie ostatnio używanego trybu.
**Naciśnięcie i przytrzymanie:** Włączenie Świetlika1 [Sekcja 1]. Dalsze przytrzymanie spowoduje cyklicznie przeglądanie trybów: Świetlika 1 - Świe-tlik2 - Świetlik3 - Podstawowy1 - Pod-stawowy2 - Podstawowy3 - Turbo1.

#### ! OSTRZEŻENIA

Do sprawnego działania latarki, zaleca się stosowanie firmowych akumulatorów 18650 Li-Ion o długości nie więcej niż 70 mm z prądzie rozładowania co najmniej 10A.

- W trybach Turbo, Strobe2 i Strobe3 latarka może szybko się nagrzać i rozłado-wać baterie wysokim prądem. Nie pozostawiaj latarki bez nadzoru, ponieważ silne światło może silnie rozgrzać pobliskie objekty, a nawet spowodować pożar.
- Aby przechowywać lub nosić latarkę w kieszeni lub torbie, należy aktywować funkcję blokowania, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
- Nie ładuj baterii w latarce, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C.

#### GWARANCJA I SERWIS

Bezplatna naprawa gwarancyjna realizowana jest w okresie 10 lat (oprócz baterii, ładowarek, żukizków i kostek łączeniowych posiadających 2 lata gwarancji) od daty zakupu, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:

1. Nieprzestrzegania instrukcji.

- Prób modyfikacji lub naprawy w niecertyfikowanym serwisie.
- Używania latarki w chlorowanych, zabrudzonych płynach albo w wodzie morskiej.
- Zanurzeniem w cieczy z naruszonym uszczelnieniem.
- Oddziaływania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych, w tym cieczy pochodzących z baterii.
- Uzycia źródeł zasilania słabej jakości.



**Przedstawicielstwo w Polsce**  
ul. Władysława Wysockiego, 84a, 15-167 Białystok, Polska  
+48 (85) 662-5598 - service@armytek.pl - www.armytek.pl

Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.