

# PHILIPS

Ultinon Pro6000 LED



Kompatibilitätsliste  
für PKW, Wohnmobile  
und Motorräder

## Philips Ultinon Pro6000

Stand: 12.02.2024

Incl. der neuen Philips  
Ultinon Pro6000 LED Boost



# Kompatibilitätsliste Philips Ultinon Pro6000

Stand: 12.02.2024

Aktueller Stand jederzeit  
abrufbar unter:

[philips.com/LEDcompatibility-check](https://philips.com/LEDcompatibility-check)



## Direkt zu meinem Fahrzeug

ADRIA	3	CHRYSLER, DAIMLER /		JAGUAR, DAIMLER	13	LMC	17	PEUGEOT	21	SUZUKI	25
ALFA ROMEO	3	CHRYSLER, FCA		JEEP	14	MASERATI	17	PIAGGIO	22	TRIUMPH	28
AUDI	3	CITROËN	7	KAWASAKI	14	MAZDA	17	RAPIDO, FIAT	22	VW	29
AUSTIN	4	DACIA	8	KIA	14	MERCEDES-BENZ	17	RENAULT	23	WESTFALIA, RAPIDO	33
BENTLEY	4	DETHLEFFS / PÖSSL	9	KNAUS TABBERT / WEINSBERG /		MG	19	ROLLS-ROYCE	23	YAMAHA	33
BMW	4	FIAT	9	BAVARIACAMP	15	MINI	19	ROVER	23		
BRITISH LEYLAND	7	FORD	10	KTM	15	MITSUBISHI	19	SACHSENRING	23		
BÜRSTNER	7	HONDA	12	LADA, VAZ, OAO, AVTOAZ, PJSC	16	MORGAN	20	SEAT	24		
CAPRON / PÖSSL	7	HYUNDAI	12	LAND ROVER	16	NISSAN	20	SKODA	24		
CARTHAGO	7	HYMER	13	LEYLAND INNOCENTI	17	OPEL / VAUXHALL	20	SMART	25		

## Welche straßenzugelassene LED-Lampe benötigen Sie?

### Ultimative LED-Performance NEU

**Ultinon Pro6000 Boost**

Lumileds LUXEON Altilton LEDs

**2 Jahre** + **3** erweiterte Garantie

Lichtleistung\* **Bis zu +300%**

Lichtfarbe **Bis zu 5800 K**

Lebensdauer **Bis zu 3000 Std.**

Erhältlich in **H4-LED, H7-LED**

### LED-Licht für die zeitwertgerechte Reparatur

**Ultinon Pro6000 Standard**

Automotive grade LED

**2 Jahre** + **1** erweiterte Garantie

Lichtleistung\* **Bis zu +220%**

Lichtfarbe **Bis zu 5800 K**

Lebensdauer **Bis zu 2000 Std.**

Erhältlich in **H7-LED**

### LED-Licht fürs Motorrad

**Ultinon Pro6000 Moto**

Lumileds LUXEON Altilton LEDs

**2 Jahre** + **1** erweiterte Garantie

Lichtleistung\* **Bis zu +230%**

Lichtfarbe **Bis zu 5800 K**

Lebensdauer **Bis zu 3000 Std.**

Erhältlich in **H4-LED, H7-LED**

## Produkt- und Bestellinformationen

### LED-Lampen

	Produktbeschreibung	Anwendung	Teilenummer	Verpackung	Bestellnummer
Neu	Ultinon Pro6000 <b>Boost H4-LED</b>	Abblendlicht/Fernlicht	11342U60BX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02613231
	Ultinon Pro6000 <b>Boost H7-LED</b>	Abblendlicht/Fernlicht	11972U60BX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02563031
	Ultinon Pro6000 <b>Standard H7-LED</b>	Abblendlicht/Fernlicht	11972U60SX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02556231
	Ultinon Pro6000 <b>W5W-LED</b>	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	11961HU60X2	X2 (2 Leuchtmittel)	01638630
	Ultinon Pro6000 <b>Moto H4-LED</b>	Abblendlicht/Fernlicht	11342U6000X1	X1 (1 Leuchtmittel)	02422094
	Ultinon Pro6000 <b>Moto H7-LED</b>	Abblendlicht/Fernlicht	11972U6000X1	X1 (1 Leuchtmittel)	02424494

### Zubehör

	Produktbeschreibung	Anwendung	Teilenummer	Verpackung	Bestellnummer
	Adapter-Ring Typ A	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11184X2	X2 (2 Ringe)	02009331
	Adapter-Ring Typ D	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11176X2	X2 (2 Ringe)	01681231
	Adapter-Ring Typ E	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11178X2	X2 (2 Ringe)	01679931
	Adapter-Ring Typ H	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11172X2	X2 (2 Ringe)	01630031
	Adapter-Ring Typ I	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11179X2	X2 (2 Ringe)	01683631
	Adapter-Ring Typ K	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11180X2	X2 (2 Ringe)	01675131
	Adapter-Ring Typ N	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11183X2	X2 (2 Ringe)	01636231
	Adapter-Ring Typ P	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	11182X2	X2 (2 Ringe)	01677531
	3in1 CANBus-Adapter <b>H7-LED</b>	Zubehör H7-LED <sup>6)</sup>	18952X2	X2 (2 Adapter)	72837794
	3in1 CANBus-Adapter <b>H4-LED</b>	Zubehör H4-LED <sup>6)</sup>	18960X2	X2 (2 Adapter)	72831594
	CANBus-Adapter <b>W5W-LED</b>	Zubehör W5W-LED <sup>6)</sup>	12956X2	X2 (2 Adapter)	39722294





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>ADRIA</b>									
Compact, Coral, Matrix, Twin <sup>5)</sup>	B, C	2011 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Compact, Coral, Lido, Matrix, Twin <sup>5)</sup>	B, C, N, P	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
<b>ALFA ROMEO</b>									
Giulia	105.14, 105.02, 105.06, 105.03, 105.57, 105.48, 105.44, 105.1, 105.85, 105.39, 105.30, 105.26, 105.24, 105.09, 105.03, 105.07	1962 ▶ 1977	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Giulietta	940	2013 ▶ 2016	E3 2841	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
<b>AUDI</b>									
A1, A1 Sportback (1. Gen.)	8X	2015 ▶ 2018	E9 11198	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
<b>Neu</b> A1, A1 Sportback (2. Gen.) A1 City Carver, AllStreet	GB	2018 ▶ *	E9 22034	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>Neu</b> A2	8Z	1999 ▶ 2005	E9 5267	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	- <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
A3 A3 Sportback	8P 8PA	2003 ▶ 2008	E1 1468	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	4)
<b>Neu</b> A4 (2. Gen.)	8E	2000 ▶ 2004	E9 5316	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	- <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
A4, S4 (4. Gen., Facelift)	B8	2011 ▶ 2015	E1 3064	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	4)
Q2	GA	2016 ▶ 2020	E9 16103	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Q3	8U, 8U1	2011 ▶ 2018	E9 6391	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
50	86	1974 ▶ 1978	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör		
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>	
<b>AUSTIN</b>										
Healey Sprite	Healey Sprite MK IV	1966 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
<b>AUSTIN, MORRIS</b>										
Mini Kombi	Mini Kombi, Mini Kombi MK II	1967 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Traveller	Mini Traveller MK II	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Cooper Minor	Mini Minor	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Cooper S	Mini Cooper S	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Van	Mini Van	1970 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Pick Up	Mini Pick Up	1970 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
Mini Cooper	Mini Cooper	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
<b>BENTLEY</b>										
Continental Azure Brooklands Turbo	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-	
<b>BMW</b>										
Neu	1er (E81/87) 1. Gen. Facelift 1er Coupe (E82) 1. Gen. Facelift 1er Cabrio (E88) 1. Gen. Facelift	187, 1K2, 1K4 182, 1C 182, 1C	2007 ▶ 2013	E9 5475	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)  W5W-LED (11961HU60X2)	-  -	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!  CANBus W5W-LED (12956X2)
	1er (F20/F21) 2. Gen.	1K2, 1K4	2011 ▶ 2016	E1 3132	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
1er (F20/F21) 2. Gen. Facelift	IK2, IK4	2014 ▶ 2020	E1 3999	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ P</b> (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
<b>Neu</b> 1er (F40) 3. Gen.	F1H	2019 ▶ *	E9 22265	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
2er Active Tourer (F45)	F2AT, UKL-L	2014 ▶ 2017	E1 3680	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
2er Gran Tourer (F46)	F2GT, UKL-L	2015 ▶ 2018	E1 3680	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
3er (E90/E91) 5. Gen	390L, 390X	2005 ▶ 2008	E12 112016	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
3er (E90/E91) 5. Gen. Facelift	390L, 390X, 3L, 3K, 3K-N1	2008 ▶ 2013	E9 5518	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2)
			E4 12663	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
3er (F30/F31) 6. Gen.	3L, 3K, 3K-N1	2011 ▶ 2015	E4 15473	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
3er (F30/F31) 6. Gen. Facelift	3L, 3K, 3K-N1	2015 ▶ 2019	E1 4041	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ P</b> (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
3er GT (F34)	3-V	2013 ▶ 2016	E4 16619	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
<b>Neu</b> X1 (E84) 1.Gen	X1, X1-N1	2009 ▶ 2012	E9 5880	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	-	-	<b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	<b>CANBus W5W-LED</b> (12956X2)

Weitere Modelle ▼



Neu

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
X3 (F25) 2.Gen	X3, X-N1	2011 ▶ 2014	E1 2960	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!  <b>CANBus W5W-LED</b> (12956X2)
X3 (F25) 2. Gen. Facelift	X3, X-N1	2014 ▶ 2017	E1 3543	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
F 650 GS F 700 GS F 800 GS F800 GS Adventure	E8GS 4G80r	2008 ▶ 2018 2016 ▶ 2018	E1 3571	Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
R nine T R nine T Pure R nine T Racer R nine T Scrambler R nine T Urban G/S	1N12	2016 ▶ *	E13 13815	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	4)
R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12	2004 ▶ 2012	E3 2179	Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12W	2012 ▶ 2018	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
R 1250 GS R 1250 GS Adventure	1G13 1G13ind	2018 ▶ * 2019 ▶ *	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
G 650, G 650 GS	E650G	2010 ▶ 2015	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H7-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
G 650 Xmoto, G 650 Xchallenge	E65X	2006 ▶ 2010	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
MEGAMOTO	RHP2	2006 ▶ 2008	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht / Parklicht / Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
<b>BRITISH LEYLAND</b>									
Mini Moke	Mini Moke	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini	MINI 850 MK II, MINI 850 Mk. II, MINI 1000 MK II, MINI 1275 GT	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Clubman	CLUBMAN	1971 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>BÜRSTNER</b>									
Argos, Brevio, Ixeo, Nexxo, Travel, Travel Van <sup>5)</sup>	2010, 2020 2080 4010, 3010, 4020	2006 ▶ 2014 2008 ▶ 2014 2012 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Argos, Brevio, Ixeo, Lyseo, Nexxo, Travel <sup>5)</sup>	4010, 4020 5020	2014 ▶ * 2017 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
<b>CAPRON / PÖSSL</b>									
Carado, Solifer, Sunlight <sup>5)</sup>	EG/CF 002	2010 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Carado, CVE, Etrusco, Solifer, Sunlight, Roadcar <sup>5)</sup>	CKF1, CKF2 EG/CVF 001, CRF1, CRC3 CVF2 EG/CF 002	2015 ▶ * 2018 ▶ * 2019 ▶ * 2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
<b>CARTHAGO</b>									
c-Tourer T, chic c-line T <sup>5)</sup>	EG/CF002	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Malibu, c-Tourer T, chic c-line T <sup>5)</sup>	EG/CF004	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
<b>CHRYSLER, DAIMLER / CHRYSLER, FCA</b>									
Jeep Wrangler	TJ, JK	1996 ▶ 2018	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>CITROËN</b>									
Berlingo (3. Gen.)	E	2018 ▶ *	E9 16814	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
C1 (1. Gen.)	P*****, PG	2005 ▶ 2012	E2 04048	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>Neu</b> C1 (2. Gen.)	P*****/P	2014 ▶ 2022	E9 11276	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
C3 (3. Gen.)	S	2016 ▶ 2020	E9 16205	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ N</b> (11183X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
C3 Picasso	SH (SH*****) SH	2009 ▶ 2017 2010 ▶ 2017	E1 2598	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	<b>Typ P</b> (11182X2)	-
Jumper / Relay (2. Gen.) <sup>5)</sup>	Y	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Jumper / Relay (2. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	Y	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Jumpy (2. Gen.) <sup>5)</sup> Dispatch (2. Gen.) <sup>5)</sup>	X***** X CX G9	2007 ▶ 2016 2007 ▶ 2016 2011 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>DACIA</b>									
Dokker	SD	2011 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Dokker Pick Up	SD	2018 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Duster (1. Gen.)	SD	2010 ▶ 2013	E1 2737	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Duster (1. Gen.) Facelift	SD, SR (HSR), SR	2013 ▶ 2019	E1 3669	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Duster (2. Gen.)	SR	2018 ▶ *	E1 4583	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Lodgy	SD	2011 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Sandero (2. Gen.) Facelift Sandero Stepway (2. Gen.) Facelift	SD, SR(5SR)	2016 ▶ 2021	E9 14211	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Spring	DBG	2020 ▶ *	E8 11379	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-

### DETHLEFFS / PÖSSL

Advantage, Alpa, Esprit, Globe, Globebus, Magic Edition, Trend <sup>5)</sup>	EG/DF 003 EG/DF 004	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Alpa, Globebus, Just, Pulse, Trend <sup>5)</sup>	EG/DVF 001, EG/DVC 001 EG/DVP 001	2018 ▶ * 2019 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-

### FIAT

Doblo <sup>5)</sup>	223, 223L	2005 ▶ 2010	E13 1717 (LH) / E13 1718 (RH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Ducato (3. Gen.) <sup>5)</sup>	250	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Ducato (3. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	250	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Punto	199	2011 ▶ *	E9 5876	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Scudo (2. Gen.) <sup>5)</sup> Scudo Lecapitaine (2. Gen.) <sup>5)</sup>	270, 270L 270Y	2007 ▶ 2016 2012 ▶ 2016	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Tipo Aegea	356	2016 ▶ 2020	E9 16020	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>Neu</b> 500, 500C 595, 595C, 695	312	2007 ▶ 2016	E3 2596(LH) / E3 2595 (RH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	Typ K (11180X2)	-
<b>Neu</b> 500 (Facelift), 500C (Facelift), 595 (Facelift), 595C (Facelift), 695 (Facelift)	312	2015 ▶ *	E24 5105	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
500L	199	2012 ▶ 2017	E13 13541 E13 13542	Abblendlicht Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
500X	334	2015 ▶ 2018	E24 6272	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>FORD</b>									
Escort (1. Gen.) Escort (2. Gen.)	ATH, AFH	1968 ▶ 1981	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Fiesta (7. Gen.)	JA8 JA8-LPG, JR8	2008 ▶ 2012 2009 ▶ 2012	E8 4762	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	-	-	<b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>Neu</b> Fiesta (7. Gen., Facelift)	JA8, JR8, JA8-LPG, JA8-N	2013 ▶ 2017	E8 6390 E8 6388	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	<b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Fiesta (8. Gen.)	JHH JGH	2017 ▶ * 2018 ▶ *	E4 25168	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Focus (3. Gen.)	DYB	2010 ▶ 2014	E4 14819	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	-	-	<b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Focus (4. Gen.)	DEH	2018 ▶ *	E8 9147	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
<b>Neu</b> C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	E9 5897	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	4)
<b>Neu</b> C-Max (2. Gen., Facelift)	DXA	2015 ▶ 2019	E9 11678	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	4)
<b>Neu</b> Grand C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	E9 5897	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	4)

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>Neu</b> Grand C-Max (2. Gen., Facelift)	DXA	2015 ▶ 2019	E9 11678	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	4)
Galaxy (3. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	E9 11640	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
KA (2. Gen.)	RU8	2008 ▶ 2016	E3 2727	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>Neu</b> Kuga (2. Gen.)	DM2	2013 ▶ 2017	E9 14084	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
Mustang I	T 67, T 68, T 69, T 70, T 71, T 72, T 73	1964 ▶ 1973	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Mustang II	T 74, T 75	1973 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
S-Max (2. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	E9 11640	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Tourneo Connect <sup>5)</sup>	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Transit Connect <sup>5)</sup>	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Transit (7. Gen.) <sup>5)</sup>	FAD, FBD, FCD, FDD, FED, FFD	2014 ▶ *	E9 6892	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>Neu</b> Transit Custom (7. Gen., Facelift) <sup>5)</sup>	FCC, FAC	2017 ▶ *	E9 16678	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>Neu</b> Tourneo Custom (7. Gen., Facelift) <sup>5)</sup>	FCC, FAC	2017 ▶ *	E9 16678	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>HONDA</b>									
CBF 1000 CBF 1000A	SC58	2006 ▶ 2011	E3 2251	Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
CBR 1000RA CBR 1000RR	SC59	2008 ▶ 2016	E4 0125	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
CB 1000 R CB 1000 RA	SC60	2008 ▶ *	E3 2711	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
CB 1100A	SC65	2013 ▶ 2022	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
CBR 650 F CBR 650 FA	RC74 RC75	2013 ▶ 2018	E4 17802	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
VFR1200X VFR1200XD	SC70	2012 ▶ *	E4 16019	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>HYUNDAI</b>									
Getz	TB TBI	2002 ▶ 2009 2006 ▶ 2009	E13 8279	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
i10 (1. Gen.)	PA PAG	2008 ▶ 2013	E13 2540	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
i10 (2. Gen.)	IA IA-HME	2013 ▶ 2019 2015 ▶ 2019	E13 13903	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
i20 (1. Gen., Facelift)	PB, PBT	2012 ▶ 2014	E13 13497 E13 13518	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U605X2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
i20, i20 Active (2. Gen.), i20 Fließheck, Coupé (2. Gen.)	GB, GB-HME	2014 ▶ 2020	E13 14184	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	<b>CANBus H4-LED</b> (18960X2)
i30 / i30cw (2. Gen.)	GDH, GDH-HME, GDHG5	2011 ▶ 2017	E9 6691	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U605X2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ H</b> (11172X2)	-
i30 / i30cw (3. Gen.)	PDE Pde	2017 ▶ 2019 2019 ▶ 2020	E9 16394	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U605X2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ H</b> (11172X2)	-
<b>Neu</b> Tucson (3. Gen.) ix35	TL, TLE, TLE-HME	2015 ▶ 2018	E9 11827	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	<b>Typ H</b> (11172X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
<b>Neu</b> Tucson (3. Gen., Facelift) ix35	TL, TLE, TLE-HME	2018 ▶ *	E9 22241	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	<b>Typ H</b> (11172X2)	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2)

### HYMER

Exsis-t, Rio, Serengeti, Tramp <sup>5)</sup>	EG/HF001	2012 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U605X2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Compass, Elddis, EXT, Exsis-t, Grand Canyon, Serengeti, Sydney, Rio, Tramp <sup>5)</sup>	EG/HF001  HRC3, EHG250, EHGUC1, EHGUC2	2014 ▶ *  2019 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U605X2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-

### JAGUAR, DAIMLER

Mark II, 240, 340 250 V8	340	1959 ▶ 1969	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Mark X, 420 G, Daimler DS420 420, Daimler Sovereign	420 G 420 Saloon	1961 ▶ 1992	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>JEEP</b>									
Renegade	BU	2014 ▶ *	E24 6268	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>KAWASAKI</b>									
VULCAN S	EN650D, EN650DA2 EN650J, EN650JA2	2016 ▶ * 2020 ▶ *	E11 6321	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
NINJA 125	BX125A BX125B	2018 ▶ * 2020 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
Z125	BR125K BR125L	2018 ▶ * 2020 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
NINJA 250SL	BX250A	2014 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
Z250SL	BR250E	2014 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
Z650	ER650H, ER650HA2	2016 ▶ *	E4 24914	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
ZEPHYR 1100	ZRT 10 A	1992 ▶ 1997	E4 20582	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
<b>KIA</b>									
Cee´d (2. Gen.)	JD	2012 ▶ 2018	E9 6738	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ H</b> (11172X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Ceed (3. Gen.)	CD, CDG	2018 ▶ *	E9 22079	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ H</b> (11172X2)	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Picanto (2. Gen.)	TA TA/PL	2011 ▶ 2017 2014 ▶ 2017	E13 13170	<b>Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]</b>  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Picanto (3. Gen.)	JA, JA/PL	2017 ▶ *	E13 34505	<b>Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]</b>  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Spezielle Einbauanweisung beachten!	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

#### KNAUS TABBERT / WEINSBERG / BAVARIACAMP

Box Star, Cosmos, Imperiale, Meteor, Sky Ti, Sky Wave, Sky Traveller, Sport Ti, Sport Traveller, Sun Traveller, Sun Ti, Van Ti <sup>5)</sup>	X250	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
	X250/2, X250/3, X250/4, X250L	2007 ▶ 2014							
	K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, K250L	2011 ▶ 2014							
	KYL	2012 ▶ 2014							
L!ve Ti, L!ve Wave, Main Camp, Sky Ti!, Sky Traveller, Sky Wave, Sun Ti, Van Ti, Van Tourer, CaraCompact, Edition [Pepper], CaraLoft, CaraSuite, CaraHome <sup>5)</sup>	K250L, K250/1, K250/2, K250/3, KYL	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
	KYL/1	2019 ▶ *							

#### KTM

690 DUKE	KTM 690 Duke	2011 ▶ 2016	E9 6200	<b>Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]</b>  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
690 DUKE R	KTM 690 Duke	2016 ▶ *	E9 6200	<b>Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]</b>  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
690 SMC R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	E13 35075	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
690 ENDURO R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	E13 35075	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
1290 SUPERDUKE R 1290 SUPERDUKE SE	KTM Superduke	2013 ▶ 2016	E4 17086	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	4)

#### LADA, VAZ, OAO, AVTOAZ, PJSC

Niva Taiga 4x4, 4x4 Urban	VAZ 2121, 2121DE, 2121A, 212140, 212140 NIVA, 2121, 2121**, 2121****DA, M2121, N2121, MZ2121, NZ2121, MU2121, MU2131, M2131	1980 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Schiguli, VAZ 2101, 1200S, 1300, 2101 Schiguli, 2102	VAZ 2101, VAZ 2102	1980 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

#### LAND ROVER

Defender 90 Defender 110 Defender 130	LD	1996 ▶ 2016	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Range Rover (1. Gen.)	Range Rover	1970 ▶ 1996	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

#### LAND ROVER, ROVER, BRITISH LEYLAND

Land Rover 88	LR 88/oP, LR 88/dP, LR 88/dP, LR 88/oL, LR 88/dZ, LR 88/oZ, LR 88 OL 3, LR 88 DL 3, LR 88 OP 3, LR 88 DP 3	1970 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Land Rover 109	LR 109/oP, LR 109/dP, LR 109/oL, LR 109/dL, LR 109/oZ, LR 109/dZ, LR 109 OP 3, LR 109 OL 3, LR 109 DP 3, LR 109 DL 3	1970 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>LEYLAND INNOCENTI</b>									
Mini	Mini B38, Mini B39	1974 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>LMC</b>									
Breezer, Cruiser, Liberty <sup>5)</sup>	FI-70/156 FK-70/156 FI-2007/46	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014 2011 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Carado, Cruiser, CVE, Element, Etrusco, Grand Breezer, Innovan, Solifer, Sunlight, V643 <sup>5)</sup>	FI-2007/46, 2007/46-3FK, C-2007/46, LVF2	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
<b>MASERATI</b>									
Mistral	AM 109	1963 ▶ 1970	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>MAZDA</b>									
MX-5 (1. Gen.)	NA	1989 ▶ 1998	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
RX-7 (1. Gen.)	SA2	1979 ▶ 1985	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
2 (3. Gen.)	DJ1	2014 ▶ *	E13 14125	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>MERCEDES-BENZ</b>									
A-Klasse (W 176)	176, 176 AMG 245 G, 245 G AMG	2012 ▶ 2014 2012 ▶ 2018	E1 3255	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
A-Klasse (W/V 177)	F2A	2018 ▶ *	E8 9130	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
B-Klasse (W 246)	246, 245G	2011 ▶ 2014	E1 2994	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 246) Facelift	245G	2014 ▶ 2018	E1 3748	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 247)	F2B	2018 ▶ *	E8 9647	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
C-Klasse (W/S/C 204, Facelift)	204, 204K	2011 ▶ 2014	E1 2950	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ E</b> (11178X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!
C-Klasse (W/S 205)	204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG	2014 ▶ 2019	E1 3528	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ E</b> (11178X2)	-
Citan (W415, 1. Gen.)	X	2012 ▶ 2021	E11 5814	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
CLA (C/X 117)	117 245 G	2013 ▶ 2014 2013 ▶ 2019	E1 3326	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ E</b> (11178X2)	-
GLC (X/C 253)	204 X	2016 ▶ 2019	E4 18438	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Sprinter (W 901-905) 1. Gen. Facelift <sup>5)</sup>	902.6 KA, 903.6 KA, 904.6 KA, 902.6, 903.6, 904.6, 904.6/4x4, 904.6 KA/4x4, 903.6/4x4, 903.6 KA/4x4, 903.6 P, 905.6 P, C, D, E	2000 ▶ 2007	E1 1524 (LH) / E1 1525 (RH)	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Sprinter (W 906) 2. Gen. <sup>5)</sup> Sprinter James Cook (W 906) 2. Gen. <sup>5)</sup>	906 OK 30, 906 OK 35, 906 OK 50, 906 KA 30, 906 KA 35, 906 KA 50, 906 OK 35/4x4, 906 KA 35/4x4, 906 OK 50/4x4, 906 KA 50/4x4, 906 PD 35, 906 AC 30, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906 AX 35 G, 906BA30, 906BB30, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB35G, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4	2006 ▶ 2013	E4 10881	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ P</b> (11182X2) Nur für Fernlicht erforderlich!	<b>2 x CANBus H7-LED</b> (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht sind jeweils 2 CANBus-Adapter erforderlich!
V-Klasse (W477) <sup>5)</sup> Vito (W447) <sup>5)</sup> Vito Tourer (W447) <sup>5)</sup> Marco Polo (W447) <sup>5)</sup>	639/2, 639/4, 639/5	2014 ▶ *	E1 3655	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ A</b> (11184X2)	-
190 (W201)	201, 201E	1982 ▶ 1993	E1 34575 (LH) / E1 34576 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>MERCEDES-BENZ / DAIMLER-BENZ</b>									
R 107 SL Cabriolet C 107 SLC Coupé	107	1971 ▶ 1989	E4 9 (LH) / E4 10 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [45 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>MERCEDES-BENZ / DAIMLER-BENZ / DAIMLER / STEYER-DAIMLER-PUCH</b>									
G-Klasse	460.2, 460.3, 461.4, 463 D, 463, 461, 461N, 461NN, 461N2	1979 ▶ 2018	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>MG</b>									
MGB Roadster	MG B - 1800	1962 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MGB GT	MG B-GT-Coupe	1965 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MGC, MGC GT	MGC	1967 ▶ 1970	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Midget	Midget MK III	1966 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>MINI</b>									
MINI MINI Cabrio	R50, MINI, MINI-N	2001 ▶ 2008	E1 1808	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
<b>MITSUBISHI</b>									
Space Star/ Mirage (1. Facelift)	A00	2016 ▶ 2019	E4 16195	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Space Star/ Mirage (2. Facelift)	A00	2019 ▶ *	E4 27297	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
<b>MITSUBISHI, MMC</b>									
Pajero (1. Gen.)	L 040	1982 ▶ 1991	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>

### MORGAN

Plus 8, +8	Plus 8	1968 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
4/4 Plus 4, Plus 4 Sport, Plus 4 Super Sport	1800, 2000, 4/4, 1600	1998 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Roadster, Roadster Sport	3000	2011 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

### NISSAN

Juke	F15 F15-LPG F15M	2010 ▶ 2014 2012 ▶ 2014 2013 ▶ 2014	E8 5540  E4 14492	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Micra (4. Gen. Facelift)	K13, K13-LPG, K13M	2014 ▶ 2018	E9 11032	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

### OPEL / VAUXHALL

Astra (J, 4. Gen.)	P-J	2009 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer	P-J/SW	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer Van	P-J/SW/V	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Van	P-J/V	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (K, 5. Gen.)	B-K	2015 ▶ 2019	E9 11834	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
Astra (K, 5. Gen.) Sports Tourer	B-K	2015 ▶ 2019	E9 11834	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>Neu</b> Corsa D (4. Gen., Facelift)	S-D, S-D/Van, S-D/V	2010 ▶ 2014	E9 5969	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>Neu</b> Corsa E (5. Gen.)	S-D, S-D/Van, S-D/V	2014 ▶ 2019	E26 9047	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	<b>Typ K</b> (11180X2) Jeweils für Abblendlicht und Fernlicht notwendig!	-
Crossland X	P7 Monocab C	2017 ▶ 2020	E9 16429	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Karl	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Karl Rocks	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Viva	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Mokka (A)	J-A	2012 ▶ 2016	E13 13562	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Movano C (3. Gen.)	Y	2021 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Zafira Tourer (3. Gen. Facelift)	P-J/SW, P-J/SW/V	2016 ▶ 2019	E1 4238	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ E</b> (11178X2)	-
<b>PEUGEOT</b>									
<b>Neu</b> 207 (Facelift)	W*****, W	2009 ▶ 2015	E2 05702	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>Neu</b> 208	C	2012 ▶ 2015	E9 6551	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	<b>Typ N</b> (11183X2) Nur für das Fernlicht erforderlich!	-
<b>Neu</b> 208 (Facelift)	C	2015 ▶ 2019	E9 11726	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	<b>Typ N</b> (11183X2) Nur für das Fernlicht erforderlich!	-
<b>Neu</b> 2008 (1. Gen.)	C	2013 ▶ 2019	E2 6898	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	-	<b>Typ N</b> (11183X2) Nur für das Fernlicht erforderlich!	-
308 (2. Gen.)	4*****, L	2013 ▶ 2016	E24 6252	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
308 (2. Gen.) Facelift	L	2017 ▶ 2021	E24 6284	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
3008 (1. Gen., Facelift)	0U	2013 ▶ 2016	E2 13023	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ N</b> (11183X2)	<b>CANBus H7-LED</b> (18952C2)
Boxer (2. Gen.) <sup>5)</sup>	Y	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Boxer (2. Gen.) Facelift <sup>5)</sup>	Y	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Expert <sup>5)</sup>	X*****, X G9	2006 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Partner (1. Gen.) <sup>5)</sup> Ranch (1. Gen.) <sup>5)</sup>	M59, G*KFW*, G*NFU*, G*WJY*, G*RHY*, M 59 GL, M 59 GN G*9HX*, G*9HW*	2002 ▶ 2009 2003 ▶ 2009 2005 ▶ 2009	E4 9849	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

## PIAGGIO

Beverly M69100	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69200	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69300	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69400	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-

## RAPIDO, FIAT

Rapido, Esterel, Itineo <sup>5)</sup>	250*****/A	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-
---------------------------------------	------------	-------------	-----------------------------	--------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>RENAULT</b>									
Clio (4. Gen., Facelift)	R	2016 ▶ 2020	E1 3362	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)		-	-
Kangoo (2. Gen.) Kangoo BE BOP Kangoo Z.E.	W, KW, FW	2008 ▶ 2012	E13 2442	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Kangoo (2. Gen. Facelift) Kangoo Z.E. Kangoo Z.E. H2	W, KW, FW	2013 ▶ 2020	E11 5827	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Megane (3. Gen. 1. Facelift)	Z	2008 ▶ 2014	E1 2538	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Megane (3. Gen. 2. Facelift)	Z	2014 ▶ 2016	E1 3674	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
Megane (4. Gen.)	RFB	2016 ▶ 2020	E9 11935	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ I</b> (11179X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Twingo (2. Gen. Facelift)	N	2012 ▶ 2014	E9 6447	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Scenic (3. Gen., Facelift) Grand Scenic (3. Gen., Facelift)	JZ, JZ-A	2012 ▶ 2016	E9 6621	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>ROLLS-ROYCE</b>									
Corniche	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>ROVER</b>									
Mini	Mini MK II, XN	1975 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>SACHSENRING</b>									
Trabant P 601	P 601, Trabant P 601 A, Trabant P 601 L	1966 ▶ 1990	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör		
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>	
<b>SEAT</b>										
<b>Neu</b>	Arona (1. Gen.)	KJ	2017 ▶ 2021	E9 16479 E9 16481	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>Neu</b>	Ateca	5FP	2016 ▶ 2021	E9 14198	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
<b>Neu</b>	Ibiza (4. Gen. Facelift) Ibiza ST Ibiza SC	6J, 6JN	2012 ▶ 2016	E9 5790	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-
				E9 5788	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	-	H4-LED (11342U6000X2)	-
<b>Neu</b>	Ibiza (5. Gen.)	KJ	2017 ▶ 2021	E9 16479 E9 16481	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
	Leon (3. Gen.,)	5F	2012 ▶ 2017	E9 14064	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	H7-LED (11972U6000X2)	-
	Leon (3. Gen., Facelift)	5F	2016 ▶ 2020	E9 14220	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	Mii Mii Electric	AA, AAE, AAN	2012 ▶ *	E1 3215	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>SKODA</b>										
	Citigo	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2017	E1 3192	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	Octavia (3. Gen.)	5E	2012 ▶ 2016	E1 3340	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	Octavia (3. Gen., Facelift)	5E	2016 ▶ 2020	E1 4337	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	Yeti	5L	2009 ▶ 2013	E1 2646	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>Neu</b>	Yeti (Facelift)	5L	2013 ▶ 2017	E1 3493	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>

### SMART

Neu	Fortwo (2. Gen.) Fortwo electric drive	451, 451E	2007 ▶ 2015	E1 2234	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbelichtung <sup>1)</sup>	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	- W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451 (453)	2014 ▶ *	E9 11392	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451 (453)	2014 ▶ *	E9 11394	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

### SUZUKI

	Swift (5. Gen. Facelift)	NZ	2013 ▶ 2017	E13 12913	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbelichtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	Swift (6. Gen.)	AZ	2017 ▶ *	E13 24687	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	DL1000 V-Strom	DD WDD0	2014 ▶ 2019 2016 ▶ 2019	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H7-LED Boost (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	DL650 V-Strom	WC70	2016 ▶ *	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H7-LED Boost (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	DL650U V-Strom	WC71	2016 ▶ *	E13 13829	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H7-LED Boost (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	GLADIUS	WVCX	2009 ▶ 2016	E11 5310	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
GSX-S750	WC50	2016 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSX-S750W	WC51	2018 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSX-S750U	WC52	2018 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
INTRUDER C800	WVBM	2005 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
INTRUDER C1500	C1	2012 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
LJ80 Samurai, SJ, SJ410, SJ413 SJ 410K Samurai, SJ	LJ80 SJ40, SJ, SJ40V SJ40T SUZUKI SJ, SJ	1981 ▶ 2004	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
SFV650 SFV650U SFV650A SFV650UA	WVCX	2009 ▶ 2016	E11 5310	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
VL800 VL800U VL800B VL800BUE VL800C VL800CUE	WVBM	2005 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
VL1500	WVAL	2004 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
VL1500	C1	2012 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Corolla	KE30	1974 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Cressida	RX3, RX 3 K	1973 ▶ 1992	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
HiAce	H2, H5	1977 ▶ 1989	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Land Cruiser	J6, J7	1981 ▶ 2006	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
LiteAce	M2G, M2	1979 ▶ 1986	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Starlet	KP6	1978 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Starlet Kombi	KP6 K	1978 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> /37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Yaris (2. Gen.)	XP9(a), XP9F(a) XP9F(a)MS1	2005 ▶ 2011 2010 ▶ 2011	E2 08700	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Yaris (3. Gen.)	XP13M(a), XP13N(a), XP13M(a)MS1	2010 ▶ 2014	E13 13140	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
<b>Neu</b> Yaris (3. Gen., 2. Facelift)	XP13M(a), XP13N(a)-TMG, XP13M(a), XP13M(a)/N	2017 ▶ 2020	E13 24831	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-

## TRIUMPH

STREET SCRAMBLER	DC03, DC03R	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
STREET TWIN	DP03, DP03R	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
SPEED TWIN	DD01	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-
Tiger 1050	115NG	2006 ▶ 2020	E9 1270	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	<b>H7-LED Moto</b> (11972U6000X1)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
<b>TRIUMPH, STANDARD, BRITISH LEYLAND</b>									
Triumph TR 5	Triumph TR 5	1967 ▶ 1969	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Triumph TR 6	TR 6	1969 ▶ 1976	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Triumph TR 7	TR 7	1976 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Triumph Spitfire	Spitfire MK 3, Spitfire MK IV	1967 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
<b>VW</b>									
914	47	1969 ▶ 1976	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 37,5 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Beetle Beetle Dune	16	2011 ▶ 2016	E1 3203	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Caddy 1	14D	1979 ▶ 2007	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Derby	86, 86C	1977 ▶ 1985	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 1	17, 17 CK	1974 ▶ 1983	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 1 Cabrio	155	1979 ▶ 1993	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 2	19 E, 19 E-299, 19EL	1983 ▶ 1992	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 3 Golf 3 Variant Golf 3 Cabrio	1HX0, 1HX0F, 1HX1, 1HX0E, 1HX1, 1HX1, 1EXO	1991 ▶ 1999	E1 44464 (LH) / E1 44465 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [50 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Golf 4	1J	1997 ▶ 2006	E1 761 E9 5163	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼





Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Golf 6 Golf Cabrio 6	1K, 1KM 1K	2008 ▶ 2013 2011 ▶ 2016	E8 4816	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
			E9 5813	Abblendlicht				Typ D (11176X2)	-
			E8 4816	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>				-	-
			E9 5813					<b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-
Golf 7, Golf 7 Variant	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2012 ▶ 2017	E8 7169	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
			E9 6765	Abblendlicht				Typ D (11176X2)	-
Golf 7 (Facelift) Golf 7 Variant (Facelift)	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2017 ▶ 2020	E8 8526	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Golf Sportsvan	AUV 1 KM	2014 ▶ 2017 2015 ▶ 2017	E9 11342	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	-
Käfer	11, 13	1967 ▶ 2004	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Käfer Cabriolet	15	1967 ▶ 1980	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Kurierwagen (Typ 181/182)	18, 18 - 63	1969 ▶ 1980	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
LT (1. Gen.) <sup>5)</sup>	283 CF, 283, 281 CH, 281, 281 CG, 283 CG, 291 CH, 291, 293 CH, 293, 291 CG, 293 CG, 281-363 CH, 281- 363 CG, 281-363, 291- 512, 293-512, 293-909	1975 ▶ 1985	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Passat B6	3C	2005 ▶ 2010	E9 5507	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ I (11179X2)	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
Passat B7 (Facelift)	3C	2010 ▶ 2015	E1 3058	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
<b>Neu</b> Passat B8	3C	2014 ▶ *	E9 11464	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)  <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Polo (1. Gen.)	86	1975 ▶ 1981	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Polo (2. Gen.)	86C	1981 ▶ 1989	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
Polo (2. Gen., Facelift)	86C, 86CF	1989 ▶ 1994	E1 44449(LH) / E1 44450 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>Neu</b> Polo (5. Gen.)	6R	2009 ▶ 2014	E9 5856	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	-	<b>CANBus W5W-LED</b> (12956X2)
Polo (5. Gen., Facelift)	6R	2014 ▶ 2017	E8 6879	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ P</b> (11182X2)	-
<b>Neu</b> Polo (6. Gen.)	AW	2017 ▶ 2021	E9 16592	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
PoloCross, CrossPolo	6R	2010 ▶ 2015	E1 2714	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ P</b> (11182X2)	-
Sharan (2. Gen.)	7N	2010 ▶ *	E1 2851	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ D</b> (11176X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
<b>Neu</b> Tiguan (1. Gen.)	5N	2007 ▶ 2011	E1 2393	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	<b>Typ P</b> (11182X2)	<b>CANBus W5W-LED</b> (12956X2)
<b>Neu</b> Tiguan (1. Gen.) Facelift	5N	2011 ▶ 2016	E1 3175	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2) <b>W5W-LED</b> (11961HU60X2)	<b>Typ A</b> (11184X2)	<b>CANBus W5W-LED</b> (12956X2)
Tiguan (2. Gen.)	5N	2016 ▶ 2020	E1 4116	Abblendlicht / Fernlicht [25 <sup>3)</sup> ]	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ E</b> (11178X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Touran (1. Gen., 2. Facelift)	1T, 1t	2010 ▶ 2015	E1 2855	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ D</b> (11176X2)	-
Touran (2. Gen.)	1T	2015 ▶ *	E1 3985	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ D</b> (11176X2)	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör		
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>	
T-Cross	C1	2018 ▶ *	E9 22186	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!	
T-Roc	A1	2017 ▶ *	E9 16552	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ D</b> (11176X2)	-	
T2 Bus <sup>5)</sup> T2 Transporter <sup>5)</sup>	21 F, 26, 28, 23, 22, 21, 22	1967 ▶ 1979	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-	
T3 Transporter <sup>5)</sup> T3 Kombi <sup>5)</sup> T3 Bus <sup>5)</sup> T3 Caravelle <sup>5)</sup> T3 California <sup>5)</sup>	245, 251, 253, 255, 253-135, 253-609, 253- 299, 255-299, 251-299, 245-299, 253-6-299, 247, 247-299	1979 ▶ 1992	E1 14551 E1 14565 E1 34482 (LH) / E1 34483 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> / 17,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-	
T4 Transporter <sup>5)</sup> T4 Multivan <sup>5)</sup> T4 California <sup>5)</sup> T4 Caravelle <sup>5)</sup>	70X0A, 70X0D, 70X0B, 70X0BL, 70X0BN, 70X1B, 70X1A, 70X1D, 70X1BL, 70X0C, 70X1C, 70X02C, 70X12C, 70X02BN, 70X02D, 70X02A, 70X12A, 70X12D, 7DB	1990 - 2003	E1 44437 (LH) / E1 44438 (RH) E9 5082	Abblendlicht / Fernlicht [50 <sup>3)</sup> / 50 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-	
<b>Neu</b>	T5 Caravelle <sup>5)</sup> T5 California <sup>5)</sup> T5 Multivan <sup>5)</sup> T5 Transporter <sup>5)</sup>	7HM, 7HC, 7HCA, 7HMA, 7HK, 7J0	2003 ▶ 2009	E1 1370	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-	-
				E1 1366	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
T5 Caravelle (Facelift, T5.2) <sup>5)</sup> T5 California (Facelift, T5.2) <sup>5)</sup> T5 Multivan (Facelift, T5.2) <sup>5)</sup> T5 Transporter (Facelift, T5.2) <sup>5)</sup>	7HC, 7HMA, 7J0	2009 ▶ 2016	E1 2707  E1 2705	Abblendlicht  Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung <sup>1)</sup>	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	<b>Typ D</b> (11176X2)	<b>CANBus H7-LED</b> (18952X2)  <sup>4)</sup> Spezielle Einbauanweisung beachten!	

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
Neu T6 Cararavella <sup>5)</sup> T6 California <sup>5)</sup> T6 Multivan <sup>5)</sup> T6 Transporter <sup>5)</sup>	7HC, 7HMA, 7J0	2019 ▶ *	E9 11760	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	-	-	-	CANBus H7-LED (18952X2)
	T6 Cararavella (Facelift, T6.1) <sup>5)</sup> T6 California (Facelift, T6.1) <sup>5)</sup> T6 Multivan (Facelift, T6.1) <sup>5)</sup> T6 Transporter (Facelift, T6.1) <sup>5)</sup>	7HC, 7HMA, 7J0	2019 ▶ *	E9 22767	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	-
Typ 3 (1500 / 1600)	31	1961 ▶ 1973	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
up! e-up! cross up!	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2016	E1 3149	Abblendlicht / Fernlicht [30 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
up! (Facelift) e-up! cross up! up! GTI	AA, AAN	2016 ▶ *	E8 8227	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	<sup>7)</sup> Spezielle Einbauanweisung beachten!
<b>VW, MAN-VW, ARGE VW-MAN</b>									
6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	1979 ▶ 1987	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 <sup>3)</sup> / 25 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2)	-	<b>H4-LED</b> (11342U6000X2)	-	-
<b>WESTFALIA, RAPIDO</b>									
Jules Verne <sup>5)</sup>	639 639/5	2016 ▶ * 2019 ▶ *	E1 3655	Abblendlicht	<b>H7-LED Boost</b> (11972U60BX2)	<b>H7-LED Standard</b> (11972U60SX2)	<b>H7-LED</b> (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
<b>YAMAHA</b>									
MT-07 MT07A	RM17, RM18	2016 ▶ 2018	E4 17394	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
MT-07 MT07A MTN690-A	RM17, RM18	2018 ▶ *	E4 17066	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-
MT-09	RN29	2013 ▶ 2016	E4 17066	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 <sup>3)</sup> ]	<b>H4-LED Boost</b> (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	<b>H4-LED Moto</b> (11342U6000X1)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr <sup>2)</sup>	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost <b>NEU</b>	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring <sup>6)</sup>	Philips CANBus-Adapter <sup>6)</sup>
MTM850 XSR900	RN43	2015 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
YZF-R1	RN12	2003 ▶ 2008	E13 8996	Abblendlicht  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H7-LED Boost (11972U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

### YAMAHA, MBK

XSR700	RM11, RM12	2015 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
MTM690 MTM690D	RM36, RM37	2021 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 <sup>3)</sup> ]  Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost (11342U60BX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	-	H4-LED Moto (11342U6000X1)  W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. **Weitere Informationen über die Zulassung in Ihrem Land unter [philips.com/LED-Strassenzulassung](https://philips.com/LED-Strassenzulassung)**

<sup>1)</sup> Hinweis W5W-LED: Die Innenraumbelichtung des Fahrzeugs unterliegt, anders als die äußeren Lichtfunktionen, keiner gesetzlichen Beschränkung hinsichtlich Fahrzeugmodell oder Lichtfunktion. Hier kann die W5W-LED frei, überall dort wo anwendbar, als Austauschlichtquelle verwendet werden.

<sup>2)</sup> Das Baujahr ist nicht genehmigungsrelevant und dient lediglich zur Orientierung.

\* entspricht Produktionsende

<sup>3)</sup> Die angegebene Fernlichtkennzahl I'M mit H4-LED bzw. H7-LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab. Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten.

<sup>4)</sup> Im Falle einer Fehlermeldung ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.

<sup>5)</sup> Es sind ebenfalls die Fahrzeuge (SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten) freigegeben, deren Scheinwerfer der aufgeführten UN(ECE) Typgenehmigung entsprechen und auf Basis des genannten Basis-Fahrzeugs eine Mehrstufigenehmigung erhalten haben.

<sup>6)</sup> Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur wenn sie da, wo erforderlich mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird.

<sup>7)</sup> Für Fahrzeugmodelle mit fehlerhafter Abbiegelichtfunktion ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.



2024 © Lumileds Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Die Marke Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. Technische Änderungen vorbehalten.

[philips.com/LED-Strassenzulassung](https://www.philips.com/LED-Strassenzulassung)

DE • 02-2024