六合一说明书

50mm

100mm

英文

Product Overview



2

Specification

Model	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①Screen	1.44" 128 x 128 16-bit high color LCD	
②Cable	USB 3.2 Gen 2 full-featured data cable	
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) data port	
⑤USB-A/LAN	Gigabit Ethernet RJ45 port	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)data port
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10,HDCP1.4/2.3)	
⑦Power In	Support 100W PD input(20V5.0A)	
⑧USB-C	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) data port	
⑨D-Key	Display/Control button	

3

Connect to laptop/other host device



If the host device is a laptop, it's recommended to put the hub on the left side of the laptop for use, insert the end of the cable into the laptop/other device's USB-C port (full-featured).

Connect to peripheral

When the laptop/host device is turned on, after the hub is connected to the laptop/host device, the hub screen will display brand logo, enter the working condition and identify peripherals.

4

How to charge a laptop



You can use a PD charger or a power bank (which meets the charging power of the laptop/host device) to charge the laptop/host device through the hub:

1. Connect the hub to the laptop;
2. Insert one end of the USB-C charging cable of the PD charger/power bank into the PD input port of the hub(⑦);
3. Turn on the power of the PD charger/power bank;
4. Start charging the laptop, and the hub screen will display the details of the currently supported maximum input and output power, and the maximum charging specifications (power/voltage/current) currently supported by the computer.

5

HD Display Description



After the hub is powered on, the dashboard page is displayed by default:

1.Chip Temperature Information
Display the internal temperature of each interface chip(only displays higher than 39°C)
2. PD Information
Display current hub's maximum power input (white) and output (non-white) specifications.
3. HDMI Information
Display the monitor's brand, size, current and max resolution.
4.USB-C Port Information
Identify and display whether the device is working in USB 3.2 or USB 2.0, and the corresponding maximum transfer rate.

6

5. USB-A Ports Information
Identify and display whether the device is working in USB 3.0 or USB 2.0, and the corresponding maximum transfer rate.
6. Network Information
Display whether the Gigabit Ethernet port is inserted, and identify the current maximum transmission rate of the network.

7

D-Key

After the hub is powered on,
D-Key can be used to operate *the firmware**.
the specific operations are as follows:
1. Main page
Short press twice—rotate the display;
Long press—until the title of other function page is displayed at the bottom of the screen and release it to enter the corresponding page.
2. Function pages
Short press—switch control options;
Long press—for 3s to confirm the use of the control option (prompt with progress bar).

**Dockcase Smart Hub supports firmware upgrade. For the parameters of firmware, detailed usage and firmware upgrade, please visit www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide*

8

Color:
Space gray(DPB61L/DPB61C)/
Glossy Silver(DPB61L-E/DPB61C-E)
Material: Aluminum alloy, tempered glass
Size: 127.0*38.6*17.7mm
Weight:
106.5g(DPB61L/DPB61L-E)/
107g(DPB61C/DPB61C-E)
Warranty: 12 months
Authorized Manufacturer:
Shenzhen TMD Technology Co., Ltd
Manufacturer Address:
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9

DOCKCASE 6-in-1 USB-C Smart Hub Basic Series

DPB61L/DPB61C and derived models

User Manual

HDMI 4K@60Hz | 100W PD3.0
24V CC Protection | D-Key
USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

西班牙语

DOCKCASE 6-en-1 USB-C Smart Hub Serie Básica

DPB61L/DPB61C y modelos derivados

User Manual

HDMI 4K@60Hz | 100W PD3.0
24V CC Protección | D-Key
USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

Resumen



2

Especificación

Modelo	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①Pantalla	1.44" 128 x 128 16-bit LCD de alto color	
②Cable	USB 3.2 Gen 2 cable de datos completo	
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) puerto de datos	
⑤USB-A/LAN	Puerto Gigabit Ethernet RJ45	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)puerto de datos
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10,HDCP1.4/2.3)	
⑦Potencia de entrada	Soporta una entrada PD de 100W(20V5.0A)	
⑧USB-C	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) puerto de datos	
⑨D-Key	Mostrar/Botón de control	

3

Conectar al portátil/otro dispositivo anfitrión



Si el dispositivo anfitrión es un portátil, se recomienda poner el concentrador en el lado izquierdo del portátil para su uso, insertar el extremo del cable en el puerto USB-C del portátil/otro dispositivo (completo).

Conectar a los periféricos

Cuando se enciende el portátil/dispositivo anfitrión, después de conectar el concentrador al portátil/dispositivo anfitrión, la pantalla del concentrador mostrará el logotipo de la marca, entrará en estado de funcionamiento e identificará los periféricos.

4

Cómo cargar un portátil



Puedes utilizar un cargador de DP o un banco de energía (que cumpla con la potencia de carga del portátil/dispositivo anfitrión) para cargar el portátil/dispositivo anfitrión a través del hub:
1. Conecta el hub al portátil;
2. Inserta un extremo del cable de carga USB-C del cargador/banco de energía PD en el puerto de entrada PD del concentrador(⑦);
3. Encienda el cargador de DP/banco de energía;
4. Inicie la carga del portátil, y la pantalla del concentrador mostrará los detalles de la potencia máxima de entrada y salida actualmente soportada, y las especificaciones de carga máxima (potencia/tensión/corriente) actualmente soportadas por el ordenador.

5

Descripción de la pantalla HD



Después de encender el concentrador, se muestra por defecto la página del panel de control:

1.Información sobre la temperatura del chip
Muestra la temperatura interna de cada chip de interfaz (sólo muestra más de 39°C)
2. Información de la DP
Muestra las especificaciones de la potencia máxima de entrada (blanco) y salida (no blanco) del concentrador actual.
3. Información HDMI
Muestra la marca, el tamaño y la resolución actual y máxima del monitor.
4.Información del puerto USB-C
Identifica y muestra si el dispositivo está trabajando en USB 3.2 o USB 2.0, y la tasa de transferencia máxima correspondiente.

6

5. Información sobre los puertos USB-A
Identifica y muestra si el dispositivo está trabajando en USB 3.0 o USB 2.0, y la correspondiente tasa de transferencia máxima.
6. Información de la red
Muestra si el puerto Gigabit Ethernet está insertado, e identifica la velocidad de transmisión máxima actual de la red.

7

D-Key

Después de encender el hub, se puede utilizar D-Key para operar el firmware*, las operaciones específicas son las siguientes:

1. Página principal
Pulsar brevemente dos veces—girar la pantalla;
Pulsación larga—hasta que aparezca el título de la página de otra función en la parte inferior de la pantalla y suéltelo para entrar en la página correspondiente.
2. Páginas de funciones
Prensa corta—opciones de control de los interruptores;
Pulsación larga—durante 3s para confirmar el uso de la opción de control (aviso con barra de progreso).

**Dockcase Smart Hub supports firmware upgrade. For the parameters of firmware, detailed usage and firmware upgrade, please visit www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide*

8

Color:
Gris espacial(DPB61L/DPB61C)/
Plata brillante(DPB61L-E/DPB61C-E)
Material: Aleación de aluminio, vidrio templado
Tamaño: 127.0*38.6*17.7mm
Peso:
106.5g(DPB61L/DPB61L-E)/
107g(DPB61C/DPB61C-E)
Garantía: 12 meses
Fabricante autorizado:
Shenzhen TMD Technology Co., Ltd
Dirección del fabricante:
Sur del 6/F, 2° Edificio, Parque Industrial Hualangjia, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9

日文

Product Overview



2

仕様

モデル	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①スクリーン	1.44" 128 x 128 16-bit high color LCD	
②ケーブル	USB 3.2 Gen 2 full-featured data cable	
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) data port	
⑤USB-A/LAN	Gigabit Ethernet RJ45 port	USB 3.2 Gen1 (5Gbps)data port
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10,HDCP1.4/2.3)	
⑦Power In	Support 100W PD input(20V5.0A)	
⑧USB-C	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) data port	
⑨D-Key	Display/Control button	

3

PCと接続



パソコン/ホストデバイスを接続
ノートパソコンに接続すれば、本製品をパソコンの左側に置いて使うことを提案する。
ハブのケーブルをパソコン/ホストデバイスのUSB-Cポート(多機能)に挿入します。

周辺機器への接続

パソコン/ホストデバイスを起動し、本製品と接続した後、スクリーンを点灯し、ハブはLOGO画面をホームページに切替し、稼働状態に入ってから周辺機器を接続します。

4

本製品によりパソコンを充電する方法



PD充電プロトコルを備えたPDアダプター、もしくはモバイルバッテリー（パソコン/周辺機器の充電パワーを満たす必要）に本製品を接続し、パソコン/周辺機器に充電できる。

1. 本製品をパソコンに接続する。
2. PDアダプター/モバイルバッテリーのUSB-Cケーブルを本製品のPD入力ポート（番号⑦）に挿入する。
3.PDアダプター/モバイルバッテリーの電源をオープンして。
4. パソコンの充電を開始すると、現在サポートされている最大入力および出力電力の詳細と、現在パソコンでサポートされている最大充電仕様（電力/電圧/電流）がハブ画面に表示されます。 -

5

ハブのHD ディスプレイ説明



本製品を起動した後、デフォルトでダッシュボードページを表示し、ホームページの情報を下記に説明します。

1.チップ温度情報
現時点で各チップの温度を表示します（39°以上の温度を表示します。）
2. PD充電ポートの情報
現時点最大パワーの入力（白色）と出力（非白色）の仕様を表示します。
3. HDMIポートの情報
現在接続されているモニターのブラント名、サイズ、現時点の解像度とリフレッシュレートを表示する
4.USB-Cポートの情報
USB-Cポートにデバイスを挿入したのか、このデバイスがUSB 3.2かUSB 2.0かを識別できて対応できる最大の転送レートを表示する。

6

5. USB-Aポートの情報
各USB-Aポートにデバイスを挿入したのか、このデバイスがUSB 3.2かUSB 2.0かを識別できて対応できる最大の転送レートを表示する。
6. ネットワーク情報
ギガビットイーサネットポートが挿入されているかどうかを表示し、現在のネットワークの最大伝送速度を確認することができます。

7

D-Key

D-Keyボタンの説明
ハブを起動した後、D-Keyボタンによって ドックファームウェアを操作することができます、具体的な操作は下記になります。
1. ホームページの切替：
D-Keyを2回ご短押し、本製品の画面方向を回転できます。
D-Keyを長押して画面下部に文字が表示された時に離し、対応機能のコントロールパネルに移動します。
2. コントロールパネルの切替：
D-Keyを短押し、コントロールオプションを切り替えます。
D-Keyを3秒押しすると、そのパラメータの使用／変更を確認することができます（画面上部に確認のプログレスバーが表示されます）。

**Dockcase Smart Hubはファームウェアのアップグレードに対応しています。 ファームウェアのパラメータ、詳しい使い方、ファームウェアのアップグレードについては、www.dockcase.com/firmware-upgrade-guideこちらをご覧ください。*

8

カラー：
スペースグレー(DPB61L/DPB61C)/
オーロラシルバー(DPB61L-E/DPB61C-E)
材質：亜鉛合金、強化ガラス
サイズ：127mm*38.6mm*17.7mm
重量：
106.5g(DPB6 L/DPB6 L-E)/
107g(DPB6 C/DPB6 C-E)
保証期限：12ヶ月
製造メーカー：Shenzhen TMD Technology Co.,Ltd
生産住所：
South of 6/F, 2nd Building, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9

DOCKCASE 6-in-1 USB-C Smart Hub Basic シリーズ

DPB61L/DPB61C および派生モデル

使用説明書

HDMI 4K@60Hz | 100W PD3.0
24V CC Protection | D-Key
USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

意大利

DOCKCASE 6-in-1 Hub intelligente USB-C Serie Base

DPB61L/DPB61C e modelli derivati

Manuale d'uso

HDMI 4K@60Hz | Protezione 100W PD3.0
24V CC | D-Key
USB 3.2 Gen Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

Overview



2

Specifica

Modello	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①Schermo	LCD a colori da 1,44" 128x128 a 16 bit	
②Cavo	Cavo dati completo USB 3.2 Gen 2	
③/④USB-A	Porta dati USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	
⑤USB-A/LAN	Porta Gigabit Ethernet RJ45	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) porta dati
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10, HDCP1.4/2.3)	
⑦Ingresso alimentazione	Supporta ingresso PD da 100 W (20 V 5,0 A)	
⑧USB-C	Porta dati USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	
⑨D-Key	Pulsante di visualizzazione/controllo	

3

Connettersi al laptop/altro dispositivo host



Se il dispositivo host è un laptop, si consiglia di utilizzare l'hub sul lato sinistro del laptop e di inserire l'estremità del cavo nella porta USB-C del laptop/di altri dispositivi (con funzionalità complete).

Collegare i dispositivi periferici tramite HUB

Quando il laptop/dispositivo host è acceso, dopo che l'hub è stato collegato al laptop/dispositivo host, lo schermo dell'hub visualizzerà il logo DOCKCASE, entrerà nella condizione di lavoro e identificherà le periferiche.

4

Come caricare il notebook tramite l'HUB



È possibile utilizzare un caricabatterie o un power bank che supporti il protocollo di ricarica PD (a condizione che la potenza di ricarica del laptop e delle periferiche sia soddisfatta) per caricare il laptop tramite l'hub:
1. Collegare l'hub al laptop;
2. Inserire il cavo di ricarica USB-C del caricabatterie/power bank PD nell'interfaccia di ingresso PD dell'hub (numero⑦);
3.Accendere l'alimentazione del caricabatterie/power bank PD;
4. Avviare la ricarica del laptop e lo schermo dell'hub visualizzerà i dettagli della potenza massima in ingresso e in uscita attualmente supportata, nonché le specifiche di ricarica massima (potenza/tensione/corrente) attualmente supportate dal computer.

5

Descrizione del display HD



Dopo l'accensione dell'hub, per impostazione predefinita viene visualizzata la pagina del dashboard:

1. Informazioni sulla temperatura del chip
Visualizza la temperatura interna di ciascun chip di interfaccia (visualizza solo superiore a 39°C)

2. Informazioni DP
Visualizza le specifiche di alimentazione massima in ingresso (bianco) e in uscita (non bianco) dell'hub corrente.

3. Informazioni sull'HDMI
Visualizza la marca, le dimensioni, la risoluzione corrente e massima del monitor.

6

4. Informazioni sulla porta USB-C
Identificare e visualizzare se il dispositivo funziona in USB 3.2 o USB 2.0 e la velocità di trasferimento massima corrispondente.

5. Informazioni sulle porte USB-A
Identificare e visualizzare se il dispositivo funziona in USB 3.0 o USB 2.0 e la velocità di trasferimento massima corrispondente.

6. Informazioni sulla rete
Visualizza se la porta Gigabit Ethernet è inserita e identifica l'attuale velocità di trasmissione massima della rete.

7

D-Key



Dopo l'avvio della docking station, il firmware dell'hub* può essere utilizzato tramite il pulsante D-Key, come segue:
1. Nella pagina principale:
D-Key premere brevemente due volte - per ruotare la direzione di visualizzazione dello schermo dell'hub;
Pressione lunga del tasto D - premere a lungo finché il testo non viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo e rilasciare, è possibile accedere al pannello di controllo della funzione corrispondente;
2. Nel pannello di controllo:
Pressione breve del tasto D - opzioni di controllo dell'interruttore;
Premere a lungo il tasto D - tenere premuto per 3 secondi e rilasciare, è possibile confermare l'uso/modifica del parametro (c'è una barra di avanzamento di conferma nella parte superiore dello schermo).

**L'hub di visualizzazione Dockcase supporta gli aggiornamenti del firmware, per i parametri del firmware dell'hub, l'utilizzo dettagliato e gli aggiornamenti del firmware, visitare www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide*

8

Colore:
grigio siderale (DPB61L/DPB61C)/
argento lucido (DPB61L-E/DPB61C-E)
Materiale: lega di alluminio, vetro temperato
Dimensioni: 127,0 x 38,6 x 17,7 mm
Peso:
106,5 g (DPB61L/DPB61L-E)/
107 g (DPB61C/DPB61C-E)
Garanzia: 12 mesi
Produttore autorizzato:
Tecnologia Co., srl di Shenzhen TMD
Indirizzo del produttore:
A sud di 6/F, 2° edificio, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9

法语

Overview



2

Specification

Modèle	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①Écran	1.44" 128 x 128 16-bit high color LCD	
②Câble	USB 3.2 Gen 2 câble de données complet	
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) data port	
⑤USB-A/LAN	Port RJ45 Gigabit Ethernet	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port de données
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10,HDCP1.4/2.3)	
⑦Pouvoir Dans	Support de l'entrée PD 100W (20V5.0A)	
⑧USB-C	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) port de données	
⑨D-Key	Bouton d'affichage/de contrôle	

3

Connectez-vous à l'ordinateur portable/autre périphérique hôte



Si le périphérique hôte est un ordinateur portable, il est recommandé de placer le hub sur le côté gauche de l'ordinateur portable pour l'utiliser, insérez l'extrémité du câble dans le port USB-C de l'ordinateur portable/autre périphérique (complet).

Connexion à un périphérique

Lorsque l'ordinateur portable/le périphérique hôte est allumé, après la connexion du concentrateur à l'ordinateur portable/au périphérique hôte, l'écran du concentrateur affiche le logo de la marque, entre dans l'état de fonctionnement et identifie les périphériques.

4

Comment charger un ordinateur portable



Vous pouvez utiliser un chargeur PD ou une banque d'alimentation (qui répond à la puissance de charge de l'ordinateur portable/du périphérique hôte) pour charger l'ordinateur portable/le périphérique hôte via le hub :
1. Connectez le hub à l'ordinateur portable ;
2. Insérez une extrémité du câble de charge USB-C du chargeur/banque d'alimentation PD dans le port d'entrée PD du concentrateur (⑦);
3. Allumez le chargeur/banque d'alimentation PD;
4. Commencez à charger l'ordinateur portable, et l'écran du concentrateur affichera les détails de la puissance d'entrée et de sortie maximale actuellement prise en charge, ainsi que les spécifications de charge maximales (puissance/tension/courant) actuellement prises en charge par l'ordinateur.

5

Description de l'écran HD



Après la mise sous tension du concentrateur, la page du tableau de bord s'affiche par défaut :

1.Informations sur la température des puces
Affiche la température interne de chaque puce d'interface (affiche uniquement les températures supérieures à 39°C).
2. Information sur le DP
Affichez les spécifications d'entrée (blanche) et de sortie (non blanche) de la puissance maximale du hub actuel.
3. Informations sur le HDMI
Displays the brand, size, current and maximum resolution of the monitor.
4.Informations sur le port USB-C
Identifier et afficher si le périphérique fonctionne en USB 3.2 ou USB 2.0, et le taux de transfert maximum correspondant.

6

5. Informations sur les ports USB-A
Identifier et afficher si le périphérique fonctionne en USB 3.0 ou USB 2.0, et le taux de transfert maximum correspondant.
6. Informations sur le réseau
Affichez si le port Gigabit Ethernet est inséré, et identifiez le taux de transmission maximum actuel du réseau.

7

Clé-D



Après la mise sous tension du concentrateur, la touche D-Key peut être utilisée pour faire fonctionner le micrologiciel*, les opérations spécifiques sont les suivantes:
1. Page principale
Appuyer brièvement deux fois—faire pivoter l'écran;
Appui long—jusqu'à ce que le titre de l'autre page de fonction s'affiche au bas de l'écran et relâchez-la pour accéder à la page correspondante.
2. Pages de fonctions
Presse courte—options de contrôle des interrupteurs;
Appui long—pendant 3s pour confirmer l'utilisation de l'option de contrôle (invite avec barre de progression).

**Le Smart Hub de Dockcase prend en charge la mise à niveau du micrologiciel. Pour les paramètres du micrologiciel, l'utilisation détaillée et la mise à niveau du micrologiciel, veuillez consulter le site suivant www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide*

8

Couleur:
Gris espace(DPB61L/DPB61C)/
Argent brillant(DPB61L-E/DPB61C-E)
Matériau: Alliage d'aluminium, verre trempé
Taille: 127.0*38.6*17.7mm
Poids:
106.5g(DPB61L/DPB61L-E)/
107g(DPB61C/DPB61C-E)
Garantie: 12 mois
Fabricant autorisé:
Shenzhen TMD Technology Co., Ltd
Adresse du fabricant:
Sud du 6/F, 2ème bâtiment, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9

DOCKCASE 6-en-1 USB-C Smart Hub Série de base

DPB61L/DPB61C et modèles dérivés

Manuel d'utilisation

HDMI 4K@60Hz | 100W PD3.0
24V CC Protection | Clé-D
USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

德语

DOCKCASE 6-in-1 USB-C Intelligenter Hub Basic-Serie

DPB61L/DPB61C und abgeleitete Modelle

User Manual

HDMI 4K@60Hz | Protezione 100W PD3.0
24V CC Protection | D-Key
USB 3.2 Gen 1 Type-A | USB 3.2 Gen 1 Type-C

www.dockcase.com

1

Übersicht



2

Spezifikation

Modell	DPB61L DPB61L-E	DPB61C DPB61C-E
①Bildschirm	1.44" 128 x 128 16-bit hochfarbiges LCD	
②Kabel	USB 3.2 Gen 2 vollwertiges Datenkabel	
③/④USB-A	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) Datenport	
⑤USB-A/LAN	Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)Datenport
⑥HDMI	HDMI 2.0b (HDR10,HDCP1.4/2.3)	
⑦Einschalten	Unterstützt 100W PD-Eingang(20V5.0A)	
⑧USB-C	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Datenport	
⑨D-Key	Anzeige/Steuerungstaste	

3

Verbindung mit Laptop/anderem Host-Gerät



Wenn es sich bei dem Host-Gerät um einen Laptop handelt, wird empfohlen, den Hub auf der linken Seite des Laptops zu platzieren und das Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss des Laptops/anderen Geräts zu stecken (voll funktionsfähig).

Anschluss an Peripheriegeräte

Wenn der Laptop/das Host-Gerät eingeschaltet ist und der Hub an den Laptop/das Host-Gerät angeschlossen ist, zeigt der Hub-Bildschirm das Markenlogo an, geht in den Betriebszustand über und identifiziert die Peripheriegeräte.

4

Wie man einen Laptop auflädt



Sie können ein PD-Ladegerät oder eine Powerbank (die die Ladeleistung des Laptops/Host-Geräts erfüllt) verwenden, um den Laptop/das Host-Gerät über den Hub aufzuladen:
1. Verbinden Sie den Hub mit dem Laptop;
2. Stecken Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels des PD-Ladegeräts/der Powerbank in den PD-Eingang des Hubs(⑦);
3. Schalten Sie das PD-Ladegerät/die Powerbank ein;
4. Starten Sie den Ladevorgang des Laptops, und auf dem Hub-Bildschirm werden die Details der derzeit unterstützten maximalen Eingangs- und Ausgangsleistung sowie die maximalen Ladespezifikationen (Leistung/Spannung/Strom) angezeigt, die derzeit vom Computer unterstützt werden.

5

HD Anzeige Beschreibung



Nach dem Einschalten des Hubs wird standardmäßig die Dashboard-Seite angezeigt:

1. Informationen zur Chiptemperatur
Anzeige der internen Temperatur der einzelnen Schnittstellenchips (nur bei Temperaturen über 39°C)

2. PD-Informationen
Anzeige der maximalen Leistungsaufnahme (weiß) und -abgabe (nicht weiß) des aktuellen Hubs.

3. HDMI-Informationen
Zeigt die Marke, Größe, aktuelle und maximale Auflösung des Monitors an.

6

4. Informationen zum USB-C-Anschluss
Identifizieren und zeigen Sie an, ob das Gerät mit USB 3.2 oder USB 2.0 arbeitet, und die entsprechende maximale Übertragungsrate.

5. Informationen zu den USB-A-Anschlüssen
Identifizieren und zeigen Sie an, ob das Gerät mit USB 3.0 oder USB 2.0 arbeitet, sowie die entsprechende maximale Übertragungsrate.

6. Netzwerk-Informationen
Zeigen Sie an, ob der Gigabit-Ethernet-Anschluss eingefügt ist, und ermitteln Sie die aktuelle maximale Übertragungsrate des Netzwerks.

7

D-Key

Nach dem Einschalten des Hubs kann der D-Key zur Bedienung der Firmware* verwendet werden:
1. Hauptseite
Zweimal kurz drücken—Drehen Sie das Display;
Langes Drücken—bis der Titel der anderen Funktionsseite am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird und lassen Sie die Taste los, um die entsprechende Seite aufzurufen.
2. Funktionsseiten
Kurzdrücken—Schaltsteuerungsoptionen;
Langes Drücken—3 Sekunden lang, um die Verwendung der Kontrollmöglichkeit zu bestätigen (Aufforderung mit Fortschrittsbalken).

**Dockcase Smart Hub unterstützt die Aktualisierung der Firmware. Für die Parameter der Firmware, die detaillierte Verwendung und das Firmware-Upgrade, besuchen Sie bitte www.dockcase.com/firmware-upgrade-guide*

8

Farbe:
Spacegrau(DPB61L/DPB61C)/
Glänzend Silber(DPB61L-E/DPB61C-E)
Material: Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas
Größe: 127.0*38.6*17.7mm
Gewicht:
106.5g(DPB61L/DPB61L-E)/
107g(DPB61C/DPB61C-E)
Garantie: 12 Monate
Autorisierter Hersteller:
Shenzhen TMD Technology Co., Ltd
Hersteller Adresse:
Südlich von 6/F, 2. Gebäude, Hualangjia Industry Park, Fukeng, Guanlan, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

SEESAW TECHNOLOGY CO., LIMITED
Https://www.dockcase.com
Email:support@dockcase.com
FB: www.facebook.com/DockCase.global

MADE IN CHINA

9