



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303627915

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
2 Rue du Pont Vert, 27100 Le Vaudreuil, France

产品名称和系列、型号、规格
控制继电器

CAD32, CAD50, CAD32...S207, CAD50...S207, CAD32...S335, CAD50...S335 Ui: 690V;
Uimp: 6kV; AC-15: Ue/le: 120V/6A, 690V/1.04A; DC-13: Ue/le: 125V/1.1A, 600V/0.2A;
Ith:10A; 外壳防护等级: IP20, 环型接线件: IP10;见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 20 日 有效期至: 2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303627915

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号解释:

CAD	32	3	M7	S207
I	II	III	IV	V

I-	产品基本型号 CAD 系列控制继电器
II-	触头规格 50: 5NO 32: 3NO+2NC
III-	接线形式 空白: 螺钉 3: 弹簧接线件 6: 环型接线件 A: 鼠笼弹簧接线件
IV-	线圈代码: 见线圈代码表
V-	后缀 空白: 标准型 S207: 铁路行业应用 (仅适用于环形接线件, 直流控制线圈, 灰色端子罩) S335: 工业电气应用 (仅适用螺钉压接接线方式, 交流控制线圈)

CAD	32	3	M7	S207
I	II	III	IV	V

I-	Product basic designation CAD: Control relay
II-	Contact arrangements 50: 5NO 32: 3NO + 2NC
III-	Type of connection: Blank: clamps and screws 3: for spring connections 6: for ring lugs A: for snap in spring connections
IV-	Coil code See below "Table of coil code"
V-	Specification code Blank: standard version S207: railway industry specification (for ring lug connection only, dc coil, grey power terminal block) S335: industrial electrical application specification (for clamps and screws only, ac coil)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303627915

证书附页: 第 2 页 共 2 页

线圈代码表 Table of coil code

交流线圈 AC coils

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
J7	12	50 / 60Hz	LE7	208	50 / 60Hz
Z7	21	50 / 60Hz	M7	220	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	P7	230	50 / 60Hz
C7	32	50 / 60Hz	U7	240	50 / 60Hz
CC7	36	50 / 60Hz	W7	277	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
EE7	60	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480	50 / 60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz	SC7	575	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600	50 / 60Hz
GC7	140	50 / 60Hz	YC7	660	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	Y7	690	50 / 60Hz

直流线圈 DC coils

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AD	5	DC	GD	125	DC
JD	12	DC	PD	155	DC
ZD	20	DC	QD	174	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND	32	DC	MD	220	DC
CD	36	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	305	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
DD	96	DC	WD	543	DC
KD	100	DC	SCD	575	DC
FD	110	DC	XD	600	DC

低功耗线圈 Low consumption coils

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
JL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	96	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	ML	220	LC
EL	48	LC	UL	250	LC

For	Code	BL	SL	FL
CAD...S207	Vdc	24	72	110

For	Code	B7	P7
CAD...S335 (50/60Hz)	Vac	24	230

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司