

Digitale Microscoop Pro TX-277

met scherm



- 50x vergroting
- 4,3 inch IPS-scherm
- Weergavehoek aanpassen
- Verstelbare houder
- 8 Verlichtings-LED (instelbaar)
- Foto- en videofunctie
- Ondersteuning voor microSD-kaarten (tot 32 GB)
- PC-verbinding

Technische specificaties:

- Schermresolutie: 480 x 272 pixels
- CMOS- sensorgrootte: 1/4"
- Focus modus: Handmatig
- Scherpstelselbereik: 10 mm – 40 mm
- Opening: F4.5
- Camera hoek: 16°
- Fotoresolutie: 10M, 7M, 5M, 3M, 2M, 1M; formaat: JPG
- Video resolutie: 720P; formaat: AVI
- PC-resolutie en transmissiesnelheid: 1280 x 720 px / 25 fps
- Licht: 8 LED-lampjes
- Vermogen: 1,9 W
- Werkende stroom: 380mA
- Accu: Ingebouwde 1800mAh / 3,7 V
- Laadtijd: ongeveer 3 uur
- Werktijd: ongeveer 5u
- PC- bediening systemen: Windows 10 of hoger; Mac OS x 12 of hoger
- Oplaad- en signaalinterface: USB-C
- Gebruikstemperatuur: 10°C tot 45°C
- Materiaal: ABS- kunststof
- Gewicht / afmeting: 405 gram / 20 x 12 x 16 cm

Artikelnummer: 5140

Inhoud van verpakking: Digitale Microscoop Pro TX-277, steunpaal, houder, basis, oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

