

Digitální Mikroskop Pro TX-277

s obrazovkou



- 50x zvětšení
- 4,3palcový IPS displej
- Nastavení úhlu displeje
- Nastavitelný držák
- 8 Osvětlení LED (nastavitelných)
- Funkce foto a video
- Podpora microSD karet (až 32 GB)
- Připojení k PC

Technické údaje:

- Rozlišení obrazovky: 480 x 272 px
- Velikost snímače CMOS: 1/4"
- Režim ostření: Manuál
- Rozsah zaostření: 10 mm – 40 mm
- Clona: F4.5
- Úhel kamery: 16°
- Fotografie rozlišení: 10M, 7M, 5M, 3M, 2M, 1M; formát: JPG
- Rozlišení videa: 720P; formát: AVI
- Rozlišení PC a přenosová rychlost: 1280 x 720 px / 25 snímků za sekundu
- Napájení: 1,9 W
- Pracovní proud: 380 mA
- Baterie: Vestavěná 1800mAh / 3,7V
- Doba nabíjení: cca. 3h
- Pracovní čas: cca. 5h
- Provoz PC systémy: Windows 10 nebo vyšší; Mac OS x 12 nebo vyšší
- Nabíjecí a signální rozhraní: USB-C
- Provozní teplota: 10 °C až 45 °C
- Materiál: ABS plast
- Hmotnost / rozměr: 405 g / 20 x 12 x 16 cm

Obsah balení: Digitální Mikroskop Pro TX-277, nosná tyč, držák, základna, nabíjecí kabel, návod k obsluze

Číslo položky: 5140

