

PHILIPS

Ultinon Pro6000 LED



Kompatibilitätsliste
für PKW, Wohnmobile
und Motorräder

Philips Ultinon Pro6000

Stand: 23.10.2024

Incl. der neuen **Philips
Ultinon Pro6000 LED Boost**



Boost H7-LED

Boost Direct-Fit H4-LED



Kompatibilitätsliste
Philips Ultinon Pro6000
Stand: 23.10.2024

Aktueller Stand jederzeit
abrufbar unter:
philips.com/LEDcompatibility-check



Direkt zu meinem Fahrzeug

ADRIA	3	CHRYSLER	9	JEEP	17	LMC	22	OPEL / VAUXHALL	27	SMART	34
ALFA ROMEO	3	CITROËN	9	KAWASAKI	18	MASERATI	22	PEUGEOT	29	SUZUKI	34
AUDI	3	DACIA	10	KIA	19	MAN	22	PIAGGIO	30	TOYOTA	37
AUSTIN	4	DETHLEFFS / PÖSSL	11	KNAUS TABBERT / WEINSBERG /		MAZDA	22	RAPIDO, FIAT	30	TRIUMPH	39
BENTLEY	5	FIAT	11	BAVARIACAMP	20	MERCEDES-BENZ	23	RENAULT	31	VOLVO	40
BMW	5	FORD	12	KTM	20	MG	25	ROLLS-ROYCE	32	VW	40
BRITISH LEYLAND	8	HONDA	14	LADA, VAZ, OAO, AVTOAZ, PJSC	21	MINI	26	ROVER	32	WESTFALIA, RAPIDO	46
BÜRSTNER	8	HYUNDAI	16	LANCIA	21	MITSUBISHI	26	SACHSENRING	32	YAMAHA	46
CAPRON / PÖSSL	8	HYMER	17	LAND ROVER	21	MORGAN	27	SEAT	32		
CARTHAGO	8	JAGUAR, DAIMLER	17	LEYLAND INNOCENTI	22	NISSAN	27	SKODA	33		

Welche straßenzugelassene LED-Lampe benötigen Sie?

NEU

Ultimative LED-Performance

Ultinon Pro6000 Boost

High-performance industry-exclusive LED's

2 Jahre +3 erweiterte Garantie

Lichtleistung*
Standard Bis zu +300%

Lichtfarbe
Standard Halogen: 3100 K Bis zu 5800 K

Lebensdauer
Standard Halogen: 500 Std. Bis zu 3000 Std.

Erhältlich in
H1-LED, H4-LED, H7-LED

LED-Licht für die zeitwertgerechte Reparatur

Ultinon Pro6000 Standard

Automotive grade LED

2 Jahre +1 erweiterte Garantie

Lichtleistung*
Standard Bis zu +220%

Lichtfarbe
Standard Halogen: 3100 K Bis zu 5800 K

Lebensdauer
Standard Halogen: 500 Std. Bis zu 2000 Std.

Erhältlich in
H4-LED, H7-LED

LED-Licht fürs Motorrad

Ultinon Pro6000 Boost Moto

High-performance industry-exclusive LED's

2 Jahre +3 erweiterte Garantie

Lichtleistung*
Standard Bis zu +300%

Lichtfarbe
Standard Halogen: 3100 K Bis zu 5800 K

Lebensdauer
Standard Halogen: 500 Std. Bis zu 3000 Std.

Erhältlich in
H4-LED, H7-LED

Produkt- und Bestellinformationen

		Produktbeschreibung	Anwendung	Teilenummer	Verpackung	Bestellnr. – GOC
LED-Lampen	Ultinon Pro6000	H1-LED Boost	Abblendlicht/Fernlicht	11258U60BX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02759794
		H4-LED Boost gen2	Abblendlicht/Fernlicht	11342U60B2X2	X2 (2 Leuchtmittel)	02792431
		H7-LED Boost	Abblendlicht/Fernlicht	11972U60BX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02563031
		H4-LED Boost gen2 Moto	Abblendlicht/Fernlicht	11342U60B2X1	X1 (1 Leuchtmittel)	02790094
		H7-LED Boost Moto	Abblendlicht/Fernlicht	11972U60BX1	X1 (1 Leuchtmittel)	02788794
		H4-LED Standard	Abblendlicht/Fernlicht	11342U60SX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02786331
		H7-LED Standard	Abblendlicht/Fernlicht	11972U60SX2	X2 (2 Leuchtmittel)	02556231
		W5W-LED	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	11961HU60X2	X2 (2 Leuchtmittel)	01638630
		Produktbeschreibung	Anwendung	Teilenummer	Verpackung	Bestellnr. – GOC
Zubehör	Adapter-Ring	Typ A	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11184X2	X2 (2 Ringe)	02009331
		Typ D	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11176X2	X2 (2 Ringe)	01681231
		Typ E	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11178X2	X2 (2 Ringe)	01679931
		Typ H	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11172X2	X2 (2 Ringe)	01630031
		Typ I	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11179X2	X2 (2 Ringe)	01683631
		Typ K	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11180X2	X2 (2 Ringe)	01675131
		Typ N	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11183X2	X2 (2 Ringe)	01636231
		Typ P	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11182X2	X2 (2 Ringe)	01677531
		Neu Typ Q	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11024X2	X2 (2 Ringe)	02806831
		Neu Typ V	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11022X2	X2 (2 Ringe)	02802031
	Neu Typ X	Zubehör H7-LED ⁶⁾	11020X2	X2 (2 Ringe)	02798631	
	CAN-Bus Adapter	H7-LED 3in1	Zubehör H7-LED ⁶⁾	18952X2	X2 (2 Adapter)	72837794
		H4-LED 3in1	Zubehör H4-LED ⁶⁾	18960X2	X2 (2 Adapter)	72831594
W5W-LED		Zubehör W5W-LED ⁶⁾	12956X2	X2 (2 Adapter)	39722294	



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
ADRIA									
Compact, Coral, Matrix, Twin ⁵⁾	B, C	2011 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Compact, Coral, Lido, Matrix, Twin ⁵⁾	B, C, N, P	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
ALFA ROMEO									
Giulia	105.14, 105.02, 105.06, 105.03, 105.57, 105.48, 105.44, 105.1, 105.85, 105.39, 105.30, 105.26, 105.24, 105.09, 105.03, 105.07	1962 ▶ 1977	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Giulietta	940	2013 ▶ 2016	E3 2841	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
AUDI									
A1, A1 Sportback (1. Gen.)	8X	2015 ▶ 2018	E9 11198	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
A1, A1 Sportback (2. Gen.) A1 City Carver, AllStreet	GB	2018 ▶ *	E9 22034	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
A2	8Z	1999 ▶ 2005	E9 5267	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
A3 A3 Sportback	8P 8PA	2003 ▶ 2008	E1 1468	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	⁴⁾
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
A4 (2. Gen.)	8E	2000 ▶ 2004	E9 5316	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	-	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
A4, S4 (4. Gen., Facelift)	B8	2011 ▶ 2015	E1 3064	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	⁴⁾
Q2	GA	2016 ▶ 2020	E9 16103	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Q3	8U, 8U1	2011 ▶ 2018	E9 6391	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu TT (2. Gen.)	8J	2006 ▶ 2010	E1 2039	Abblendlicht / Fernlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
50	86	1974 ▶ 1978	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
AUSTIN									
Healey Sprite	Healey Sprite MK IV	1966 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
AUSTIN, MORRIS									
Mini Kombi	Mini Kombi, Mini Kombi MK II	1967 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Traveller	Mini Traveller MK II	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Cooper Minor	Mini Minor	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Cooper S	Mini Cooper S	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Van	Mini Van	1970 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Mini Pick Up	Mini Pick Up	1970 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Cooper	Mini Cooper	1966 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
BENTLEY									
Continental Azure Brooklands Turbo	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
BMW									
1er (E81/87) 1. Gen. Facelift 1er Coupe (E82) 1. Gen. Facelift 1er Cabrio (E88) 1. Gen. Facelift	187, 1K2, 1K4 182, 1C 182, 1C	2007 ▶ 2013	E9 5475	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich! CANBus W5W-LED (12956X2)
1er (F20/F21) 2. Gen.	1K2, 1K4	2011 ▶ 2016	E1 3132	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
1er (F20/F21) 2. Gen. Facelift	1K2, 1K4	2014 ▶ 2020	E1 3999	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
1er (F40) 3. Gen.	F1H	2019 ▶ *	E9 22265	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
2er Active Tourer (F45)	F2AT, UKL-L	2014 ▶ 2017	E1 3680	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
2er Gran Tourer (F46)	F2GT, UKL-L	2015 ▶ 2018	E1 3680	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
3er (E21) 1. Gen	BMW 3	1975 ▶ 1985	E1 14466 (HC)/ E1 14464 (HR)	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
3er (E30) 2. Gen 3er Cabrio (E30) 2. Gen 3er M3 (E30) 2. Gen	BMW 3/1, BMW 3/A BMW 3/R BMW M3	1983 ▶ 1994 1986 ▶ 1994 1986 ▶ 1994	E1 14466 (HC)/ E1 14464 (HR)	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
3er (E90/E91) 5. Gen	390L, 390X	2005 ▶ 2008	E12 112016	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
3er (E90/E91) 5. Gen. Facelift	390L, 390X, 3L, 3K, 3K-N1	2008 ▶ 2013	E9 5518	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	CANBus H7-LED (18952X2)
			E4 12663	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
3er (F30/F31) 6. Gen.	3L, 3K, 3K-N1	2011 ▶ 2015	E4 15473	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
3er (F30/F31) 6. Gen. Facelift	3L, 3K, 3K-N1	2015 ▶ 2019	E1 4041	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
3er GT (F34)	3-V	2013 ▶ 2016	E4 16619	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu i3	BMW i-1	2013 ▶ 2022	E9 14106	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
X1 (E84) 1.Gen	X1, X1-N1	2009 ▶ 2012	E9 5880	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	CANBus W5W-LED (12956X2)
Neu X1 (F48) 2.Gen	UKL-L, F1X	2015 ▶ 2019	E9 11708	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ Q (11024X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
X3 (F25) 2.Gen	X3, X-N1	2011 ▶ 2014	E1 2960	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	CANBus W5W-LED (12956X2)
X3 (F25) 2. Gen. Facelift	X3, X-N1	2014 ▶ 2017	E1 3543	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
F 650 GS F 700 GS F 800 GS F800 GS Adventure	E8GS 4G80r	2008 ▶ 2018 2016 ▶ 2018	E1 3571	Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
R nine T R nine T Pure R nine T Racer R nine T Scrambler R nine T Urban G/S	1N12	2016 ▶ *	E13 13815	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	4)
R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12	2004 ▶ 2012	E3 2179	Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
R 1200 GS R 1200 GS Adventure	R12W 1G12	2012 ▶ 2018 2016 ▶ *	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
R 1250 GS R 1250 GS Adventure	1G13 1G13ind	2018 ▶ * 2019 ▶ *	E4 16103	Abblendlicht/ Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
G 650, G 650 GS	E650G	2010 ▶ 2015	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
G 650 Xmoto, G 650 Xchallenge	E65X	2006 ▶ 2010	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
MEGAMOTO	RHP2	2006 ▶ 2008	E3 2473	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1) -	H4-LED Standard (11342U60S2X2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich! -	H4-LED Moto (11342U6000X1) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -

BRITISH LEYLAND

Mini Moke	Mini Moke	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60S2X2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini	MINI 850 MK II, MINI 850 Mk. II, MINI 1000 MK II, MINI 1275 GT	1968 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60S2X2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mini Clubman	CLUBMAN	1971 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60S2X2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

BÜRSTNER

Argos, Brevio, Ixeo, Nexxo, Travel, Travel Van ⁵⁾	2010, 2020 2080 4010, 3010, 4020	2006 ▶ 2014 2008 ▶ 2014 2012 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Argos, Brevio, Ixeo, Lyseo, Nexxo, Travel ⁵⁾	4010, 4020 5020	2014 ▶ * 2017 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

CAPRON / PÖSSL

Carado, Solifer, Sunlight ⁵⁾	EG/CF 002	2010 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Carado, CVE, Etrusco, Solifer, Sunlight, Roadcar ⁵⁾	CKF1, CKF2 EG/CVF 001, CRF1, CRC3 CVF2 EG/CF 002	2015 ▶ * 2018 ▶ * 2019 ▶ * 2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

CARTHAGO

c-Tourer T, chic c-line T ⁵⁾	EG/CF002	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Malibu, c-Tourer T, chic c-line T ⁵⁾	EG/CF004	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
CHRYSLER									
Ypsilon (846, 2.Gen.)	312	2011 ▶ 2023	E3 2894	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
CITROËN									
Berlingo (3. Gen.) ⁵⁾ ë-Berlingo	E	2018 ▶ *	E9 16814	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
			E9 16812	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
			E9 16812	Fernlicht [12,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
C1 (1. Gen.)	P****, PG	2005 ▶ 2012	E2 04048	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
C1 (2. Gen.)	P****/P	2014 ▶ 2022	E9 11276	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
C3 (3. Gen.)	S	2016 ▶ 2020	E9 16205	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ N (11183X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
C3 Picasso	SH (SH****) SH	2009 ▶ 2017 2010 ▶ 2017	E1 2598	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
C4 Cactus (2. Gen.)	0	2018 ▶ *	E9 16785	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Fernlicht [10 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Jumper / Relay (2. Gen.) ⁵⁾	Y	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Jumper / Relay (2. Gen.) Facelift ⁵⁾	Y	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Jumpy (2. Gen.) ⁵⁾ Dispatch (2. Gen.) ⁵⁾	X***** X CX G9	2007 ▶ 2016 2007 ▶ 2016 2011 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Neu Jumpy (3. Gen.) ⁵⁾ ë-Jumpy Dispatch (3. Gen.) ⁵⁾	V	2015 ▶ 2023	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Neu Space Tourer (3. Gen.) ⁵⁾	V	2015 ▶ 2023	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-

DACIA

Dokker	SD	2011 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Dokker Pick Up	SD	2018 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Duster (1. Gen.)	SD	2010 ▶ 2013	E1 2737	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Fernlicht [12,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Duster (1. Gen.) Facelift	SD, SR (HSR), SR	2013 ▶ 2019	E1 3669	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
				Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Fernlicht [12,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Duster (2. Gen.)	SR	2018 ▶ *	E1 4583	Abblendlicht Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2) H1-LED Boost (11258U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Lodgy	SD	2011 ▶ *	E9 14005	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Sandero (2. Gen.) Facelift Sandero Stepway (2. Gen.) Facelift	SD, SR(5SR)	2016 ▶ 2021	E9 14211	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Spring	DBG	2020 ▶ *	E8 11379	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
DETHLEFFS / PÖSSL									
Advantage, Alpa, Esprit, Globe, Globebus, Magic Edition, Trend ⁵⁾	EG/DF 003 EG/DF 004	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Alpa, Globebus, Just, Pulse, Trend ⁵⁾	EG/DVF 001, EG/DVC 001 EG/DVP 001	2018 ▶ * 2019 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
FIAT									
Doblo ⁵⁾	223, 223L	2005 ▶ 2010	E13 1717 (LH) / E13 1718 (RH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Ducato (3. Gen.) ⁵⁾	250	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Ducato (3. Gen.) Facelift ⁵⁾	250	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Panda (2. Gen.)	169	2003 ▶ 2012	E3 2137 (LH) / E32138 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Punto	199	2011 ▶ *	E9 5876	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Scudo (2. Gen.) ⁵⁾ Scudo Lecapitaine (2. Gen.) ⁵⁾	270, 270L 270Y	2007 ▶ 2016 2012 ▶ 2016	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60B2X2) -	H4-LED Standard (11342U60S2X2) -	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Neu Scudo (3.Gen) ⁵⁾	V	2022 ▶ *	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Neu Talento	FJL, FJM, FFL	2016 ▶ 2021	E8 6875	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60S2X2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Tipo Aegea	356	2016 ▶ 2020	E9 16020	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu Ulysse (3.Gen) ⁵⁾	V	2022 ▶ *	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
500, 500C 595, 595C, 695	312	2007 ▶ 2016	E3 2596(LH) / E3 2595 (RH) E3 2594	Abblendlicht Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2) H1-LED Boost (11258U60B2X2)	- -	- -	Typ K (11180X2) -	- -
500 (Facelift), 500C (Facelift) 595 (Facelift), 595C (Facelift), 695 (Facelift)	312	2015 ▶ *	E24 5105	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	-	-	-	-
500L	199	2012 ▶ 2017	E13 13541 E13 13542	Abblendlicht Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60S2X2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
500X	334	2015 ▶ 2018	E24 6272	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60S2X2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
FORD									
Capri RS (1. Gen)	ECK	1972 ▶ 1974	E1 14466 (HC)/ E1 14464 (HR)	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60B2X2)	-	-	-	-
Capri (2.Gen) Capri (2. Gen., Facelift)	GECP	1974 ▶ 1986	E1 14466 (HC)/ E1 14464 (HR)	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60B2X2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Escort (1. Gen.) Escort (2. Gen.)	ATH, AFH	1968 ▶ 1981	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Fiesta (7. Gen.)	JA8 JA8-LPG, JR8	2008 ▶ 2012 2009 ▶ 2012	E8 4762	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Fiesta (7. Gen., Facelift)	JA8, JR8, JA8-LPG, JA8-N	2013 ▶ 2017	E8 6390	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
			E8 6388	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Fiesta (8. Gen.)	JHH JGH	2017 ▶ * 2018 ▶ *	E4 25168	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Focus (3. Gen.)	DYB	2010 ▶ 2014	E4 14819	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Focus (4. Gen.)	DEH	2018 ▶ *	E8 9147	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	E9 5897	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	4)
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
C-Max (2. Gen., Facelift)	DXA	2015 ▶ 2019	E9 11678	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	4)
Grand C-Max (2. Gen.)	DXA	2010 ▶ 2015	E9 5897	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	4)
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Grand C-Max (2. Gen., Facelift)	DXA	2015 ▶ 2019	E9 11678	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	4)
Galaxy (3. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	E9 11640	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
KA (2. Gen.)	RU8	2008 ▶ 2016	E3 2727	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Kuga (2. Gen.)	DM2	2013 ▶ 2017	E9 14084	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Mustang I	T 67, T 68, T 69, T 70, T 71, T 72, T 73	1964 ▶ 1973	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mustang II	T 74, T 75	1973 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
S-Max (2. Gen.)	WA6	2015 ▶ *	E9 11640	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Tourneo Connect ⁵⁾	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Transit Connect ⁵⁾	PJ2, PU2	2013 ▶ 2018	E9 14122	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Transit (7. Gen.) ⁵⁾	FAD, FBD, FCD, FDD, FED, FFD	2014 ▶ *	E9 6892	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Transit Custom (7. Gen., Facelift) ⁵⁾	FCC, FAC	2017 ▶ *	E9 16678	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
Tourneo Custom (7. Gen., Facelift) ⁵⁾	FCC, FAC	2017 ▶ *	E9 16678	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
HONDA									
CBF 1000 CBF 1000A	SC58	2006 ▶ 2011	E3 2251	Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

Neu

Neu

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
CBR 1000RA CBR 1000RR	SC59	2008 ▶ 2016	E4 0125	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
		2011 ▶ 2016	E4 0192	Abblendlicht / Fernlicht [10 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
CB 1000 R CB 1000 RA	SC60	2008 ▶ *	E3 2711	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
CB 1100A	SC65	2013 ▶ 2022	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
CBR 650 F CBR 650 FA	RC74	2013 ▶ 2018	E4 17802	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
CB 650 F CB 650 FA	RC75	2013 ▶ 2018	E4 17802	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Jazz (3.Gen., Facelift)	GK	2018 ▶ 2023	E11 6926	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
VFR1200X VFR1200XD	SC70	2012 ▶ *	E4 16019	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
HYUNDAI									
Getz	TB TBI	2002 ▶ 2009 2006 ▶ 2009	E13 8279	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
i10 (1. Gen.)	PA PAG	2008 ▶ 2013	E13 2540	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
i10 (2. Gen.)	IA IA-HME	2013 ▶ 2019 2015 ▶ 2019	E13 13903	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
i20 (1. Gen., Facelift)	PB, PBT	2012 ▶ 2014	E13 13497 E13 13518	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
i20, i20 Active (2. Gen.), i20 Fließheck, Coupé (2. Gen.)	GB, GB-HME	2014 ▶ 2020	E13 14184	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	CANBus H4-LED (18960X2)
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
i30 / i30cw (2. Gen.)	GDH, GDH-HME, GDHG5	2011 ▶ 2017	E9 6691	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ H (11172X2)	-
i30 / i30cw (3. Gen.)	PDE Pde	2017 ▶ 2019 2019 ▶ 2020	E9 16394	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ H (11172X2)	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Tucson (3. Gen.) ix35	TL, TLE, TLE-HME	2015 ▶ 2018	E9 11827	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ H (11172X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
Tucson (3. Gen., Facelift) ix35	TL, TLE, TLE-HME	2018 ▶ *	E9 22241	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ H (11172X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
HYMER									
Exsis-t, Rio, Serengeti, Tramp ⁵⁾	EG/HF001	2012 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Compass, Elddis, EXT, Exsis-t, Grand Canyon, Serengeti, Sydney, Rio, Tramp ⁵⁾	EG/HF001 HRC3, EHG250, EHGDUC1, EHGDUC2	2014 ▶ * 2019 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
JAGUAR, DAIMLER									
Mark II, 240, 340 250 V8	340	1959 ▶ 1969	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mark X, 420 G, Daimler DS420 420, Daimler Sovereign	420 G 420 Saloon	1961 ▶ 1992	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
JEEP									
Renegade	BU	2014 ▶ *	E24 6268	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Wrangler	TJ, JK	1996 ▶ 2018	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
KAWASAKI									
VULCAN S	EN650A EN650D, EN650DA2 EN650J, EN650JA2	2015 ▶ * 2018 ▶ * 2020 ▶ *	E11 6321	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
NINJA 125	BX125A BX125B	2018 ▶ * 2020 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Z125	BR125K BR125L	2018 ▶ * 2020 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
NINJA 250SL	BX250A	2014 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Z250SL	BR250E	2014 ▶ *	E9 6598	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Z650	ER650H, ER650HA2	2016 ▶ *	E4 24914	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Neu	Z750	ZR750J	2003 ▶ 2009	E13 8579	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	-	-	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter zur Ausrüstung von Abblend- und Fernlicht!
Neu	Z900	ZR900B, ZR900D, ZR900DA1	2016 ▶ 2019	E4 24962	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	-	-	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter!
Neu	Z1000	ZRT00A	2003 ▶ 2009	E13 8579	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	-	-	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter zur Ausrüstung von Abblend- und Fernlicht!

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
ZEPHYR 1100	ZRT 10 A	1992 ▶ 1997	E4 20582	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
KIA									
Cee´d (2. Gen.)	JD	2012 ▶ 2018	E9 6738	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ H (11172X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Ceed (3. Gen.)	CD, CDG	2018 ▶ *	E9 22079	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ H (11172X2)	-
Picanto (2. Gen.)	TA TA/PL	2011 ▶ 2017 2014 ▶ 2017	E13 13170	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Picanto (3. Gen.)	JA, JA/PL	2017 ▶ *	E13 34505	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2) Spezielle Einbauanweisung beachten!	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Sportage (3. Gen.)	SLS,SL	2010 ▶ 2015	E13 12955	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾

KNAUS TABBERT / WEINSBERG / BAVARIACAMP

Box Star, Cosmos, Imperiale, Meteor, Sky Ti, Sky Wave, Sky Traveller, Sport Ti, Sport Traveller, Sun Traveller, Sun Ti, Van Ti ⁵⁾	X250	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	X250/2, X250/3, X250/4, X250L	2007 ▶ 2014							
	K250/1, K250/2, K250/3, K250/4, K250L	2011 ▶ 2014							
	KYL	2012 ▶ 2014							
L!ve Ti, L!ve Wave, Main Camp, Sky Ti!, Sky Traveller, Sky Wave, Sun Ti, Van Ti, Van Tourer, CaraCompact, Edition [Pepper], CaraLoft, CaraSuite, CaraHome ⁵⁾	K250L, K250/1, K250/2, K250/3, KYL	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	KYL/1	2019 ▶ *							

KTM

690 DUKE	KTM 690 Duke	2011 ▶ 2016	E9 6200	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
690 DUKE R	KTM 690 Duke	2016 ▶ *	E9 6200	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
690 SMC R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	E13 35075	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
690 ENDURO R	KTM 690 LC4	2019 ▶ *	E13 35075	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
1290 SUPERDUKE R 1290 SUPERDUKE SE	KTM Superduke	2013 ▶ 2016	E4 17086	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	4)

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾

LADA, VAZ, OAO, AVTOAZ, PJSC

Niva Taiga 4x4, 4x4 Urban	VAZ 2121, 2121DE, 2121A, 212140, 212140 NIVA, 2121, 2121**, 2121***DA, M2121, N2121, MZ2121, NZ2121, MU2121, MU2131, M2131	1980 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Schiguli, VAZ 2101, 1200S, 1300, 2101 Schiguli, 2102	VAZ 2101, VAZ 2102	1980 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

LANCIA

Ypsilon (846, 2.Gen.)	312	2011 ▶ 2023	E3 2894	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
-----------------------	-----	-------------	---------	--	---	----------------------------------	--------------------------	---	---

LAND ROVER

Defender 90 Defender 110 Defender 130	LD	1996 ▶ 2016	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Range Rover (1. Gen.)	Range Rover	1970 ▶ 1996	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

LAND ROVER, ROVER, BRITISH LEYLAND

Land Rover 88	LR 88/oP, LR 88/dP, LR 88/dP, LR 88/oL, LR 88/dZ, LR 88/oZ, LR 88 OL 3, LR 88 DL 3, LR 88 OP 3, LR 88 DP 3	1970 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Land Rover 109	LR 109/oP, LR 109/dP, LR 109/oL, LR 109/dL, LR 109/oZ, LR 109/dZ, LR 109 OP 3, LR 109 OL 3, LR 109 DP 3, LR 109 DL 3	1970 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
LEYLAND INNOCENTI									
Mini	Mini B38, Mini B39	1974 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
LMC									
Breezer, Cruiser, Liberty ⁵⁾	FI-70/156 FK-70/156 FI-2007/46	2006 ▶ 2014 2007 ▶ 2014 2011 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Carado, Cruiser, CVE, Element, Etrusco, Grand Breezer, Innovan, Solifer, Sunlight, V643 ⁵⁾	FI-2007/46, 2007/46-3FK, C-2007/46, LVF2	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
MASERATI									
Mistral	AM 109	1963 ▶ 1970	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MAN									
TGE ⁵⁾	SYM2E, SYN1E, SYN2E, SYN1Z, SYN2Z, SYM2Z, SZN1E, SZN2E, SZN1Z, SZN2Z, SYM1E, SYMWE, SYMVE, SYN1E/MC, SYN1E/4x4	2017 ▶ *	E8 8173	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
MAZDA									
MX-5 (1. Gen.)	NA	1989 ▶ 1998	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
RX-7 (1. Gen.)	SA2	1979 ▶ 1985	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
2 (3. Gen.)	DJ1	2014 ▶ *	E13 14125	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
6 (1. Gen.)	GG/GY, GG1	2002 ▶ 2007	E1 1344	Abblendlicht	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ									
A-Klasse (W 176)	176, 176 AMG 245 G, 245 G AMG	2012 ▶ 2014 2012 ▶ 2018	E1 3255	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
A-Klasse (W/V 177)	F2A	2018 ▶ *	E8 9130	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	
B-Klasse (W 246)	246, 245G	2011 ▶ 2014	E1 2994	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 246) Facelift	245G	2014 ▶ 2018	E1 3748	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
B-Klasse (W 247)	F2B	2018 ▶ *	E8 9647	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Neu C-Klasse (W/S/C 204)	204, 204K	2007 ▶ 2011	E1 2241	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
C-Klasse (W/S/C 204, Facelift)	204, 204K	2011 ▶ 2014	E1 2950	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	CANBus H7-LED (18952X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!
C-Klasse (W/S 205)	204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG	2014 ▶ 2019	E1 3528	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
Citan (W415, 1. Gen.)	X	2012 ▶ 2021	E11 5814	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
CLA (C/X 117)	117 245 G	2013 ▶ 2014 2013 ▶ 2019	E1 3326	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

	Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
	Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Neu	CLA (C/X 118)	F2CLA	2019 ▶ 2023	E1 4800	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Neu	CLK	209	2002 ▶ 2005	E1 1300 (LH) / E1 1301 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!
	E-Klasse (W/S/C/A 124, 1. Gen.)	124 124 T 124 C	1984 ▶ 1993	E1 34531(LH) / E1 34532 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	4)
	E-Klasse (W/S/C/A 124, 1. Gen. Facelift)	124 124 T 124 C	1993 ▶ 1997	E1 28 (LH) / E1 29 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [40 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	4
	G-Klasse	460.2, 460.3, 461.4, 463 D, 463, 461, 461N, 461NN, 461N2	1979 ▶ 2018	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Neu	GLA (X156, 1. Gen.)	245G	2013 ▶ 2017	E1 3504	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
Neu	GLB (X247, 1.Gen.)	F2B	2019 ▶ *	E1 4828	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
	GLC (X/C 253)	204 X	2016 ▶ 2019	E4 18438	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	S-Klasse (W/V 116, 1.Gen.)	116	1972 ▶ 1980	E4 35 (LH) / E4 36 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [40 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	Sprinter (W 901-905) 1. Gen. Facelift ³⁾	902.6 KA, 903.6 KA, 904.6 KA, 902.6, 903.6, 904.6, 904.6/4x4, 904.6 KA/4x4, 903.6/4x4, 903.6 KA/4x4, 903.6 P, 905.6 P, C, D, E	2000 ▶ 2007	E1 1524 (LH) / E1 1525 (RH)	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Sprinter (W 906) 2. Gen. ⁵⁾ Sprinter James Cook (W 906) 2. Gen. ⁵⁾	906 OK 30, 906 OK 35, 906 OK 50, 906 KA 30, 906 KA 35, 906 KA 50, 906 OK 35/4x4, 906 KA 35/4x4, 906 OK 50/4x4, 906 KA 50/4x4, 906 PD 35, 906 AC 30, 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906 AX 35 G, 906BA30, 906BB30, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BA35G, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB35G, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4	2006 ▶ 2013	E4 10881	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2) Nur für Fernlicht erforderlich!	2 x CANBus H7-LED (18952X2) Für Abblendlicht und Fernlicht sind jeweils 2 CANBus-Adapter erforderlich!
R 107 SL Cabriolet C 107 SLC Coupé	107	1971 ▶ 1989	E4 9 (LH) / E4 10 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [45 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
V-Klasse (W477) ⁵⁾ Vito (W447) ⁵⁾ Vito Tourer (W447) ⁵⁾ Marco Polo (W447) ⁵⁾	639/2, 639/4, 639/5	2014 ▶ *	E1 3655	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	
123 (W123) 123 123 (C123) 123 (S123)	123 123 D 123 C 123 T	1975 ▶ 1986	E1 34461 (LH) / E1 34462 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
190 (W201)	201, 201E	1982 ▶ 1993	E1 34575 (LH) / E1 34576 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MG									
MGB Roadster	MG B - 1800	1962 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MGB GT	MG B-GT-Coupe	1965 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
MGC, MGC GT	MGC	1967 ▶ 1970	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Midget	Midget MK III	1966 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
MINI									
MINI MINI Cabrio	R50, MINI, MINI-N	2001 ▶ 2008	E1 1808	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60B2X2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
MITSUBISHI									
Space Star/ Mirage (1. Facelift)	A00	2016 ▶ 2019	E4 16195	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Space Star/ Mirage (2. Facelift)	A00	2019 ▶ *	E4 27297	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
MITSUBISHI, MMC									
Pajero (1. Gen.)	L 040	1982 ▶ 1991	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾

MORGAN

Plus 8, +8	Plus 8	1968 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
4/4 Plus 4, Plus 4 Sport, Plus 4 Super Sport	1800, 2000, 4/4, 1600	1998 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Roadster, Roadster Sport	3000	2011 ▶ *	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

NISSAN

Juke	F15 F15-LPG F15M	2010 ▶ 2014 2012 ▶ 2014 2013 ▶ 2014	E8 5540	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
			E4 14492	Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Micra (4. Gen. Facelift)	K13, K13-LPG, K13M	2014 ▶ 2018	E9 11032	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

OPEL / VAUXHALL

Neu	Adam	S-D	2013 ▶ 2019	E8 6509	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
	Astra (J, 4. Gen.)	P-J	2009 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
	Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer	P-J/SW	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Astra (J, 4. Gen.) Sports Tourer Van	P-J/SW/V	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (J, 4. Gen.) Van	P-J/V	2010 ▶ 2015	E1 2820	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Astra (K, 5. Gen.) Astra (K, 5. Gen.) Sports Tourer	B-K	2015 ▶ 2019	E9 11834	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
				Fernlicht [20 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Corsa D (4. Gen., Facelift)	S-D, S-D/Van, S-D/V	2010 ▶ 2014	E9 5969	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	4)
				Fernlicht [17,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Corsa E (5. Gen.)	S-D, S-D/Van, S-D/V	2014 ▶ 2019	E26 9047	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ K (11180X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	4)
Neu Corsa F (6. Gen.) Corsa-e	U	2019 ▶ 2023	E9 22842	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Crossland X	P7 Monocab C	2017 ▶ 2020	E9 16429	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu Insignia (B, 2. Gen.)	Z-B	2017 ▶ 2020	E4 18871	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	2 x CANBus H7-LED (18952X2) Zwei CANBus-Adapter erforderlich! Nur für Abblendlicht, Fernlicht ohne CANBus-Adapter.
Karl	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Karl Rocks	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Viva	D-A	2015 ▶ *	E13 14352	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Mokka (A)	J-A	2012 ▶ 2016	E13 13562	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Movano C (3. Gen.)	Y	2021 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu Meriva (B, 2. Gen. Facelift)	S-D Monocab B, S-D Monocab B/V	2013 ▶ 2017	E8 6848	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Neu Vivaro C (3. Gen.) ⁵⁾ Vivaro-e ⁵⁾	V	2019 ▶ *	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Zafira Tourer (3. Gen. Facelift)	P-J/SW, P-J/SW/V	2016 ▶ 2019	E1 4238	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2)	-
Neu Zafira Life ⁵⁾	V	2019 ▶ *	E8 7781	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-

PEUGEOT

207 (Facelift)	W****, W	2009 ▶ 2015	E2 05702	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
208	C	2012 ▶ 2015	E9 6551	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ N (11183X2) Nur für Fernlicht erforderlich!	-
208 (Facelift)	C	2015 ▶ 2019	E9 11726	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ N (11183X2) Nur für Fernlicht erforderlich!	-
2008 (1. Gen.)	C	2013 ▶ 2019	E9 6898	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	-	Typ N (11183X2) Nur für Fernlicht erforderlich!	-
Neu 308 (1. Gen, 2. Facelift)	4, 4*****	2010 ▶ 2016	E3 2552 (LH) / E3 2551 (RH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Fernlicht [10 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
308 (2. Gen.)	4*****, L	2013 ▶ 2016	E24 6252	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungs-nummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
308 (2. Gen.) Facelift	L	2017 ▶ 2021	E24 6284	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
3008 (1. Gen., Facelift)	0U	2013 ▶ 2016	E2 13023	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ N (11183X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
Boxer (2. Gen.) ⁵⁾	Y	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Boxer (2. Gen.) Facelift ⁵⁾	Y	2014 ▶ *	E24 6266	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Expert ⁵⁾	X*****, X G9	2006 ▶ 2016 2007 ▶ 2013	E2 05074	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Partner (1. Gen.) ⁵⁾ Ranch (1. Gen.) ⁵⁾	M59, G*KFW*, G*NFU*, G*WJY*, G*RHY* M 59 GL, M 59 GN G*9HX*, G*9HW*	2002 ▶ 2009 2003 ▶ 2009 2005 ▶ 2009	E4 9849	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
PIAGGIO									
Beverly M69100	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69200	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69300	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
Beverly M69400	M69	2010 ▶ *	E13 12536	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
RAPIDO, FIAT									
Rapido, Esterel, Itineo ⁵⁾	250*****/A	2006 ▶ 2014	E3 2447 (RH) / E3 2448 (LH)	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
RENAULT									
Clio (4. Gen., Facelift)	R	2016 ▶ 2020	E1 3362	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	-	-
Kadjar (Facelift)	RFE	2018 ▶ 2022	E1 4049	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Kangoo (2. Gen.) Kangoo BE BOP Kangoo Z.E.	W, KW, FW	2008 ▶ 2012	E13 2442	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Kangoo (2. Gen. Facelift) Kangoo Z.E. Kangoo Z.E. H2	W, KW, FW	2013 ▶ 2020	E11 5827	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2) -	H4-LED Standard (11342U60SX2) -	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Laguna (1.Gen)	B56, K56	1993 ▶ 2001	E2 92705	Abblendlicht	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Megane (3. Gen. 1. Facelift)	Z	2008 ▶ 2014	E1 2538	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Megane (3. Gen. 2. Facelift)	Z	2014 ▶ 2016	E1 3674	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Megane (4. Gen.)	RFB	2016 ▶ 2020	E9 11935	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ I (11179X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Twingo (2. Gen. Facelift)	N	2012 ▶ 2014	E9 6447	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Scenic (3. Gen., Facelift) Grand Scenic (3. Gen., Facelift)	JZ, JZ-A	2012 ▶ 2016	E9 6621	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
ROLLS-ROYCE									
Corniche	NZ, SZ	1995 ▶ 2002	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
ROVER									
Mini	Mini MK II, XN	1975 ▶ 2000	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
SACHSENRING									
Trabant P 601	P 601, Trabant P 601 A, Trabant P 601 L	1966 ▶ 1990	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
SEAT									
Arona (1. Gen.)	KJ	2017 ▶ 2021	E9 16479 E9 16481	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
Ateca	5FP	2016 ▶ 2021	E9 14198	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
Ibiza (4. Gen. Facelift) Ibiza ST Ibiza SC	6J, 6JN	2012 ▶ 2016	E9 5790	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
			E9 5788	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Ibiza (5. Gen.)	KJ	2017 ▶ 2021	E9 16479 E9 16481	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Leon (3. Gen.,)	5F	2012 ▶ 2017	E9 14064	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Leon (3. Gen., Facelift)	5F	2016 ▶ 2020	E9 14220	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Mii Mii Electric	AA, AAE, AAN	2012 ▶ *	E1 3215	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

SKODA

	Citigo	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2017	E1 3192	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Neu	Citigo (Facelift) Citigo-e iV	AA, AAN	2017 ▶ 2020	E8 8061	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
Neu	Karoq	NU	2017 ▶ 2021	E8 8918	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ K (11180X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
	Octavia (3. Gen.)	5E	2012 ▶ 2016	E1 3340	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
	Octavia (3. Gen., Facelift)	5E	2016 ▶ 2020	E1 4337	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
Neu	Superb (3.Gen.)	3T	2015 ▶ 2019	E8 7375	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	Typ P (11182X2) Für Abblendlicht und Fernlicht erforderlich!	-
	Yeti	5L	2009 ▶ 2013	E1 2646	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
	Yeti (Facelift)	5L	2013 ▶ 2017	E1 3493	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾

SMART

Fortwo (2. Gen.) Fortwo electric drive	451, 451E	2007 ▶ 2015	E1 2234	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451 (453)	2014 ▶ *	E9 11392	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Fortwo (3. Gen.) Forfour (2. Gen.)	451 (453)	2014 ▶ *	E9 11394	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

SUZUKI

Neu	Swift (5. Gen.) Swift 4x4 (5. Gen.)	NZ, FZ	2010 ▶ 2013	E13 12913	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	Swift (5. Gen. Facelift)	NZ	2013 ▶ 2017	E13 12913	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
					Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
	Swift (6. Gen.)	AZ	2017 ▶ *	E13 24687	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
	DL1000 V-Strom	DD WDD0	2014 ▶ 2019 2016 ▶ 2019	E13 13829	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
					Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
DL650 V-Strom	WC70	2016 ▶ *	E13 13829	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
DL650U V-Strom	WC71	2016 ▶ *	E13 13829	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GLADIUS	WVCX	2009 ▶ 2016	E11 5310	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSF 600	WVA8	1999 ▶ 2004	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Neu GSF 650S GSF 650SU	WVCJ	2006 ▶ 2016	E13 1017	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter zur Ausrüstung von Abblend- und Fernlicht!	-
GSF 1200	WVA9 WVCB	2000 ▶ 2005 2005 ▶ 2007	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
Neu GSF 1200 S (Bandit)	WVCB	2005 ▶ 2007	E13 1017	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter zur Ausrüstung von Abblend- und Fernlicht!	-
GSF 1250 A	WVCH	2008 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
GSF 1250 SA (Bandit)	WVCH	2006 ▶ 2016	E13 1017	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	Typ V (11022X2) Enthält 2-Adapter zur Ausrüstung von Abblend- und Fernlicht!	-
GSX-S750	WC50	2016 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSX-S750W	WC51	2018 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSX-S750U	WC52	2018 ▶ *	E4 24961	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
GSX 1400	WVBN	2001 ▶ 2008	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
INTRUDER C800	WVBM	2005 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
INTRUDER C1500	C1	2012 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
LJ80 Samurai, SJ, SJ410, SJ413 SJ 410K Samurai, SJ	LJ80 SJ40, SJ, SJ40V SJ40T SUZUKI SJ, SJ	1981 ▶ 2004	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
SFV650 SFV650U SFV650A SFV650UA	WVCX	2009 ▶ 2016	E11 5310	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
SV 650	AV WVBY WCX0 WCX1	1998 ▶ 2003 2003 ▶ 2008 2016 ▶ * 2016 ▶ *	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
VL800 VL800U VL800B VL800BUE VL800C VL800CUE	WVBM	2005 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
VL1500	WVAL	2004 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
VL1500	C1	2012 ▶ 2016	E13 9465	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

TOYOTA

Corolla	KE30	1974 ▶ 1979	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Cressida	RX3, RX 3 K	1973 ▶ 1992	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
HiAce	H2, H5	1977 ▶ 1989	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Land Cruiser	J6, J7	1981 ▶ 2006	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
LiteAce	M2G, M2	1979 ▶ 1986	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Starlet	KP6	1978 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Starlet Kombi	KP6 K	1978 ▶ 1984	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Yaris (2. Gen.)	XP9(a), XP9F(a), XP9F(a)MS1	2005 ▶ 2011 2010 ▶ 2011	E2 08700	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Yaris (3. Gen.)	XP13M(a), XP13N(a), XP13M(a)MS1	2010 ▶ 2014	E13 13140	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Yaris (3. Gen., 2. Facelift)	XP13M(a), XP13N(a)-TMG, XP13M(a), XP13M(a)/N	2017 ▶ 2020	E13 24831	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

TRIUMPH

STREET SCRAMBLER	DC03, DC03R	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
STREET TWIN	DP03, DP03R	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
SPEED TWIN	DD01	2018 ▶ *	E9 11895	Abblendlicht / Fernlicht [10 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Tiger 1050	115NG	2006 ▶ 2020	E9 1270	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-

TRIUMPH, STANDARD, BRITISH LEYLAND

Triumph TR 5	Triumph TR 5	1967 ▶ 1969	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Triumph TR 6	TR 6	1969 ▶ 1976	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Triumph TR 7	TR 7	1976 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ /37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Triumph Spitfire	Spitfire MK 3, Spitfire MK IV	1967 ▶ 1980	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
VOLVO									
Neu S60/V60 (2.Gen. Facelift)	F, F-N2D, F-N2D/VP	2013 ▶ 2018	E9 11007	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ N (11183X2)	-
Neu XC60 (1.Gen. Facelift)	D, D-N2E, D-N2E/VP	2013 ▶ 2017	E9 11011	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ N (11183X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
VW									
914	47	1969 ▶ 1976	E4 1 E4 12 E11 0035	Abblendlicht / Fernlicht [20 ³⁾ / 25 ³⁾ / 37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Neu Amarok (1. Gen.)	2H	2010 ▶ 2022	E9 14068	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2)
Beetle Beetle Dune	16	2011 ▶ 2016	E1 3203	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost (11342U60BX2)	-	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Caddy 1	14D	1979 ▶ 2007	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Neu Caddy 5	SK, SKN	2020 ▶ *	E19 0053	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ K (11180X2)	-
Neu Crafter (2. Gen.) ⁵⁾	SYM2E, SYN1E, SYN2E, SYN1Z, SYN2Z, SYM2Z, SZN1E, SZN2E, SZN1Z, SZN2Z, SYM1E, SYMWE, SYMVE, SYN1E/MC, SYN1E/4x4	2017 ▶ *	E8 8173	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Derby	86, 86C	1977 ▶ 1985	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Golf 1	17, 17 CK	1974 ▶ 1983	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 1 Cabrio	155	1979 ▶ 1993	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 2	19 E, 19 E-299, 19EL	1983 ▶ 1992	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Golf 3 Golf 3 Variant Golf 3 Cabrio	1HX0, 1HX0F, 1HX1, 1HX0E, 1HX1, 1HX1, 1EXO	1991 ▶ 1999	E1 44464 (LH) / E1 44465 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [50 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾			W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
Golf 4	1J	1997 ▶ 2006	E1 761 E9 5163	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Fernlicht [12,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H1-LED Boost (11258U60BX2) -	- -	- W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Neu Golf 5	1K, 1KM	2003 ▶ 2008	E1 1659	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ X (11020X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
Golf 6 Golf Cabrio 6	1K, 1KM 1K	2008 ▶ 2013 2011 ▶ 2016	E8 4816	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
			E9 5813 E8 4816 E9 5813	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	- -	- -	W5W-LED (11961HU60X2)	Typ D (11176X2) - -	- - -

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Golf 7, Golf 7 Variant	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2012 ▶ 2017	E8 7169	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
			E9 6765	Abblendlicht				Typ D (11176X2)	-
Golf 7 (Facelift) Golf 7 Variant (Facelift)	AU, AUV, 1 K, 1 KM	2017 ▶ 2020	E8 8526	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Golf Sportsvan	AUV 1 KM	2014 ▶ 2017 2015 ▶ 2017	E9 11342	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	-
Käfer	11, 13	1967 ▶ 2004	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
					H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)				
Käfer Cabriolet	15	1967 ▶ 1980	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
					H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)				
Kurierwagen (Typ 181/182)	18, 18 - 63	1969 ▶ 1980	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
					H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)				
LT (1. Gen.) ⁵⁾	283 CF, 283, 281 CH, 281, 281 CG, 283 CG, 291 CH, 291, 293 CH, 293, 291 CG, 293 CG, 281-363 CH, 281- 363 CG, 281-363, 291- 512, 293-512, 293-909	1975 ▶ 1985	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
					H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)				
New Beetle New Beetle Cabrio	9C 1Y	1998 ▶ 2005 2002 ▶ 2005	E1 610 (LH) / E1 611 (RH)	Abblendlicht	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Passat B4	35I	1993 ▶ 1997	E1 44515 (LH) / E1 44516 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H1-LED Boost (11258U60BX2)	-	-	-	-
Passat B6	3C	2005 ▶ 2010	E9 5507	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ I (11179X2)	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
Passat B7 (Facelift)	3C	2010 ▶ 2015	E1 3058	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Passat B8	3C	2014 ▶ *	E9 11464	Abblendlicht Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H7-LED Boost (11972U60BX2) -	H7-LED Standard (11972U60SX2) -	H7-LED (11972U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- -
Polo (1. Gen.)	86	1975 ▶ 1981	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Polo (2. Gen.)	86C	1981 ▶ 1989	E1 14592	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Polo (2. Gen., Facelift)	86C, 86CF	1989 ▶ 1994	E1 44449(LH) / E1 44450 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
Polo (5. Gen.)	6R	2009 ▶ 2014	E9 5856	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾] Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2) -	H4-LED Standard (11342U60SX2) -	H4-LED (11342U6000X2) W5W-LED (11961HU60X2)	- -	- CANBus W5W-LED (12956X2)
Polo (5. Gen., Facelift)	6R	2014 ▶ 2017	E8 6879	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Polo (6. Gen.)	AW	2017 ▶ 2021	E9 16592	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
PoloCross, CrossPolo	6R	2010 ▶ 2015	E1 2714	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
Sharan (2. Gen.)	7N	2010 ▶ *	E1 2851	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Tiguan (1. Gen.)	5N	2007 ▶ 2011	E1 2393	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ P (11182X2)	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	CANBus W5W-LED (12956X2)
Tiguan (1. Gen.) Facelift	5N	2011 ▶ 2016	E1 3175	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	CANBus W5W-LED (12956X2)
Tiguan (2. Gen.)	5N	2016 ▶ 2020	E1 4116	Abblendlicht / Fernlicht [25 ³⁾]	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ E (11178X2) Nur für Abblendlicht erforderlich!	-
Touran (1. Gen., 2. Facelift)	1T, 1t	2010 ▶ 2015	E1 2855	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	-
Touran (2. Gen.)	1T	2015 ▶ *	E1 3985	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	-
T-Cross	C1	2018 ▶ *	E9 22186	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	CANBus H7-LED (18952X2) Spezielle Einbauanweisung beachten!
T-Roc	A1	2017 ▶ *	E9 16552	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	-
T2 Bus ⁵⁾ T2 Transporter ⁵⁾	21 F, 26, 28, 23, 22, 21, 22	1967 ▶ 1979	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
T3 Transporter ⁵⁾ T3 Kombi ⁵⁾ T3 Bus ⁵⁾ T3 Caravelle ⁵⁾ T3 California ⁵⁾	245, 251, 253, 255, 253-135, 253-609, 253-299, 255-299, 251-299, 245-299, 253-6-299, 247, 247-299	1979 ▶ 1992	E1 14551 E1 14565 E1 34482 (LH)/ E1 34483 (RH)	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾ / 17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
T4 Transporter ⁵⁾ T4 Multivan ⁵⁾ T4 California ⁵⁾ T4 Caravelle ⁵⁾	70X0A, 70X0D, 70X0B, 70X0BL, 70X0BN, 70X1B, 70X1A, 70X1D, 70X1BL, 70X0C, 70X1C, 70X02C, 70X12C, 70X02BN, 70X02D, 70X02A, 70X12A, 70X12D, 7DB	1990 - 2003	E1 44437 (LH) / E1 44438 (RH) E9 5082	Abblendlicht / Fernlicht [50 ³⁾ / 50 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
T5 Cararavelle ⁵⁾ T5 California ⁵⁾ T5 Multivan ⁵⁾ T5 Transporter ⁵⁾	7HM, 7HC, 7HCA, 7HMA, 7HK, 7J0	2003 ▶ 2009	E1 1370	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
			E1 1366	Abblendlicht / Fernlicht [37,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
T5 Cararavelle (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 California (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 Multivan (Facelift, T5.2) ⁵⁾ T5 Transporter (Facelift, T5.2) ⁵⁾	7HC, 7HMA, 7J0	2009 ▶ 2016	E1 2707	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ D (11176X2)	CANBus H7-LED (18952X2)
			E1 2705	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	4) Spezielle Einbauanweisung beachten!
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte Innenraumbeleuchtung ¹⁾	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
T6 Cararavelle ⁵⁾ T6 California ⁵⁾ T6 Multivan ⁵⁾ T6 Transporter ⁵⁾	7HC, 7HMA, 7J0	2015 ▶ 2019	E9 11760	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	-	-	-	CANBus H7-LED (18952X2)
T6 Cararavelle (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 California (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 Multivan (Facelift, T6.1) ⁵⁾ T6 Transporter (Facelift, T6.1) ⁵⁾	7HC, 7HMA, 7J0	2019 ▶ *	E9 22767	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	-	-

Hinweis für VW T5: einige Modelle wurden werksseitig trotz identischer Scheinwerfergenehmigungsnummer nicht mit H4 sondern mit H7 Halogenlampen ausgestattet. Bitte prüfen Sie unbedingt vor dem Kauf der H4-LED direkt den verbauten Halogen Lampentyp. Die Zulassung der Philips Ultinon Pro6000 H4-LED gilt ausschließlich bei verbautem H4-Lampentyp.

Weitere Modelle ▼



Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungsnummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
Typ 3 (1500 / 1600)	31	1961 ▶ 1973	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
up! e-up! cross up!	AA, AAE, AAN	2011 ▶ 2016	E1 3149	Abblendlicht / Fernlicht [30 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
up! (Facelift) e-up! cross up! up! GTI	AA, AAN	2016 ▶ *	E8 8227	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	⁷⁾ Spezielle Einbauanweisung beachten!

VW, MAN-VW, ARGE VW-MAN

6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	6.90 F 8.136 F 8.90 F 9.136 F	1979 ▶ 1987	E1 14551 E1 14565	Abblendlicht / Fernlicht [27,5 ³⁾ / 25 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 (11342U60B2X2) H4-LED Boost gen1 (11342U60BX2)	H4-LED Standard (11342U60SX2)	H4-LED (11342U6000X2)	-	-
--	--	-------------	----------------------	---	--	---	---------------------------------	---	---

WESTFALIA, RAPIDO

Jules Verne ⁵⁾	639 639/5	2016 ▶ * 2019 ▶ *	E1 3655	Abblendlicht	H7-LED Boost (11972U60BX2)	H7-LED Standard (11972U60SX2)	H7-LED (11972U6000X2)	Typ A (11184X2)	-
---------------------------	--------------	----------------------	---------	--------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------	---

YAMAHA

Neu	FZ6 Fazer FZ8 Fazer	RJ07, RJ14 RJ14	2003 ▶ 2006 2003 ▶ 2016	E13 8691	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	-	-	Typ V (11022X2)	-
					Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
	MT-07 MT07A	RM04 RM17, RM18	2013 ▶ 2016 2016 ▶ 2018	E4 17394	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
	MT-07 MT07A MTN690-A	RM17, RM18	2018 ▶ *	E4 17066	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-

Weitere Modelle ▼



Stand: 23.10.2024

Zugelassene Fahrzeugmodelle			Zugelassene Scheinwerfer und Lichtfunktionen		Zugelassene Produkttypen			Benötigtes Zubehör	
Modell	Typ	Baujahr ²⁾	Scheinwerfer-Genehmigungs-nummer	Zugelassene Lichtfunktionen	Philips Ultinon Pro 6000 Boost	Philips Ultinon Pro 6000 Standard	Philips Ultinon Pro 6000	Philips Adapter-Ring ⁶⁾	Philips CANBus-Adapter ⁶⁾
MT-09	RN29	2013 ▶ 2016	E4 17066	Abblendlicht / Fernlicht [12,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
MTM850 XSR900	RN43	2015 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
YZF-R1	RN12	2003 ▶ 2008	E13 8996	Abblendlicht	H7-LED Boost Moto (11972U60BX1)	H7-LED Standard (11972U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H7-LED Moto (11972U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
YAMAHA, MBK									
XSR700	RM11, RM12	2015 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-
MTM690 MTM690D	RM36, RM37	2021 ▶ *	E13 8785	Abblendlicht / Fernlicht [17,5 ³⁾]	H4-LED Boost gen2 Moto (11342U60B2X1)	H4-LED Standard (11342U60SX2) Nur im X2-Doppelpack erhältlich!	H4-LED Moto (11342U6000X1)	-	-
				Standlicht/ Parklicht/ Begrenzungsleuchte	-	-	W5W-LED (11961HU60X2)	-	-

Rechtlicher Hinweis: Sie selbst sind für die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. **Weitere Informationen über die Zulassung in Ihrem Land unter philips.com/LED-Strassenzulassung**

¹⁾ Hinweis W5W-LED: Die Innenraumbeleuchtung des Fahrzeugs unterliegt, anders als die äußeren Lichtfunktionen, keiner gesetzlichen Beschränkung hinsichtlich Fahrzeugmodell oder Lichtfunktion. Hier kann die W5W-LED frei, überall dort wo anwendbar, als Austauschlichtquelle verwendet werden.

²⁾ Das Baujahr ist nicht genehmigungsrelevant und dient lediglich zur Orientierung.

* entspricht Produktionsende

³⁾ Die angegebene Fernlichtkennzahl I₁ mit H1-LED, H4-LED bzw. H7-LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab. Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten.

⁴⁾ Im Falle einer Fehlermeldung ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.

⁵⁾ Es sind ebenfalls die Fahrzeuge (SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten) freigegeben, deren Scheinwerfer der aufgeführten UN(ECE) Typgenehmigung entsprechen und auf Basis des genannten Basis-Fahrzeugs eine Mehrstufigenehmigung erhalten haben.

⁶⁾ Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur wenn sie da, wo erforderlich mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird.

⁷⁾ Für Fahrzeugmodelle mit fehlerhafter Abbiegelichtfunktion ist der Einsatz des optionalen CANbus erforderlich.



2024 © Lumileds Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Die Marke Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. Technische Änderungen vorbehalten.

philips.com/LED-Strassenzulassung

DE • 10-2024