Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE DETTE APPARAT MED EN FORLÆNGERLEDNING, MULTISTIKDÅSE ELLER ANDEN TILSLUTNING, MED MINDRE STIKKETS BEN KAN TRYKKES HELT IND, SÅ DE IKKE ER BLOTTEDE. UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.



Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.

CAUTION

RISIKO FOR ELEKTRISK STØDMÅ IKKE ÅBNES


FORSIGTIG: NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE). APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

1.Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3.Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4.Produktet må aldrig åbnes: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.
5.Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6.Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
7.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
8.Rengør med en tør klud.
9.Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Placér apparatet i overensstemmelse med denne vejledning.

10. Placér ikke nær varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre varmegenererende apparater (inkl. forstærkere).
11. Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stikprop, evt. stikdåser samt det punkt, hvor ledningen er fæstnet på apparatet.
12. Brug kun tilbehør, der er leveret med produktet.
13. Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
14. Symbolet med lynet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at apparatet indeholder ikke-isoleret "farlig spænding", der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.
15. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.



1.Pladetallerken
2.Singleadapter 45 o/min.
3.Tonearm
4.Tonearmslift
5.Hastighedsvælger
6.Autostop-kontakt
7.Pickup
8.Tænd/sluk / Lydstyrke
9.Stik til hovedtelefoner
10.Jævnstrømsstik
11.RCA linjeudgang (R&L)
12.Stik til AUX IND

Aftagelige ben

Pladespilleren leveres med ben, så den kan stå alene. Alternativt kan benene fjernes, og pladespilleren stå på et bord eller en hylde. Hvis du vil montere benene på pladespilleren, skal du skrue hvert enkelt ben til metalpladen i bunden af enheden.

Førstegangsopsætning

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Kontrollér, at forsyningsspændingen i din bolig svarer til enhedens driftsspænding. Enheden er klar til tilslutning til strømforsyningen med 5 V jævnstrøm.

TILSLUTNING TIL FORSTÆRKER (hvis påkrævet)

Selvom du kan lytte til din nye pladespiller med de indbyggede højttalere, vil du måske gerne slutte den til dit eksisterende hi-fi-anlæg. Slut lydstikkene til linjeindgangen på din mixer eller forstærker med et RCA-kabel (medfølger ikke).
Rødt stik i højre kanal (R).
Hvidt stik i venstre kanal (L).

Afspilning af en plade

- Læg en plade på pladetallerkenen. Glem ikke at sætte singleadapteren på først, hvis der er behov for det.
- Vælg den ønskede hastighed med hastighedsvælgeren, der skifter mellem 33 1/3, 45 og 78 o/min.
- Tag beskyttelseshætten af pickupnålen.
- Drej Tænd/sluk-knappen for at tænde. Denne knap styrer også lydstyrken.
- Åbn tonearmslåsen.
- Løft forsigtigt tonearmen.
- Anbring pickupnålen lodret over første musiknummer på pladen. Pladetallerkenen begynder automatisk at dreje rundt.
- Sænk langsomt tonearmen ned på pladen for at afspille.
- Når pladen er spillet til ende, og tonearmen føres tilbage til tonearmsholderen, holder pladetallerkenen automatisk op med at dreje.
- Løft tonearmen, og før den tilbage til holderen, når afspilningen er færdig.
- Sæt beskyttelseshætten på pickupnålen, og lås tonearmen.

Bemærk: Hvis pladen stopper, før den sidste skæring er spillet færdig, kan du indstille kontakten autostop til OFF.
Din plade spilles nu til ende, men til gengæld skal du afbryde pladespillerens rotation manuelt.

Autostop
- Når en plade er spillet færdig, kan den styres med kontakten autostop ON/OFF.
- Løft tonearmen, og før den tilbage til holderen, når afspilningen er færdig.
- Sæt beskyttelseshætten på pickupnålen, og lås tonearmen.

USB, SD, Bluetooth, FM-radio eller AUX in

Tryk kort på knappen MODE for at vælge mellem FM-radio, USB, SD, BT og filoptagelse på USB-stick/SD-kort.

Hvis du vil optage til USD/SD, skal du først sætte et USB-stick eller SD-kort i. Når du afspiller en vinylplade, skal du holde knappen MODE inde i 3 sekunder, hvorefter optagelsen starter, og LED-kontrollampen blinker grønt.

- Tryk på ▶|| for at afbryde optagelsen.
- Tryk på |◀◀ for at afspille forrige skæring.
- Tryk på ▶▶| for at afspille næste skæring.
- Tryk kort på ▶|| for at afspille eller sætte musikken på pause. Hold inde for at slette den musik, der er gemt i den eksterne kilde. I optagetilstand, tryk for at afbryde optagelsen.

Søg efter "Denver VPR-250" på din Bluetooth-enhed for at oprette forbindelse (du hører en lyd til bekræftelse, når forbindelsen er oprettet). Du kan nu betjene enheden med knapperne spring+ eller spring- samt afspil/pause på din telefon. Når du vil aktivere pladespilleren og afbryde Bluetooth, skal du flytte tonearmen til området ved pladetallerkenen.


Indstillinger for FM-radio

Løft tonearmen, og placér den på holderen. Tryk dernæst på knappen MODE, og vælg FM-radio. Hold knappen MODE inde i tre sekunder for automatisk at søge efter og gemme radiostationer. Tryk på knappen |◀◀ eller ▶▶| for at gå til forrige eller næste station.


Vedligeholdelse

UDSKIFTNING AF PICKUPNÅL:


- Se fig. 1-8



åbn låsen, der holder tonearmen.




Tag beskyttelseshætten af nåleforparten for at blotlægge nålen.




træk forsigtigt nåleforparten ud fra kontakten.



fjern lydkablerne fra nåleforparten.









montér den nye pickupnål ved at gennemføre ovenstående i modsat rækkefølge, sæt lydkablerne på igen, og tryk forsigtigt nåleforparten fast i kontakten.

BEMÆRK:Vær yderst forsigtig og omhyggelig, når du udfører denne handling, så du ikke beskadiger tonearm og audiokontakter.

MONTERING AF NY NÅLEFORPART:

- Se fig. 5 og 6





NOTES:

Vi anbefaler, at du renser dine plader med en antistatisk klud inden afspilning. Derved opnår du den bedste afspilning, og pladerne holder længere. Vi gør også opmærksom på, at du af samme grund bør udskifte din pickupnål regelmæssigt (efter hver ca. 250 timers afspilning).

Fjern jævnligt støv fra nålen med en meget blød børste dyppet i pickup-rens
(børst fra bagsiden af nålen og frem mod dig selv).

HVIS PLADESPILLEREN SKAL TRANSPORTERES, MÅ DU IKKE GLEMME AT:

- Sætte beskyttelseshætten på pickupnålen.
- Sætte låseclipsen på pickuparmen.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 91440300053998927w 2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village, Guangming, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Modelidentifikator	GKYPS0100050EU1
Indgangsspænding	AC 100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	DC 5V
Udgangsstrøm	1A
Udgangseffekt	5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	73.62%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	69%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.05W

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

www.denver.eu

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen VPR-250 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden.
Skriv modelnummeret: VPR-250 Du kommer nu ind på produktsiden,
hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 87.5MHz--108.0MHz
Maksimal udgangseffekt: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 51 00
(Push "2" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/France

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER AS SPAIN S.A
C/Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A,
SoeftenDK-8382
Hinnerup
Denmark
denver.eu