# Sikkerhetsinformasjon


## Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER STØT, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE KONTAKTEN MED EN SKJØTELEDNING, EN STIKKONTAKT ELLER ET ANNET UTTAK, MED MINDRE BLADENE KAN SETTES HELT INN FOR Å FORHINDRE BLADEKSPONERING. FOR Å UNNGÅ FARE FOR BRANN ELLER STØT, IKKE UTSETT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

| | | |
|---|---|---|
|  Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert farlig spenning inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. | CAUTION<br>FARE FOR ELEKTRISK STØT<br>MÅ IKKE ÅPNES<br><br>FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT. FJERN IKKE DEKSELET (ELLER BAKPANELET). INGEN INNVENDIGE DELER KAN VEDLIKEHOLDES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ UTFØRES AV FAGFOLK. |  Utropstegnet med en liten triangel er et hint til brukeren om at han må lese viktig informasjon om bruk, vedlikehold og service i dokumentasjonen som følger med utstyret. |

1.Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2.Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3.Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4.Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning.
5.Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6.Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
7.Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
8.Vask kun med en tørr klut.
9.Blokker ikke åpninger for ventilasjon. Apparatet må installeres i henhold til disse instruksene.

10. Spilleren bør plasseres bort fra varmekilder som radiatorer, varmeuttak, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
11. Sørg for at strømledningen ikke tråkkes på eller kommer i klem, og da særlig ved kontakter, koblinger og på det stedet hvor ledningen kommer ut av apparatet.
12. Bruk kun tilbehør levert med produktet.
13. Dra ut stikkontakten i tordenvær eller når enheten står ubrukt over lengre tid.
14. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.
15. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.




1.Plateskive
2.45 o/min-adapter
3.Tonearm
4.Tonearmløft
5.Hastighetsvelger
6.Autostopp-bryter
7.Pickup
8.Strømbryter/volumkontroll
9.Hodetelefonutgang
10.DC-strømkontakt
11.RCA-linje ut (R&L)
12.AUX-inngang

### Festeben

Platespilleren kommer med egne ben slik at den kan stå alene. Bena kan tas av, og den kan stå på et bord eller en hylle. For å feste bena til platespilleren, må hvert enkelt ben skrus til metallplatene på bunnen av enheten.

## Første oppsett

## STRØMTILKOBLING

Kontroller at nettspenningen i hjemmet ditt tilsvarer driftsspenningen til enheten. Enheten er klar for tilkobling til 5 V DC-adapteren.

## FORSTERKERTILKOBLING (ved behov)

Selv om du kan lytte til den nye platespilleren med de innebygde høyttalerne, så vil du kanskje ønske å koble den til ditt eksisterende Hi-Fi-system. Koble lydkontaktene til Linje-inngangen på mikseren eller forsterkeren med en RCA-kabel (selges separat).
Rød plugg i R-kanalen.
Hvit plugg i L-kanalen.

## Avspilling av plater

- Legg platen på platespilleren. Bruk singleadapteren hvis det skulle være nødvendig.
- Velg ønsket spillehastighet ved hjelp av hastighetsbryteren for valg av hastighet mellom 33,3, 45 og 78 o/min.
- Fjern støvhetten fra stiften.
- Slå på dreiestrømbryteren, merk at denne også styrer volumet.
- Frigi tonearmlåsen.
- Løft tonearmen forsiktig.
- Plasser stiften vertikalt over det første sporet på platen. Skiven begynner å dreie automatisk.
- Senk tonearmen forsiktig ned på platen for å spille.
- Når en plate går mot slutten og tonearmen settes tilbake til tonearmlenet, stopper platespilleren automatisk.
- Løft armen og før den tilbake til holderen når avspillingen er over.
- Sett støvdekslet på plass over stiften, og lås tonearmen.

**Merk:** Dersom platen din stopper før det siste sporet er ferdig, settes autostoppbryteren til av. Platen din vil nå spille helt til slutt, men du må slå av platespilleren manuelt.

**Autostopp**

- Når en plate er ferdig avspilt, kan den kontrolleres med PÅ/AV-bryteren for automatisk stopp.
- Løft armen og før den tilbake til holderen når avspillingen er over.
- Sett støvdekslet på plass over stiften, og lås tonearmen.

**USB-, SD-, Bluetooth-, FM-radio- eller AUX-modus**

Trykk kort på MODE for å velge mellom FM-radio, USB, SD, BT og opptak av filer på USB-pinne/SD-kort.

For USD/SD-opptak, settes det først inn en USB-pinne eller et SD-kort. Ved spilling av plater, trykker du på og holder inne MODE i 3 sekunder. Da starter avspillingen og LED-en blinker grønt.

- Trykk på ▶|| -knappen for å stoppe opptaket.
- Trykk på |◀◀ for å spille forrige spor.
- Trykk på ▶▶| for å spille neste spor.
- Trykk kort på ▶|| for å spille eller pause musikken. Trykk og hold inne for å slette musikken som er lagret på den eksterne kilden. Trykk for å stoppe opptaket i opptaksmodus.

På Bluetooth-enheten din, søker du på “Denver VPR-250” for å koble til (tilkoblet hvis det var en påminnelseslyd); da kan du bruke hopp over+ eller hopp over-, spille/pause-knappen på telefonen. For å aktivere platespilleren og slutte å bruke Bluetooth, flyttes tonearmen til platespillerområdet.

**FM-radioinnstillinger**

Løft tonearmen og legg den på resten, trykk deretter MODE-knappen for å velge FM-radiomodus. Trykk og hold inn MODE-knappen i tre sekunder for å søke etter og lagre radiostasjoner automatisk. Trykk på |◀◀ eller ▶▶| for å velge henholdsvis forrige eller neste stasjon.


Vedlikehold

**BYTTE STIFT:**


- Se figurene 1-8



Åpne låsebøylen for å frigjøre armen.




Ta av støvdekslet slik at stiften er fri.




Løsne forsiktig pickupen fra hodet.



Fjern lydkontaktene fra pickupen.









For å sette på en ny gjøres ting i motsatt rekkefølge. Sett inn lydlinjene tilsvarende, og monter pickupen på hodet.

**MERK:** Vær meget påpasselig når du gjør dette, slik at du unngår å skade tonearmen eller lydlinjene.

**INSTALLERE NY PICKUP:**

- Se figurene 5 og 6





## MERK:

Vi anbefaler å rengjøre platene dine med en antistatisk klut før avspilling for å få best mulig lyd, og ta vare på dem så de får lengre levetid. Derfor anbefaler vi også å bytte stift regelmessig (ca. hver 250 timer).

Fjern støv fra stiften fra tid til annen med en meget myk børste dyppet i alkohol (børst fra baksiden og forover på pickupen).

IKKE GLEM FØLGENDE NÅR DU TRANSPORTERER PLATESPILLEREN DIN:

- Sett støvhetten på stiften.
- Sett fast armen med klemmen på støtten.

| | |
|---|---|
| **Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse** | Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd<br>91440300053998927w<br>2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village, Guangming, Shenzhen, Guangdong, PRC. |
| **Modell-identifikasjon** | GKYPS0100050EU1 |
| **Inngangsspenning** | AC 100-240V |
| **Inngang AC frekvens** | 50/60 Hz |
| **Utgangsspenning** | DC 5V |
| **Utgangsstrøm** | 1A |
| **Utgangseffekt** | 5W |
| **Gjennomsnittlig aktiv effektivitet** | 73.62% |
| **Effektivitet ved lav ladning (10%)** | 69% |
| **Strømforbruk i ubelastet tilstand** | 0.05W |

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S

www.denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen VPR-250 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: VPR-250. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde: 87.5MHz--108.0MHz
Maks. utgangseffekt: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

# Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 51 00
(Push "2" for support)

## E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

---

## Benelux/France

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

---

Spain/Portugal

DENVER AS SPAIN S.A
C/Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

---

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

---

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A,
SoeftenDK-8382
Hinnerup
Denmark
denver.eu