Säkerhetsanvisningar


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

FÖR ATT UNDVIKA BRAND ELLER STÖTAR, ANVÄND INTE DENNA APPARAT MED EN FÖRLÄNGNINGSSLADD ELLER ANNAT UTTAG OM INTE BLADEN HELT KAN FÖRAS IN FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR SKALL MAN INTE UTSÄTTA DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT.

 Blixten med pilspets med en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar.	CAUTION RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE VAR FÖRSIKTIG: MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT. TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN LAGAS AV ANVÄNDAREN. HÄNVISA SERVICEUNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.	 Utropstecknet inom en liksidig triangel avses göra användaren uppmärksam på förekomst av viktiga drifts- och underhålls-(service-) anvisningar i skriften som medföljer apparaten.

1.Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4.Öppna aldrig produkten: apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
5.Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6.Den direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
7.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
8.Rengör endast med torr trasa.
9.Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med dessa anvisningar.

10. Installera inte nära värmekällor såsom element, värmeelement, kaminer eller annan utrustning (inkl. förstärkare) som avger värme.
11. Skydda strömsladden från att någon går på den eller att den kläms och då särskilt vid kontakten, bekvämlighetsfästen, och punkten där de utgår från apparaturen.
12. Använd endast tillbehör som medföljer produkten.
13. Koppla ur denna apparat under åskväder eller när den inte används under långa perioder.
14. Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "livsfarlig spänning" innanför produktens hölje, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera. All service ska utföras av kvalificerad personal.
15. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.



1.Skivtallrik
2.45 rpm adapter
3.Tonarm
4.Tonarmslyftfunktion
5.Hastighetsväljare
6.Brytare för automatiskt stopp
7.Kassett
8.Strömbrytare/volymkontroll
9.Uttag för hörlurar
10.DC-strömuttag
11.RCA-linje ut (H och V)
12.AUX IN-uttag

Montera benen

Skivspelaren levereras med egna ben för att kunna stå fritt. Alternativt kan benen tas bort och den kan placeras bord eller hylla. Montera benen på skivspelaren genom att skruva fast varje enskilt ben på metallplåtarna på enhetens undersida.

Initial konfiguration

NÄTANSLUTNING

Se till att strömförsörjningen i hemmet överensstämmer med driftsspänningen på enheten.
Din enhet är redo att anslutas till en 5 VDC adapter.

FÖRSTÄRKARANSLUTNING (vid behov)

När du lyssnar på din skiva med inbyggda högtalare kanske du vill ansluta dem till ditt befintliga Hi-Fi-system. Anslut ljudkontakterna till linjeingången på din mixer eller förstärkare med en RCA-kabel (medföljer inte).
Röd kontakt till H-kanal.
Vit kontakt till V-kanal.

Spela upp en skiva

- Placera skivan på skivtallriken. Glöm inte vid behov att placera adaptern på inspelningsspindeln.
- Välj önskad uppspelningshastighet med hastighetsväljaren mellan 33 1/3, 45 och 78 rpm.
- Ta bort skyddslocket från nålen.
- Rotera på/av-vredet och observera att detta även kontrollerar volymen.
- Lossa på låset för tonarmen.
- Lyft försiktigt upp tonarmen.
- Placera nålen vertikalt över första spåret på skivan. Skivtallriken börjar automatiskt att snurra.
- Sänk tonarmen långsamt till skivan för att börja spela upp.
- När en skiva tar slut och tonarmen återförs till tonarmstödet stannar skivtallriken automatiskt.
- Lyft upp tonarmen och placera den i viloläge när du är klar.
- Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och stäng låset för tonarmen.

Obs! Om skivan stannar innan det sista spåret är klart ska du ställa brytare för automatiskt stopp till AV. Din skiva kommer nu att spelas till slutet. Du måste dock stoppa skivspelarens rotation manuellt.

Automatiskt stopp

- När en skiva har spelats upp kan den styras med PÅ/AV-brytaren för automatiskt stop.
- Lyft upp tonarmen och placera den i viloläge när du är klar.
- Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och stäng låset för tonarmen.

Läget USB, SD, Bluetooth, FM-radio eller AUX-in

Tryck kort på knappen MODE för att välja mellan FM-radio, USB, SD, BT och att spela in till filer på ett USB-minne/SD-kort.

För att spela in till filer på USB/SD-kort måste du sätt i ett USB-minne eller SD-kort först. När du spelar från vinyl ska du trycka på och håll knappen MODE nedtryckt i tre sekunder. Inspelningen börjar sedan och lysdioden blinkar grönt.

- Tryck på knappen ▶|| för att stoppa inspelningen.
- Tryck på knappen |◀◀ för att spela upp föregående spår.
- Tryck på knappen ▶▶| för att spela upp nästa spår.
- Tryck kort på knappen ▶|| för att spela upp eller pausa musiken. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att radera musiken som finns lagrad på den externa källan. Tryck på knappen i inspelningsläge för att stoppa inspelningen.

Sök efter ”Denver VPR-250” på din Bluetooth-enhet för att ansluta till den (redan ansluten om ett påminnelseljud hördes). Sedan kan du använda hoppa+ eller hoppa- och knappen spela upp/pausa på telefonen. Flytta tonarmen till skivtallrikens område för att aktivera skivspelaren och sluta använda Bluetooth.

FM-radioinställningar

Lyft tonarmen och lägg den på stödet. Tryck sedan på knappen MODE för att välja läget FM-radio. Tryck på och håll knappen MODE nedtryckt i tre sekunder för att söka efter och spara radiostationer automatiskt. Tryck på |◀◀ eller ▶▶| för att välja föregående eller nästa station.


Underhåll

BYTA UT NÅLEN:


- Se bilder 1–8



tryck på armlåset för att frigöra tonarmen.




Ta bort locket från kassetten för att exponera nålen.




Plocka försiktigt isär kassetten från uttaget.



ta bort ljudledningarna helt från kassetten.









fortsätt i motsatt ordning för att montera en ny. Koppla in ljudledningarna i enlighet med detta och montera kassetten lätt i uttaget.

OBS!Var extremt försiktig när du utför den här åtgärden, för att undvika att tonarmen och ljudledningarna skadas.

MONTERA EN NY NÅLKASSETT:

- Se bilderna 5 och 6





ANMÄRKNINGAR:

Vi råder dig att rengöra skivor med en antistatisk trasa för att få ut maximal upplevelse och för att de ska hålla längre. Vi vill även påpeka att av samma orsak ska nålen bytas med jämna mellanrum (cirka varje 250 timmar).

Damma av nålen med jämna mellanrum med en mjuk borste doppad i alkohol
(borsta bakifrån och framåt på kassetten).

GÄNK PÅ FÖLJANDE VID TRANSPORT AV SKIVSPELAREN:

- Byt stiftets skyddslock.
- Lägg viloklämman i pickup-armen.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 91440300053998927w 2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village, Guangming, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Modellidentifierare	GKYPS0100050EU1
Inspänning	AC 100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60 Hz
Utspänning	DC 5V
Utström	1A
Uteffekt	5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	73.62%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	69%
Strömförbrukning utan belastning	0.05W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

www.denver.eu

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning VPR-250 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: VPR-250. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 87.5MHz--108.0MHz
Maximal utgående ström: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 51 00
(Push "2" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/France

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER AS SPAIN S.A
C/Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A,
SoeftenDK-8382
Hinnerup
Denmark
denver.eu