

TWD-305
denver.eu

05/12/2024



FR
Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU



Points de collecte sur www.quefairemedmarchés.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TWS hörlurar med ANC + ENC och laddningsfodral med pekskärm TWD-305



Återställnings-/strömknapp
Pekskärm

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Ta bort hörlurar i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.
8. Skydda dina öron mot för hög volym. För hög volym kan skada öronen.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
11. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.



1. Två hörlurar (L/R)



2. USB laddningskabel



3. Laddningsfodral



4. Bruksanvisning




5. Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.



6. Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

Användningsinstruktioner

1. Para örlurar med din smartphone



Steg 1. Öronsnäckorna slås på när locket på laddningsfodralet öppnas (du behöver inte ta ut öronsnäckorna först). Alternativt kan du trycka länge på touchkontrollen på båda öronsnäckorna för att slå på dem. Röstmeddelandet "Power On" hörs.

Steg 2. RÖD och BLÅ LED börjar blinka på båda öronsnäckorna. Båda öronsnäckorna parkopplas automatiskt med varandra inom 5 sekunder.

När de har parkopplats med varandra visar en av öronsnäckorna en RÖD och BLÅ LED som blinkar omväxlande, vilket innebär att de är redo att parkopplas med din smartphone.

Steg 3. Aktivera Bluetooth på din smartphone för att söka efter enheter i närheten och para med namnet "TWD-305". Röstprompten "Connected" hörs efter parning. Ange "0000" om du uppmanas att ange ett lösenord. Öronsnäckorna ansluter automatiskt med din smartphone efter parning.

Obs:

V eller H öronsnäcka kan användas enskilt och paras ihop med din smartphone. Sedan finns endast monoljud tillgängligt.

2. Under musikuppspelning

- 2.1 Tryck på V eller H kontroll EN gång för att spela upp/pausa spåret
- 2.2 Tryck på V eller H kontroll TVÅ gånger för att hoppa till nästa spår
- 2.3 Tryck på V eller H kontroll TRE gånger för att hoppa till föregående spår
- 2.4 Tryck på L / R-panelen FYRA GÅNGER för att växla mellan Transparency / ANC ON / Normal Mode (ANC OFF).
- 2.5 Tryck länge på L / R-panelen i 2 sekunder för att aktivera Siri eller Google Assistant.

3. Under samtal

- 3.1 Tryck på V eller H kontroll EN gång för att svara på/avsluta ett samtal.
- 3.2 Håll V eller H kontroll nedtryckt i två sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.

Med totalt fyra mikrofoner för perfekta samtal (**ENC**): Öronsnäckorna reducerar vind- och brusstörningar vilket låter din röst höras klart och tydligt.

4. Ladda hörlurarna och laddningsfodralet

- 4.1 Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket. Öronsnäckorna stängs av och börjar laddas automatiskt.
- 4.2 När fodralet laddas ökar fodralets LED-siffror steg för steg, och slutar ladda när LED-siffrorna går till 100%.

5. Hur man använder pekskärmen



5.1 Om du använder den här produkten för första gången trycker du på och håller in RESET-knappen för att sätta på laddningsfodralet. Om du planerar att lämna den oanvänd under en längre tid, tryck snabbt på RESET-knappen

TVÅ GÅNGER och välj sedan POWER OFF.

- 5.2 För daglig användning, dubbelklicka snabbt på skärmen för att väcka den.
- 5.3 Svep sedan på skärmen för att välja och styra dessa funktioner:
 - Språk: tryck på pilen för att välja önskat språk på skärmen.
 - Bakgrund: tryck på pilen för att välja önskad bakgrundsbild för skärmen.
 - Hitta min hörlur: tryck på L / R och hitta din hörlur inomhus med hjälp av en prompt.
 - Inställning av datum och klocka
 - Gilla / fotografera : arbeta endast för iPhone / iPad
 - Blixtljus
 - Musikuppspelning / paus, föregående / nästa låt
 - Volym ned / upp
 - Genomskinlighet / ANC / Normal lägesomkopplare
 - Val av equalizer: Normal / Rock / Pop / Klassisk / Jazz
 - Timer för nedräkning
 - Nivå för ljusstyrka

6. Produktparametrar

Modellnamn: TWD-305
Bluetooth-version: 5.3
Bluetooth-namn: TWD-305 (L / R / båda öronsnäckorna)
Standby-tid: Cirka 20 timmar
Musikuppspelningstid: upp till 6 - 7 timmar
Batterikapacitet för hörlurar: 3,7V 40 mAh x L / R
Batterikapacitet för laddningsfodral: 3,7V 400 mAh
Pekskärmens storlek: 1,45 tum
Flera språk valbara på pekskärmen
Hörlurar med ANC-funktion (Active Noise Cancellation)
Hörlurar med Environmental Noise Cancellation (ENC) för telefonsamtal
Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Denver A/S att denna typ av radioutrustning DENVER TWD-305 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: denver.eu och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: TWD-305. Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar / övriga hämtningar. Driftsfrekvensområde: 2402MHz - 2480MHz Maximal utgående ström: 4dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel
Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
Phone: +45 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.hq@denver.eu
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu
For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver.service@letmeprepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP