




MDA-525

denver.eu



Danish

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.

DEN 1



10. Det direkte tilslutningskabel anvendes som hovedafbryder. Der skal altid være let adgang til hovedafbryderen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".

DEN 2

KNAPPER OG KONTROLLER




1. Drejeknap Lydstyrke/ Mappe
2. Tuning +/-, Vælg, Snooze
3. Standby
4. Tilstand
5. Info/Menu
6. Dvale
7. Alarm
8. EQ
9. HUKOMMELSE/P-tilstand (Hukommelse -
Lagring af fast station /Genkald af fast
station / Afspilningstilstand)/Parring
(gælder BT)
10. Søg, Afspil/Pause, Parring
11. CD Stop
12. Udløser til CD-skuffe
13. Display
14. Højttalere
15. CD-Lem
16. Teleskopantenne
17. JÆVNSTRØMSINDGANG
18. Stik til hovedtelefoner
19. AUX-in-terminal
20. USB-stik

DEN 3

DEN 4

Fjernbetjening



DEN 5

	Tænd/sluk		Lydløs
	Tilbage/Forrige		Afspil/Pause
	Fremad/Næste		Stop
	Alarm 1		Alarm 2
	Dvale		Snooze
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Gentag 1/alle
	MENU		Tilfældig
	Lydstyrke op/ned		PRESET
	10+ musikfiler fremad		Op/Ned

DEN 6

BETJENING AF ENHEDEN

Slut den medfølgende ledning til stikket DC 5V IN på bagsiden af enheden, og sæt det andet stik i en stikkontakt. Tryk på knappen Standby for at tænde enheden.

DAB-TILSTAND

Tryk på knappen MODE , og vælg DAB-radio. Tryk dernæst på knappen TUNING/VÆLG for at bekræfte dit valg.

Automatisk kanalsøgning: Tryk på knappen SCAN, hvorefter displayet viser "Søger... Stationer:". Nummeret på DAB-stationen vises på displayet, og radioen stiller automatisk ind på den første station. Drej knappen TUNING/VÆLG, og tryk dernæst på knappen for at vælge stationen.

FM-TILSTAND

Tryk på knappen MODE, og vælg FM-radio, tryk dernæst på knappen TUNING/VÆLG for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen SCAN, når radioen finder en station. Frekvensen holder op med at rulle over displayet, og afspilningen starter automatisk. Tryk på knappen SCAN igen for at finde den næste station.

Hvis modtagelsen ikke er god, skal du dreje knappen TUNING/VÆLG for at finindstille.

Lagring af DAB/FM-radiostationer:

Hold knappen HUKOMMELSE/P-tilstand inde, hvorefter "Gem fast station" vises på displayet.

Drej knappen TUNING/VÆLG for at vælge den ønskede programplads (1-30), hvor du vil gemme. Tryk dernæst på knappen TUNING/VÆLG for at gemme.

Gentag denne procedure, indtil du har gemt alle ønskede radiostationer på programlisten. Hvis du vil genkalde en station fra hukommelsen, skal du trykke

på knappen HUKOMMELSE/P-tilstand og dernæst dreje knappen TUNING/VÆLG for at vælge den ønskede faste station. Tryk på knappen TUNING/VÆLG for at bekræfte.

INDSTILLINGER FOR ALARM

Tryk på knappen ALARM, mens enheden er tændt eller står på standby, indtil menuerne for Alarm 1 og Alarm 2 vises.

Drej knappen TUNING/VÆLG for at vælge den alarm, du vil indstille. Tryk på knappen TUNING/VÆLG for at bekræfte. Tryk på knappen TUNING/VÆLG, og drej den for at indstille alarmerne.

- Alarmtilstand: Alarm TIL/FRA
- Alarm-klokkeslæt
- Alarmkilde: Buzzer, DAB, FM, CD, USB
- Gentagehyppighed for alarm: Én gang, Dagligt, Weekend (lørdag og søndag), Hverdage (mandag til fredag)
- Alarmlydstyrke

Når du har indstillet alarmerne, skal du trykke på knappen Alarm igen for at bekræfte alle indstillingerne.

SNOOZE

Når alarmerne lyder, kan du trykke på knappen TUNING/VÆLG for at sætte alarmerne på snooze. Alarmerne lyder igen efter 5 minutter.

SÅDAN SLÅS ALARMEN FRA

Hvis du vil annullere alarmerne, når de lyder, skal du trykke på knappen ALARM eller STANDBY for at afbryde alarmerne. Alarmerne lyder igen samme tid næste planlagte dag.

SÅDAN ANNULLERES ALARMEN HELT

Tryk på knappen ALARM, og drej knappen TUNING/VÆLG, mens alarmindstillingerne stadig vises på displayet for at vælge den ønskede alarmtilstand. Tryk dernæst på knappen TUNING/VÆLG for at slå alarmen fra.

AUX-tilstand

Slut AUX-kablet til stikket på din personlige afspiller, som fx bærbar MP3-afspiller, og sæt kablets andet stik i terminalen AUX in.

Tryk på knappen MODE, og vælg AUX. Tænd din personlige afspiller for at starte afspilning, og indstil lydstyrken til det ønskede niveau.

BLUETOOTH-TILSTAND

1. Tryk på knappen MODE, og vælg Bluetooth.
2. Par radioen med din enhed ved at slå Bluetooth-funktionen til på din enhed.
3. Placér enheden indenfor 20 cm fra radioen.
4. Vælg "MDA-525" på din enhed for at tilslutte radioen. Når forbindelsen er oprettet, viser din enhed "Tilsluttet".

USB-TILSTAND

1. Sæt et USB-drev i USB-porten på bagsiden af enheden.
2. Tryk på knappen Mode, og vælg USB. Musiknummeret begynder afspilning automatisk.
3. Tryk på knappen Afspil for at afspille eller sætte musikken fra USB-drevet på pause.
4. Drej Tuningknappen mod "<<" eller ">>" for at bladre tilbage eller frem i musikken på USB-drevet.

Afspilning af CD

1. Sæt en CD i CD-afspilleren, og tryk på Afspil. Afspilning af musikken starter.
2. Hvis du trykker på knappen Stop under afspilning eller pause, aktiverer systemet stop-tilstand.
3. Drej Tuningknappen mod << eller >> for at springe en musikfil frem eller tilbage.

Tilstanden Gentag CD, vilkårlig rækkefølge

Tryk på knappen P-tilstand under afspilning for at vælge funktionerne gentag og vilkårlig rækkefølge. Valgmulighederne vises i tabellen herunder.

Gælder CD og MP3

Afspilnings-tilstand	Kontrollampe for LCD-display
Gentag musikfil	
Gentag alt	
Tilfældig	
Gentag en enkelt mappe (gælder kun MP3-disk)	
Fra	-

CD-programmering

Denne funktion gør det muligt at lytte til den valgte musikfil, Mappe (gælder kun MP3) eller hele disken.

1. Aktivér CD-tilstand, og stop afspilningen af CD'en.
2. Tryk på knappen HUKOMMELSE/P-tilstand, hvorefter "P01 TXX" vises på displayet.
3. Vælg den ønskede musikfil ved at dreje tuningknappen << eller >>.
4. Tryk på knappen HUKOMMELSE/P-tilstand for at gemme musikfilen i hukommelsen.
5. Gentag trin 3 og 4 for at føje flere musikfiler til hukommelsen, hvis du ønsker det.
6. Når alle ønskede musikfiler er blevet programmeret, skal du trykke på knappen Afspil/Pause for at afspille musikfilerne i den valgte rækkefølge. (★ vises på displayet, når CD-afspilleren afspiller dine musikfiler i den valgte rækkefølge).
7. Tryk på knappen Stop for at afbryde afspilningen. Tryk på knappen Stop igen for at slette alle lagrede filer fra hukommelsen. (★ forsvinder, hvis hukommelsen ryddes).

Program-tilstand annulleres automatisk, hvis du ikke trykker på nogen knapper i ca. 10 sekunder efter, at du har trykket på knappen HUKOMMELSE/P-tilstand.

Valg af CD MP3-mappe

I CD-tilstand kan du trykke på knappen LYDSTYRKE, hvorefter mappens nummer, fx "F01" blinker på displayet. Drej knappen TUNING for at vælge den ønskede mappe på CD MP3-disken.

Bemærk: Gælder kun, hvis din CD MP3-disk indeholder mapper.

DA	
Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Modelidentifikator	AS1201A-0502000EUL
Indgangsspænding	50/60Hz
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	100-240VAC
Udgangsspænding	5.0V
Udgangsstrøm	2.0A
Udgangseffekt	10.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	≥ 78.7%
Effektivitet ved lav belastning(10%)	/
Strømforbrug i ubelastet tilstand	<0.1W

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og

andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen MDA-525 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MDA-525. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

1. Driftsfrekvensområde: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Maksimal udgangseffekt: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1