




MDA-525

denver.eu



Norway

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.
Behold instruksjonene for fremtidig referanse.


1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i

enheten.

10. Den direkte tilkoblingskabelen brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal være enkel å betjene. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.


Merk at DAB-signalet kan bli svekket, avhengig av hvilken type bygning du er i (det kan for eksempel være vanskelig å få et skikkelig signal i et betongbygg). Signalet kan også variere i forskjellige områder av landet. Sjekk med den lokale senderen for å få inn best mulig signal.

PLASSERING AV KONTROLLENE



1. Volumknott/mappeknot
2. Still inn +/-, velg, slumre
3. Standby
4. Modus
5. Info/meny
6. Dvale
7. Alarm
8. EQ
9. MINNE/P-modus (minne-
forhåndsinnstilt
lagring/forhåndsinnstilling/avspillingsm
odus)/sammenkobling (for BT)
10. Skann, spill av/pause, sammenkobling
11. CD-stopp
12. CD-utløser
13. Skjerm
14. Høyttalere
15. CD-dør
16. Teleskopisk antenne
17. DC-INN
18. Hodetelefonutgang
19. AUX-inngang
20. USB Plugg

Fjernkontroll



NOR 5

	Slå av/på		Demp
	Bakover/forrige		Spill/pause
	Fremover/neste		Stopp
	Alarm 1		Alarm 2
	Dvale		Slumre
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Gjenta 1/alle
	MENU		Tilfeldig
	Volum opp/ned		PRESET
	10+ sanger fremover		Opp/ned

NOR 6

BRUK AV ENHETEN

Sett inn den medfølgende strømledningen i DC 5 V INN på baksiden av enheten, og den andre enden inn i stikkontakten. Trykk på Standby-knappen for å slå på enheten.

DAB-MODUS

Trykk på MODE-knappen for å velge DAB-radiomodus, og trykk deretter på STILL INN- / VELG-knotten for å bekrefte valget.

Automatisk valg: Trykk på SCAN-knappen og skjermen viser "Skanner ... stasjoner", DAB-stasjonsnummeret vises på skjermen og den første stasjonen spilles av automatisk. Vri på STILL INN- / VELGE-knotten og trykk deretter på knotten for å velge stasjonen.

FM-MODUS

Trykk på MODE-knappen for å velge FM-radiomodus, og trykk deretter på STILL INN- / VELG-knotten for å bekrefte valget. Trykk på SCAN-knappen og når en radio blir funnet, slutter frekvensen på skjermen å kjøre og avspillingen starter automatisk. Trykk på SCAN-knappen igjen for å finne neste stasjon.

Hvis mottaket ikke er bra, vrir du på STILL INN- / VELG-knotten for å finjustere.

Forhåndsinnstille DAB/FM-radiostasjoner:

Trykk på og hold inne MINNE/P-modus-knappen og "Forhåndslagring" vises på skjermen.

Vri på STILL INN- / VELG-knotten for å velge programnummeret (1–30) du vil lagre. Trykk deretter på STILL INN- / VELG-knotten for å lagre den.

Gjenta samme prosedyre til alle ønskede radiostasjoner er lagret i programlisten.

For å hente frem minnet, trykker du på MINNE/P-modusknappen, og vrir deretter på STILL INN- / VELG-knotten for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjon.

Trykk på STILL INN- / VELG-knotten for å bekrefte.

ALARMINNSTILLINGER

Med enheten slått på, eller i Standby-modus, trykker du på ALARM-knappen til menyene med Alarm 1 og Alarm 2 vises.

Vri på STILL INN- / VELG-knotten for å velge alarmen du vil stille inn. Trykk på STILL INN- / VELG-knotten for å bekrefte. Trykk og vri på STILL INN- / VELG-knotten for å stille inn alarmen.

- Alarm modus: Alarm PÅ/AV
- Alarmtid
- Alarmkilde: Summer, DAB, FM, CD, USB
- Gjenta alarm: En gang, daglig, helger (lørdag og søndag), virkedag (mandag til fredag)
- Alarmvolum

Etter å ha stilt inn alarmen, trykker du på Alarm-knappen igjen for å bekrefte alle innstillingene.

SLUMRE

Når alarmen er aktivert trykker du på STILL INN- / VELG-knotten for å slumre alarmen, og alarmen aktiveres deretter 5 minutter senere.

SLÅ AV ALARMEN

For å avbryte alarmen når den er aktivert, trykker du på ALARM-knappen eller STANDBY-knappen for å stoppe alarmlyden, alarmen går deretter igjen den neste planlagte dagen.

Å SLÅ AV ALARMEN FULLSTENDIG

Trykk på ALARM-knappen og mens alarminnstillingene fortsatt er på skjermen, vrir du på STILL INN- / VELG-knotten for å velge ønsket alarmmodus. Trykk

deretter på STILL INN- / VELG-knotten for å slå den av.

AUX-MODUS

Koble AUX-kabelen mellom kontakten på din personlige spiller, for eksempel en bærbar MP3-spiller, og AUX-inngangskontakten.

Trykk på MODE-knappen for å velge AUX-modus. Slå på den personlige spilleren for å begynne å spille og juster volumet til ønsket lyttenivå.

BLUETOOTH-MODUS

- 1. Trykk på MODE-knappen for å velge Bluetooth-modus.
- 2. Sammenkoble radioen med enheten ved å slå på Bluetooth-funksjonen på enheten.
- 3. Plasser enheten innenfor 20 cm (8 tommer) fra radioen.
- 4. Velg "MDA-525" på enheten for å koble til radioen. Når enheten er koblet til, viser enheten "Tilkoblet".

USB-MODUS

- 1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av enheten.
- 2. Trykk på Modus-knappen for å velge USB-modus. Musikken begynner å spilles av automatisk.
- 3. Trykk på Spill-knappen for å spille av eller pause musikken på USB-stasjonen.
- 4. Vri på Still inn-knotten "<<" eller ">>" for å bla bakover eller fremover i musikken på USB-stasjonen.

CD-betjening

- 1. Sett inn CD-en i CD-sporet og trykk på Spill. Musikken begynne å spille.
- 2. Hvis Stopp-knappen trykkes under avspilling eller pausemodus, går systemet inn i stoppmodus.
- 3. Vri på Still inn-knotten "<<" eller ">>" for å hoppe over et spor fremover eller bakover.

CD gjenta/tilfeldig-modus

Trykk på P-modus-knappen under avspilling for å velge repetisjons- og tilfeldig avspillingsfunksjoner. Tilgjengelige alternativer er angitt i tabellen nedenfor.

For CD og MP3

Avspillingsmodus	LCD-skjermindikator
Gjenta spor	
Gjenta alle	
Tilfeldig	
Gjenta enkelt mappe (kun for MP3 - plater)	
Av	-

CD-programmering

Denne funksjonen lar deg lytte til ønsket spor, mappe (kun MP3) eller hele platen.

- 1. Gå inn i CD-modus og stopp CD-avspillingen.
- 2. Trykk på Minne/P-modus-knappen og "P01 TXX" vises på skjermen.
- 3. Velg ønsket spor ved å vri på Still inn-knotten << eller >>.
- 4. Trykk på Minne/P-modus-knappen for å lagre sporet i minnet.
- 5. Gjenta trinn 3 og 4 for å lagre flere spor i minnet hvis nødvendig.
- 6. Når alle de ønskede sporene er programmert, trykker du på Spill/Pause-knappen for å spille av platen i tildelt rekkefølge. (★ vises på skjermen når CD-spilleren spiller av ønsket sporrekkefølge.)
- 7. Trykk på Stopp-knappen for å stoppe avspillingen, trykk på Stopp-knappen igjen for å slette alt lagret minne. (★ forsvinner hvis minnet tømmes).

Programmeringsmodusen avsluttes automatisk hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av ca. 10 sekunder etter at du har trykket på Minne/P-modus-knappen.

CD MP3 mappevalg

I CD-modus, trykker du på VOLUM-knotten og mappennummeret, f.eks. "F01" blinker på skjermen, vri på STILL INN-knotten for å velge ønsket mappe på CD MP3-platen.

Merk: Forutsetter at CD MP3-platen har mapper.

NO	
Produsentens navn eller varemerke registreringsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Modell-identifikasjon	AS1201A-0502000EUL
Inngangsspenning	50/60Hz
Inngang AC frekvens	100-240VAC
Utgangsspenning	5.0V
Utgangsstrøm	2.0A
Utgangseffekt	10.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	≥ 78.7%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	/
Strømforbruk i ubelastet tilstand	<0.1W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale

myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyretypen MDA-525 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MDA-525. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

1. Operativt frekvensområde: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Maks. utgangseffekt: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1