


DAB+ FM RADIO

DAB-30



INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
9. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
10. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Guide d'utilisation rapide

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



- | | | | |
|---|--|----|-------------------------|
| 1 | Touche ALARME | 8 | Touche PRÉRÉGLAGE |
| 2 | Touche  /MODE | 9 | Touche SUIVANT |
| 3 | Touche MENU/INFOS | 10 | Écran LCD |
| 4 | Touche RECHERCHE | 11 | Antenne |
| 5 | Bouton VOLUME/SÉLECTION | 12 | Compartiment à piles |
| 6 | Touche RAPPEL d'alarme | 13 | Prise d'entrée CC |
| 7 | Touche PRÉCÉDENT | 14 | Prise Entrée auxiliaire |
| | | 15 | Sortie casque |

Allumer/Éteindre

Appuyez sur la touche /MODE pour allumer l'unité.

Maintenez appuyée la touche /MODE pour passer en veille.

Appuyez sur la touche /MODE pour éteindre l'unité.

Mode FM

Touche RECHERCHE

Appuyez sur la touche **RECHERCHE** pour rechercher et mémoriser automatiquement les stations FM disponibles.

Touche PRÉRÉGLAGE

Appuyez sur la touche PRÉRÉGLAGE pour afficher les stations FM mémorisées.

Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une station FM mémorisée, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Maintenez appuyée la touche PRÉRÉGLAGE pour accéder au mode programmation, utilisez les touches Précédent/Suivant pour attribuer un numéro de 1 à 20 à la station radio actuelle, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer.

Touche MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher diverses informations sur la station FM en cours.

Maintenez appuyée la touche MENU pour afficher les options de menu suivantes : Recherche, réglages, audio et paramètres système. Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Touches PRÉCÉDENT/SUIVANT

Maintenez appuyée la touche PRÉCÉDENT/SUIVANT pour syntoniser une station FM. Appuyez plusieurs fois sur la touche PRÉCÉDENT/SUIVANT pour affiner le réglage des fréquences FM.

Bouton VOLUME/SÉLECTION

Régler le volume ou confirmer une sélection.

Mode DAB

Touche MODE

Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode FM. Les stations DAB locales sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Touche RECHERCHE

Appuyez sur la touche RECHERCHER pour rechercher et mémoriser automatiquement les stations DAB disponibles.

Touche PRÉRÉGLAGE

Appuyez sur la touche PREREGLAGE pour afficher les stations DAB mémorisées.

Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une station DAB mémorisée, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Maintenez appuyée la touche PREREGLAGE pour accéder au mode programmation, utilisez les touches Précédent/Suivant pour attribuer un numéro de 1 à 20 à la station radio actuelle, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer.

Touche MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher diverses informations sur la station DAB en cours.

Maintenez appuyée la touche MENU pour afficher les options de menu suivantes : Recherche complète, Recherche manuelle et système de purge DRC. Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Touche SUIVANT

Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une station DAB mémorisée, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Bouton VOLUME/SÉLECTION

Régler le volume ou confirmer une sélection.

Mode alarme

Touche ALARME

Appuyez sur la touche ALARME pour sélectionner l'alarme 1 et appuyez à nouveau pour sélectionner l'alarme 2. Utilisez les touches PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une option d'alarme, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Touche Rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche Rappel d'alarme pour l'arrêter, l'alarme va sonner toutes les 10 minutes.

Mode Auxiliaire

Appuyez sur la touche MODE pour passer en mode Auxiliaire, connectez un appareil audio externe à la prise LINE IN.

Touche MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher diverses informations sur le mode Auxiliaire. Maintenez appuyée la touche MENU pour afficher une option, puis appuyez sur la touche VOLUME/SÉLECTION pour confirmer la sélection.

Bouton VOLUME/SÉLECTION

Régler le volume.

Les touches RECHERCHE/PRÉRÉGLAGE/PRÉCÉDENT/SUIVANT ne répondent pas en mode Auxiliaire.

Utilisation d'un casque

Vous pouvez connecter un casque équipé d'une fiche 3,5 mm (non fourni) à la sortie casque.

Caractéristiques

Alimentation	Sortie 5 VCC  1000mA Entrée : 100-240VAC 50/60Hz
Type des piles	4 piles AA (non incluses)
DAB	174 MHz - 240 MHz
FM	87,5 MHz - 108 MHz

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone,Fenggang Town,Dongguan, Guangdong Province,China
Identifiant du modèle	OBL-0501000E
Tension en entrée	100~240V
Fréquence alternative en entrée	50/60Hz
Tension en sortie	5.0V
Courant en sortie	1.0A
Puissance	5.0W
Rendement moyen en mode actif	76.52%
Rendement à faible charge (10 %)	- - -
Consommation électrique sans charge	0.081W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, DAB-30 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : DAB-30 Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Puissance de sortie maximale :20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1