

DAH-126MK2

denver.eu

09/23




## Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
6. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
7. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
8. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe

# Elementy urządzenia



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Antena teleskopowa                 | 6. Przycisk nast p e o elementu   |
| 2. Zwi kszanie/zmniejszanie g o no ci | 7. Wska nik wania                 |
| 3. Przycisk poprze iego elementu      | 8. Wej cie 5 V DC                 |
| 4. Wy wietlacz                        | 9. Przycisk Menu/Info             |
| 5. Przycisk Select                    | 10. Przycisk trybu gotowo i/trybu |
|                                       | 11. Gniaz o s uchawkowe 3,5 mm    |

## OBSŁUGA

Aby zapewnić optymalny odbiór sygnału radiowego, należy całość kowalicy rozłożyć i dostosować jej kształt.

Naciśnij przycisk **trybu gotowości**, aby włączyć urządzenie.

Głośność reguluje się w trakcie odtwarzania za pomocą przycisków **zwiększania/zmniejszania głośności**.

## Radio DAB

Naciśnij przycisk **trybu**, aby wybrać tryb DAB.

Jeżeli radio jest włączane po raz pierwszy, zostanie automatycznie wykonana funkcja wykrywania stacji radia DAB. Po zakończeniu zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

### Uwaga

Jeżeli urządzenie nie odbiera żadnych stacji radia DAB, należy przenieść je w inne miejsce lub wyregulować antenę.

## ZMIANA STACJI RADIA CYFROWEGO (DAB)

W trybie radia DAB naciśnij przyciski **poprzedniego** lub **następnego elementu**, aby przełączyć się między dostępnymi stacjami radia DAB. Potwierdzi wybraną stację, naciskając przycisk **Select**.

## AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE STACJI RADIA CYFROWEGO (DAB)

W trybie radia DAB naciśnij przycisk **Menu** i przytrzymaj go, a następnie naciśnij przyciski **poprzedniego** lub **następnego elementu**, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Pełne skanowanie**. Naciśnij przycisk **Select**, aby potwierdzić.

### Uwaga

Nowe stacje radiowe i usługi są dodawane do zapisanych stacji radia DAB. Aby zawsze mieć dostęp do nowych stacji radia DAB i usług, należy regularnie wykonywać pełne wykrywanie stacji radiowych.

## WYŚWIETLANIE INFORMACJI O STACJI RADIOWEJ

Podczas odtwarzania stacji radia DAB naciska wielokrotnie przycisk **Menu**, aby wyświetlić następujące informacje (o ile są dostępne):

- Zespół
- Częstotliwość
- Bieżąca częstotliwość sygnału
- Standard i szybkość transmisji bitów
- Data
- Tekst radiowy
- Siła sygnału
- Typ programu
- Stan zasilania (sieciowe lub baterie)

## MENU DAB

W trybie radia DAB nacisnąć przycisk **Menu** i przytrzymać go przez sekundę. Zostanie wyświetlone menu. Przechodzić po pozycjach za pomocą przycisków **poprzedniego** i **następnego elementu**.

Do potwierdzania używać przycisk **Select**.

### Lista stacji

**Pełne skanowanie** — możliwość wyszukania wszystkich dostępnych stacji radia DAB.

**DRC** — ustawienia kontroli dynamiki dźwięku (ang. Dynamic Range Control) — możliwość zwiększania głośności cichych dźwięków w otoczeniu o wysokim poziomie hałasu.

**Wył. / Niskie / Wysokie**

## RADIO FM

### Wybór stacji radia FM

1. Nacisnąć przycisk **Mode**, aby przełączyć na radio FM. Zostanie wyświetlona ostatnio słuchana stacja radiowa.

### Wybór częstotliwości stacji radia FM

1. Wybrać stację radia FM.
2. **Ręczny wybór częstotliwości**  
Aby dostroić stację radiową, należy nacisnąć przyciski **poprzedniego** i **następnego elementu**. Pozwala to zmieniać częstotliwość co 0,05 MHz.
3. **Automatyczny wybór częstotliwości**  
Nacisnąć przycisk **poprzedniego** i **następnego elementu** i przytrzymać go, aby wyszukać dostępne stacje radiowe.  
Po znalezieniu sygnału stacji radiowej wyszukanie zatrzyma się.  
Aby kontynuować wyszukanie, ponownie nacisnąć przycisk **poprzedniego** i **następnego elementu**.

## RĘCZNE ZAPISYWANIE STACJI RADIA DAB/FM

W pamięci urządzenia można zapisać do 30 stacji radiowych DAB i 30 stacji radiowych FM.

1. Wybrać stację radiową.
2. Naciśnięcie przycisku **Menu** i przytrzymanie go przez sekundę, a następnie za pomocą przycisków **poprzedniego** lub **następnego elementu** wybranie pozycji **Zapisz stację**. Naciśnięcie przycisku **Select**, aby wybranie pozycji **Zapisz stację**.
3. Używanie przycisków **poprzedniego** lub **następnego elementu**, aby wybranie numeru banku pamięci #: **<Puste>**, a następnie potwierdzenie, naciśnięcie przycisku **Select**. Na wyświetlaczu zostanie pokazany komunikat **<Zapisano stację #>**.

**Uwaga:** Jeśli po wybraniu numerem jest już zapisana stacja radiowa DAB/FM, zostanie zastąpiona przez nową stację.

## WYBÓR ZAPISANYCH STACJI RADIA DAB/FM

1. Naciśnięcie przycisku **Menu** i przytrzymanie go przez sekundę, a następnie za pomocą przycisków **poprzedniego** lub **następnego elementu** wybranie pozycji **„Przywołaj stację” <#: nazwa zapisanej stacji>**.
2. Przebieg numerów banku pamięci za pomocą przycisków **poprzedniego** lub **następnego elementu**. Do potwierdzenia używanie przycisku **Select**.

## Korzystanie z menu FM

W trybie radiowej FM naciśnięcie przycisku **Menu** i przytrzymanie go, aby wybranie pozycji menu.

**AMS** — Uruchomi automatyczne wyszukiwanie? **„Tak/nie”** — naciśnięcie przycisku **Select**, aby potwierdzenie wyboru.

**Ustawienia wyszukiwania** — **Tylko stacje o silnym sygnale/Wszystkie stacje** — potwierdzenie za pomocą przycisku **Select**.

**Ustawienia dźwięku** — **Mono/Stereo** — potwierdzenie za pomocą przycisku **Select**.

## USTAWIENIA SYSTEMOWE

W dowolnym trybie naciśnięcie przycisku **Menu** i wybranie pozycji **Ustawienia systemowe**.

Dostępne są następujące opcje menu:

**Zegar trybu uśpienia**

**Godzina/data**

**Podświetlenie**

**Język**

## **Przywracanie ustawień fabrycznych**

### **Wersja oprogramowania**

#### **DANE TECHNICZNE**

Napięcie wejściowe: 5 V  $\pm$  1 A (port typu C)

Pobór mocy: 5 W

Zasilanie z akumulatora: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh

Uwaga: Zasilacz USB powinien mieć następujące parametry: 5 V 1 A.

Prąd na wejściu powinien mieć parametry określone przez producenta urządzenia (5 V 1 A).

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.  
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz doładowywane baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpiecznie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadczają, że typ urządzenia DAH-126MK2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [denver.eu](http://denver.eu). Kliknij IKON wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: DAH-126MK2. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHz

Maks. moc wyjściowa: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

**E-Mail**  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)

**Portugal:**  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

**E-Mail**  
[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)



Version 1.1