


Instruction Manual

DAB+ / FM / Bluetooth / Aux-in Radio



DAB-18



Spanish

		
El símbolo del rayo con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede presentar la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR); NO HAY PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN SU INTERIOR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN:


PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA QUE LA PATILLA DEL ENCHUFE COINCIDA CON LA RANURA DE LA TOMA ELÉCTRICA E INSÉRTELO TOTALMENTE.

Información sobre seguridad


Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No lo exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
8. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
9. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
10. Carguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
11. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES



1. VolBotón de volumen
2. Altavoces
3. En espera
4. Botón Búsqueda
5. Botón Prefijar
6. Pantalla LCD
7. Botón de información
8. Botón Fijar la alarma
9. DAB/FM/AUXILIAR/BLUETOOTH
10. Botón de sintonización / selección
11. Antena
12. Compartimento de las pilas
13. Toma de entrada AUXILIAR
14. Toma de entrada CC



ALIMENTACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON ALIMENTACIÓN CA

Inserte un extremo del cable de alimentación adjunto a la toma de ENTRADA CC 6V situada en la parte posterior de la unidad y el otro extremo en la toma de pared.

Cuando se usa por primera vez, el cable de alimentación debe estar bien insertado en la toma; si no funciona en CA, intente asegurarse de nuevo que la conexión es positiva.

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON PILAS

- Para operar la unidad con pilas, el cable de alimentación CA debe desconectarse del reproductor.
- Desenchufe el cable CA de la unidad e inserte 4 pilas tamaño "C" (no incluidas) en el compartimento.
- Cierre la puerta del compartimento de las pilas.

Nota: Compruebe las pilas de forma regular. Se deben sustituir las pilas viejas o descargadas. Si la unidad no se ha usado durante algún tiempo o funciona exclusivamente con corriente eléctrica CA, retire las pilas del compartimento de las pilas para evitar fugas.

- Advertencia: Antes de usar la unidad. Compruebe que la corriente eléctrica local es compatible con la unidad. No conecte o desconecte el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Cuando planea no usar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo (por ejemplo, en vacaciones) desconecte el enchufe de la toma de pared.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LAS PILAS:

- Mantenga las pilas alejadas de los niños y mascotas.
- Inserte las pilas observando la polaridad correcta (+/-). En caso de no alinear debidamente la polaridad de las pilas se pueden producir lesiones personales y/o daños a la propiedad.
- Retire las pilas gastadas o descargadas del producto. Retire las pilas cuando no vaya a usar el producto durante periodos prolongados de tiempo para evitar daños debido a pilas oxidadas o corroídas.
- Nunca tire las pilas a un fuego; nunca se deshaga de las pilas en el fuego u otras fuentes de calor.
- Eliminación de las pilas: Las pilas gastadas o descargadas deben eliminarse adecuadamente y reciclarse cumpliendo con toda la normativa local aplicable. Para obtener información detallada, póngase en contacto con la autoridad local en residuos sólidos.
- Siga las instrucciones del fabricante acerca de la seguridad, uso y eliminación de las pilas.

FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón STANDBY para encender la unidad.

EN MODO DAB

- Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo radio DAB
- Selección automática: Pulse el botón SCAN; aparecerá en pantalla "AUTOTUNE FULL SCAN" y aparecerá en la esquina superior izquierda el número de la emisora DAB;

además reproducirá de forma automática la primera emisora. Sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir la emisora siguiente o anterior.

- Selección manual: Pulse y mantenga pulsado el botón TUNE/SELECT hasta que se muestre en pantalla el icono "MANUAL TUNE" ; posteriormente, sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir la emisora.

Nota: Puede que tenga que esperar a que la UNIDAD sintonice el Nuevo canal.

- Presintonías de emisoras de radio DAB:
- Para recibir la emisora DAB que desee, pulse y mantenga pulsado el botón PRESET; aparecerá en la pantalla "Preset Empty X" (X es el número actual del programa); el número de programa actual "X" parpadea en la pantalla.
- Sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir el número de programa que desee (1-10) y que desee guardarlo. Posteriormente, pulse el botón TUNE/SELECT para guardarlo.
- Repita los mismos procedimientos hasta que se guarden las emisoras de radio que desee en la lista de programas.
- Para recordar la memoria, pulse el botón PRESET y sintonice el botón TUNE/SELECT para seleccionar la emisora de radio guardada que desee. Pulse el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.

EN MODO FM

- Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo de radio FM; pulse el botón SCAN, cuando encuentre una emisora de radio; la frecuencia de la pantalla dejará de funcionar y empezará la reproducción de forma automática.
- Si la recepción no es Buena, sintonice el botón TUNE/SELECT para sintonizarlo mejor. La presintonía de la radio FM es la misma que la presintonía de la radio DAB.

Botón de INFORMACIÓN

- A. La UNIDAD dispone de modos de información DAB que se muestran en la línea inferior de la pantalla. Pulse brevemente la tecla INFO para ver los tipos disponibles.
 1. Tipo de programa
Muestra el tipo de contenido de la emisora que se está transmitiendo, por ejemplo, Clásica, Pop, Noticias, etc.
 2. Conjunto de frecuencias
Muestra la frecuencia de la emisora DAB como 13F 239,200MHz.
 3. Tasa de transferencia de bits de audio
Muestra la tasa de datos en kilobits por segundo y el modo audio, por ejemplo, estéreo.
 4. Conjunto de nombres
Muestra el nombre del multiplex al que pertenece la emisora actual de red digital1.
 5. Fuerza de la señal
Muestra la fuerza de la señal de la emisora que se está escuchando.
 6. Hora/Fecha
Muestra la fecha y la hora actual, recibidas cuando no se está emitiendo.
 7. DLS (Segmento de Vinculación Dinámico)

Se desplaza por el texto que incluye mensajes como nombre de artista y pista, números de teléfono, detalles del programa, etc.

- B. La UNIDAD dispone de seis modos de información FM que se muestran en la línea inferior de la pantalla. Pulse brevemente el botón INFO/SETUP para ver todos los tipos disponibles.
 - 1. PTY (program type)
Muestra el tipo de contenido de la emisora que se está transmitiendo, por ejemplo, Clásica, Pop, Noticias, etc.
 - 2. Fuerza de la señal
Muestra la fuerza de la señal de la emisora que se está escuchando.
 - 3. Hora/Fecha
Muestra la fecha y la hora actual, recibidas cuando no se está emitiendo.
 - 4. Frecuencia de la emisora
Muestra la frecuencia de la emisora que se está escuchando.
 - 5. Modo audio
Muestra la configuración del modo de audio actual, es decir, Auto (estéreo) o Mono.
 - 6. Texto de radio
Se desplaza por el texto que incluye mensajes como nombre de artista y pista, números de teléfono, detalles del programa, etc.

CONFIGURACIÓN DE ALARMA 1

- 1. Con la UNIDAD encendida o en modo en espera, pulse el botón ALARM hasta que se muestre el menú Alarma1.
- 2. OFF u ON parpadean para indicar que se puede cambiar. Sintonice el botón TUNE/SELECT a ON. Posteriormente, pulse el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.
- 3. Los dígitos de las horas ahora parpadean; sintonice el botón TUNE/SELECT a ON. Posteriormente, pulse el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.
- 4. Ahora se pueden fijar los minutos tal y como se describe arriba y posteriormente pulse brevemente el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.
- 5. Modo de alarma: Se pueden seleccionar Daily, Weekdays (Lunes a Viernes), Weekends (Sábado, Once. Sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir el modo de alarma que desee; pulse el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.
- 6. Ahora parpadea la fuente de la alarma (BEEPER1, BEEPER2, DAB o FM). Sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir el modo de alarma que desee; pulse el botón TUNE/SELECT para confirmar y guardar la configuración y salir.
- 7. CONFIGURAR LA ALARMA 2

Con la UNIDAD encendida o en modo en espera, pulse el botón ALARM 2 veces hasta que se muestre el menú Alarma2.

(otras configuraciones son las mismas que ALARMA 1)

DESCONEXIÓN DE LA ALARMA

Para cancelar la alarma cuando se encuentra activada. Pulse el botón ALARM o el botón STANDBY para detener el sonido de la alarma; la alarma se reiniciará para el día siguiente.

O La alarma se apagará automáticamente después de 59 minutos salvo que se cancele o apague manualmente.

PARA APAGAR LA ALARMA COMPLETAMENTE

Pulse el botón ALARM y mientras la configuración de la alarma todavía está en pantalla,

Sintonice el botón TUNE/SELECT para elegir el modo de alarma que desee; pulse el botón TUNE/SELECT para confirmarlo.

USO DE LA ENTRADA AUXILIAR

- Conecte el cable de conexión AUX desde la toma de salida de su Reproductor personal como un reproductor MP3 portátil a la toma de entrada AUX.
- Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo AUX.
- Encienda su reproductor personal para iniciar la reproducción; ajuste el volumen al nivel de audición que se desea.

MODO ENTRADA Bluetooth

- Pulse el botón DAB/FM/AUX/BT para seleccionar el modo BLUETOOTH
- Para emparejar la radio con el teléfono:
- a. Conecte la función Bluetooth en el teléfono o tableta. Para obtener más instrucciones, observe la guía de usuario del teléfono.
- b. Coloque el teléfono a 20 cm (8 pulgadas) de la radio.
- c. Por favor, asegúrese de que la radio está en modo BT. Elija "DAB-18" en el teléfono para conectar el Bluetooth de la radio. Una vez conectado, el teléfono mostrará "Connected".
- d. ¡Disfrute de la música con la radio ahora!

Por la presente, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo DAB-18 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: Entre en: denver.eu y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: DAB-18. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

1. Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: FM 87,5-108 MHz, DAB174-240MHz
2. Potencia de salida máxima: 2 x 2 0 W / 2 x 2 W R M S
3. Frecuencia del Bluetooth: 2.402-2.4805 GHz.

ES	
Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Identificador de modelo	AS0601A-0501000EUL
Tensión de entrada	100-240V ~
Frecuencia CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	5V
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	5W
Eficacia activa promedio	73.86%
Eficiencia con poca carga (10 %)	67.0
Consumo energético sin carga	0.072W



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382Hinnerup
Dinamarca
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1