


Instruction Manual

DAB+ / FM / Bluetooth / Aux-in Radio



DAB-18



Danish

 The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instruction. In the literature accompanying the appliance.
---	---	--

FORSIGTIG :

UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN HELT IND I STIKKONTAKTEN.

FORSIGTIG :


UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE RADIO FOR REGN ELLER FUGT.

Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
11. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

KNAPPER OG KONTROLLER



1. Knappen Volume
2. Højttalere
3. Standby
4. Knappen Scan (kanalsøgning)
5. Knappen Preset (fast station)
6. LCD display
7. Knappen Info
8. Knappen Alarm set (indstil alarm)
9. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
10. Knappen Tune/Select (tuning/ valg)
11. Antenne
12. Batterirum
13. AUX in-terminal
14. DC strømindtag



STRØMFORSYNING

LYSNETSDRIFT

Forbind den ene ende af den medfølgende netledning til stikket mærket DC 5V IN på apparatets bagpanel og sæt stikproppen i en stikkontakt.

Tryk stikkene godt ind, vær især opmærksom første gang, du tager radioen i brug. Hvis apparatet ikke vil køre på lysnet, skal du tage stikkene ud og sætte dem fast i igen.

BATTERIDRIFT

Hvis du vil lade radioen køre på batterier, skal netledningen være koblet fra apparatet.

Tag netledningen ud og læg 4 batterier str. "C" (medfølger ikke) i batterirummet.

Sæt dækslet på batterirummet igen.

Bemærk: Kontrollér batterierne regelmæssigt. Gamle eller udtjente batterier bør skiftes ud. Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid, eller hvis radioen udelukkende skal køre på strøm fra lysnettet, bør du tage batterierne ud for at undgå batterilækage.

Advarsel: Før du tager apparatet i brug, bør du kontrollere at strømforsyningen i dit lokalområde er kompatibel med apparatet. Undlad at håndtere netledningen med våde hænder.

Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid (f.eks. i ferieresæsonen etc.), bør du tage stikket ud af stikkontakten.

SIKKER HÅNDTERING AF BATTERER:

Hold batterier udenfor børn og kæledyrs rækkevidde.

Læg batterierne i apparatet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-). Hvis batterierne vender forkert, kan det medføre person- og/eller tingskade.

Fjern gamle og udtjente batterier fra apparatet. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid, så du undgår problemer med rustne eller korroderede batterier.

Kast aldrig batterier på ilden, undlad at udsætte batterier for ild eller andre varmekilder.

Bortskaffelse af batterier: Gamle og udtjente batterier bør bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis i overensstemmelse med den relevante lovgivning på området. Kontakt dit lokale renholdningsselskab, hvis du er i tvivl.

Følg anvisningerne fra batteriproducenten vedr. sikkerhed, brug og bortskaffelse.

BETJENING

Tryk på knappen Standby for at tænde radioen.

DAB RADIO

Tryk på knappen DAB/FM/AUX/BT og vælg DAB radio.

Automatisk kanalsøgning: Tryk på knappen SCAN, hvorefter meddelelsen "AUTOTUNE FULL SCAN" vises på displayet, og antallet af DAB-stationer vises i øverste højre hjørne af displayet.

Radioen stiller automatisk ind på den første station på listen. Drej på knappen TUNE/SELECT for at gå til næste eller foregående station.

Manuel kanalsøgning: Tryk og hold knappen TUNE/SELECT, indtil ikonet for manuel kanalsøgning "MANUAL TUNE" vises på displayet, og drej dernæst på knappen TUNE/SELECT for at vælge station.

Bemærk : der kan være en kort ventetid, mens radioen stiller ind på den nye kanal.

Lagring af faste DAB Radio stationer:

For at modtage en DAB-station skal du trykke og holde knappen PRESET, hvorefter "Preset Empty X" ('Fast programplads X tom'. X står for nummeret på den aktuelle programplads) vises på displayet. Det aktuelle programpladsnummer "X" blinker på displayet.

Drej knappen TUNE/SELECT for at vælge den faste programplads (1-10), hvor du vil gemme stationen. Tryk dernæst på knappen TUNE/SELECT for at gemme stationen.

Gentag ovenstående, indtil du har lagret alle ønskede stationer på radioens programliste.

Genkald af faste stationer fra hukommelsen; tryk på knappen PRESET og drej knappen TUNE/SELECT for at vælge den ønskede faste radiostation. Tryk på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

FM RADIO

Tryk på knappen DAB/FM/AUX/BT og vælg funktionen FM radio. Tryk på knappen SCAN, hvorefter radioen søger, og når en station findes, vises frekvensen på displayet og afspilning af stationen begynder automatisk.

Hvis modtagelsen ikke er god, skal du dreje på knappen TUNE/SELECT for at finindstille stationen. Lagring af faste FM radiostationer foretages på samme måde som for DAB stationer.

Knappen INFO

A. Radioen har en række DAB informationsbannere, der vises i nederste linje af displayet. Tryk kort på knappen INFO for at se de tilgængelige bannere.

1. Program type

Viser hvilken type indhold, stationen sender, f.eks. Klassisk, Pop, Nyheder etc.

2. Ensemble Freq.

Viser DAB stationens frekvens, f.eks. 13F 239.200MHz.

3. Audio Bit Rate

Viser dataraten i kilobit pr. sekund og audiomodus, f.eks. Stereo.

4. Ensemble name

Viser navnet på den multiplex på Digital 1 Network, den aktuelle station tilhører.

5. Signal strength

Viser signalstyrken for den station, du lytter til.

6. Time/Date

Viser det aktuelle klokkeslet og dato. Disse oplysninger modtages via sendenet.

7. DLS (Dynamisk Link Segment)

En rulletekst, der omfatter meddelelser som f.eks. kunstner og titel på musikstykket, telefonnumre, nærmere oplysninger om programmet etc.

B. Radioen har 6 FM informationsbannere, der vises i nederste linje af displayet. Tryk kort på knappen INFO/SETUP for at se de tilgængelige bannere.

1. PTY (programtype)

Viser hvilken type indhold, stationen sender, f.eks. Klassisk, Pop, Nyheder etc.

2. Signal strength

Viser signalstyrken for den station, du lytter til.

3. Time and Date

Viser det aktuelle klokkeslet og dato. Disse oplysninger modtages via sendenet.

4. Station frequency

Viser frekvensen for den aktuelle station.

5. Audio mode

Viser den aktuelle audiomodus, f.eks. Auto(Stereo) eller Mono.

6. Radio Text

En rulletekst vises med oplysninger som kunstner og titel, telefonnumre, programoplysninger o.s.v.

INDSTILLING AF ALARM 1

Tryk på knappen ALARM, mens radioen er tændt eller står på Standby, indtil menuen for Alarm 1 vises på displayet.

OFF eller ON blinker som angivelse af, at punktet kan ændres. Drej på knappen TUNE/SELECT og vælg ON. Tryk dernæst på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

Timetallet blinker nu på displayet. Drej knappen TUNE/SELECT for at indsætte timetallet. Tryk dernæst på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

Minuttallet kan nu indstilles, som beskrevet herover. Tryk dernæst kort på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

Alarm mode (vækkefrekvens): Du kan vælge mellem Daily (dagligt), Weekdays (mandag til fredag), Weekends (lørdag) og Once (én gang). Drej knappen TUNE/SELECT for at vælge den ønskede vækkefrekvens og tryk på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

Alarm source (alarmkilde) (BEEPER1, BEEPER2, DAB eller FM) blinker nu på displayet. Drej knappen TUNE/SELECT for at vælge den ønskede alarmkilde og tryk på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte, gemme indstillingen og afslutte.

INDSTILLING AF ALARM 2

Tryk 2 gange på knappen ALARM, mens radioen er tændt eller står på Standby, hvorefter menuen Alarm 2 vises på displayet.

(de andre indstillinger svarer til dem, der er beskrevet under ALARM 1)

SÅDAN SLÅS ALARMEN FRA

Hvis du vil afbryde alarmen, når den lyder, skal du trykke på knappen ALARM eller STANDBY for at slå alarmen fra. Alarmen lyder igen samme tid dagen efter.

ALTERNATIVT slår alarmen automatisk fra efter 59 minutter, hvis den ikke annulleres eller slås fra manuelt.

SÅDAN DEAKTIVERES ALARMEN HELT

Tryk på knappen ALARM, og mens alarmindstillingerne stadig vises på displayet skal du dreje knappen TUNE/SELECT for at vælge den ønskede alarmfunktion og dernæst trykke på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

SÅDAN ANVENDES AUX-TERMINALEN

Forbind din personlige afspiller, f.eks. en bærbar MP3-afspiller, til AUX-terminalen ved hjælp af et tilslutningskabel.

Tryk på knappen DAB/FM/AUX /BT og vælg funktionen AUX.

Tænd din personlige afspiller og start afspilningen, justér lydstyrken til det ønskede niveau.

I Bluetooth tilstand

1. Tryk på DAB/FM/AUX/BT knappen for at vælge BLUETOOTH tilstand
2. For at parre radioen med din telefon:
 - a. Tænd for Bluetooth funktionen på telefonen eller tabletten. For instruktioner, se din mobil's brugermanual.
 - b. Placer telefonen indenfor 20CM fra radioen.
 - c. Venligst sikre dig at radioen er I BT tilstand. Vælg herefter "DAB-18" på din telefon for at tilslutte til radioen. Efter den er tilsluttet vil telefonen vise " tilsluttet" under Bluetooth indstillinger.
 - d. Herefter kan du streame lyd via Bluetooth til DENVER DAB-18 radioen.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyr af typen DAB-18 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: denver.eu og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnum- mer:DAB-18 Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

1. Driftsfrekvensområde: FM 87,5-108,0 MHz, DAB 174-240 MHz
2. Maximal udgangseffekt: 2 x 2 0 W / 2 x 2 W R M S
3. Bluetooth-frekvens: 2.402-2.4805 GHz.

DA	
Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentifikator	AS0601A-0501000EUL
Indgangsspænding	100-240V ~
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	5V
Udgangsstrøm	1A
Udgangseffekt	5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	73.86%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	67.07
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.072W



ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1