


Instruction Manual

DAB+ / FM / Bluetooth / Aux-in Radio



DAB-18



Norway

	ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES	
Trekanten med et lyn advarer brukeren om at det finnes tilstrekkelig høye uisolerte spenninger inne i kabinettet til å gi farlige elektriske støt.	FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR STØT MÅ DEKSLET (ELLER BAKSIDEN) IKKE FJERNES. INGEN INNVENDIGE DELER KAN VEDLIKEHOLDES AV BRUKEREN. SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.	Utropstegnet i en likesidet trekant er for å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drifts- og vedlikeholds- (service) instruksjon. I litteraturen som følger med apparatet.

FORSIKTIG:

FOR Å UNNGÅ FARE FOR STRØMSTØT, MÅ STØPSLETS BREDE BEN GÅ INN I KONTAKTENS BREDE SPALTE. STIKK STØPSLET HELT INN.

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirkefunksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisertpersonell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direktesollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.


Advarsel:

1. Ikke installer dette utstyret i et begrenset eller innebygd rom, for eksempel en bokhylle eller lignende, og sørg for god ventilasjon. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke dekkes til med gjenstander som aviser, duker, gardiner o.l.
2. ADVARSEL: Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den eksklusive strømadapteren, batteriet osv.).
3. ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette apparatet for regn eller fukt. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller plask, og objekter fylt med væske, f.eks. vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
4. ADVARSEL: Batteriene (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for høy varme, for eksempel solskinn, brann eller lignende.
5. ADVARSEL: Direkte plug-in adapteren skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk.

6.  Korrekt avhending av dette produktet. Denne markeringen indikerer at produktet i EU-området ikke skal kasseres sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, resirkuler forsvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

PLASSERING AV KNAPPER

1. Volum-knapp
2. Høytalere
3. Ventemodus
4. Scan-knapp
5. Preset-knapp
6. LCD-display
7. INFO-knapp
8. ALARM SET-knapp
9. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
10. Søke/Velge-knapp

**STRØMFORSYNING****BRUKE ENHETEN PÅ VEKSELSTRØM**

Sett den ene enden av den medfølgende strømkabelen til DC 5V IN-kontakten på baksiden av enheten og den andre enden inn i veggutttaket.

Når du bruker den første gangen, må ledningen settes fast i stikkontakten hvis den ikke virker på vekselstrøm, for å prøve igjen for å være sikker på en positiv tilkobling.

BRUKE ENHETEN PÅ BATTERIER

For å spille av enheten på batterier må strømfedningen være frakoblet fra spilleren.

Trekk ut strømfedningen fra enheten og sett inn 4 "C" batterier (ikke inkludert) i kabinettet.

Lukk døren til batterikabinettet.

Merk: Kontroller batteriene jevnlig. Gamle eller utladde batterier må byttes. Hvis enheten ikke skal brukes på en stund, eller kjøres utelukkende på elektrisk strøm, må batteriene fjernes fra batterirommet for å unngå lekkasje.

Advarsel: Før enheten tas i bruk. Kontroller at lokalnettforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke koble til strømkabelen eller koble fra strømkabelen når hendene dine er våte.

Når enheten ikke skal brukes i lengre tid (f.eks. når du er på ferie o.l.), må du trekke ut ledningen fra strømuttaket.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI:

Hold batteriene unna barn og kjæledyr.

Når du setter i batteriene, skal de plasseres med riktig polretning (+/-). Settes batteriene i enheten med feil polretning, kan det medføre skade på personer og/eller eiendom.

Fjern gamle eller utladde batterier fra produktet. Fjern batteriet når produktet ikke skal brukes over lengre tid for å forhindre skader forårsaket av rustne eller korroderte batterier.

Kast aldri batterier i peisen eller annen ild, og utsett dem ikke for andre varmekilder.

Avhending av batterier: Gamle eller utladde batterier må kasseres og resirkuleres i overensstemmelse med alle gjeldende lover. For detaljerte opplysninger, ta kontakt med din lokale renovasjonsetat.

Følg batteriprodusentens retningslinjer for sikkerhet, bruk og avhending.

BETJENING

Trykk på standby-knappen for å snu enheten.

I DAB-MODUS

Trykk på DAB / FM / AUX / BT-knappen for å velge DAB-radio modus

Automatisk valg: Trykk på SCAN-knappen, "AUTOTUNE FULL SCAN" vises på displayet, antall DAB-stasjoner vil vises øverst til høyre, og den første stasjonen vil automatisk spille av. Still inn med TUNE / SELECT-knappen for å velge neste eller forrige stasjon.

Manuelt valg: Trykk og hold tasten TUNE / SELECT til "MANUAL TUNE"-ikonet vises på displayet, og still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge stasjonen.

Merk: du må vente på at enheten skal stille inn på den nye kanalen.

DAB-radiostasjoner forhåndsinnstilling:

For å ta inn ønsket DAB-stasjon, trykk og hold nede PRESET-knappen, "Pre-set Empty X"(X er det aktuelle programnummeret) vises på displayet, det aktuelle programnummeret "X" blinker på displayet.

Still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge ønsket programnummer (1-10) du vil lagre til. Trykk deretter TUNE / SELECT-knappen for å lagre.

Gjenta samme prosedyre til alle ønskede radiostasjoner er lagret i programlisten.

Finne igjen stasjonen: Trykk på PRESET-knappen og still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge den lagrede radiostasjonen som ønsket. Trykk på TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

I FM-MODUS

Trykk på DAB / FM / AUX / BT-knappen for å velge FM-radio modus, trykk på SCAN-knappen. Når en radiostasjon er funnet, vil frekvensen på skjermen stoppe og avspilling starter automatisk.

Hvis mottaket ikke er bra, still inn TUNE / SELECT-knappen for å finjustere. Forhåndsinnstilling for FM-radio er den samme som for forhåndsinnstilling av DAB-radio.

INFO-KNAPP

- A. ENHETEN har DAB-informasjonsmodi som vises på bunnlinjen i displayet. Trykk kort på INFO-tasten for å se tilgjengelige typer.
 1. Programtype
Viser hvilken type stasjonsinnhold som sendes, f.eks. klassisk, pop, nyheter, osv.
 2. Ensemblefrekv.
Viser DAB-stasjonsfrekvensen, for eksempel 13F 239.200MHz.
 3. Audio bitrate
Viser datahastigheten i kilobits per sekund og lydmodus, f.eks. stereo.
 4. Ensemblenavn
Viser navnet på den multipleksen som Digital1 Networks nåværende stasjon tilhører.
 5. Signalstyrke
Viser signalstyrken for stasjonen det lyttes til.
 6. Klokkeslett/Dato
Viser klokkeslett og dato, mottatt off-air.
 7. DLS (Dynamic Link Segment)
Rullende tekst som inkluderer meldinger som artist og spornavn, telefonnumre, programdetaljer, osv.

- B. ENHETEN har seks FM informasjonsmodi som vises i bunnlinjen på displayet. Trykk kort på INFO / SETUP-knappen for å se tilgjengelige typer.
1. PTY (program type)
Viser hvilken type stasjonsinnhold som sendes, f.eks. klassisk, pop, nyheter, osv.
 2. Signalstyrke
Viser signalstyrken for stasjonen det lyttes til.
 3. Klokkeslett/Dato
Viser klokkeslett og dato, mottatt off-air.
 4. Stasjonsfrekvens
Viser frekvensen for stasjonen det lyttes til.
 5. Audiomodus
Viser gjeldende lydmodusinnstilling, dvs. auto (stereo) eller mono.
 6. Radiotekst
Rullende tekst som inkluderer meldinger som artist og spornavn, telefonnumre, programdetaljer, osv.

ALARM 1-INNSTILLINGER

Når ENHETEN er slått PÅ, eller er i ventemodus, trykk ALARM-knappen til menyen Alarm1 vises.

OFF eller ON blinker for å indikere at den kan endres. Still TUNE / SELECT-knappen på ON. Trykk deretter TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

Timesifrene blinker nå, vri TUNE / SELECT-knappen til ON. Trykk deretter TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

Minuttene kan nå stilles som beskrevet ovenfor, og deretter trykker du kort på TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

Alarm modus: Daglig, ukedager (mandag til fredag), helger (lørdag), en gang kan velges. Still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge ønsket alarmmodus, trykk TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

Alarmskilden (BEEPER1, BEEPER2, DAB eller FM) blinker nå. Still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge ønsket alarmmodus, trykk TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte for å lagre innstillingen og avslutte.

SETT ALARM 2

Når ENHETEN er slått PÅ, eller i ventemodus, trykk ALARM-knappen 2 ganger til Alarm2-menyen vises.

(Andre innstillinger er de samme som ALARM 1)

SLÅ AV ALARMEN

For å avbryte alarmen når den er aktivert. Trykk ALARM-knappen eller STANDBY-knappen for å stoppe alarmen, alarmen vil nullstille for neste dag.

ELLER alarmen slås automatisk av etter 59 minutter, med mindre den er kansellert eller slått av manuelt.

Å SLÅ AV ALARMEN FULLSTENDIG

Trykk på ALARM-knappen og mens alarminnstillingene fremdeles er på skjermen,

Still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge ønsket alarmmodus, trykk TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

BRUK AV AUX INPUT

Koble AUX-ledningen fra kontakten på din Personal Player, som for eksempel den bærbare MP3-spilleren, til AUX-inngangen.

Trykk på DAB / FM / AUX / BT-knappen for å velge AUX-modus,

Slå på Personal Player for å begynne å spille, juster volumet til ønsket lyttenivå.

I Bluetooth MODUS

Trykk på DAB / FM / AUX / BT-knappen for å velge BLUETOOTH-modus

Slik kobler du sammen radioen med telefonen:

Slå på Bluetooth-funksjonen i telefonen eller nettbrettet. For instruksjoner, se brukerhåndboken til mobiltelefonen.

- a. Plasser telefonen innen 20 cm (8 tommer) av radioen.
- b. Pass på at radioen er i BT-modus. Velg "DAB-18" på telefonen for å koble til radioens Bluetooth. Etter tilkobling vil telefonen vise «Tilkoblet».
- c. Nyt musikken din med radioen nå!

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyret DAB-18 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-dab-18/>

1. Operativt frekvensområde: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Maks. Utangseffekt: 2 x 1W

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyretypen DAB-18 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internet-tadresse: Norwegian

Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: DAB-18. Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

1. Operativt frekvensområde: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Maks. utgangseffekt: 2 x 2 0 W / 2 x 2 W R M S
3. Bluetooth frekvens: 2.402-2.4805 GHz.

NO	
Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modell-identifikasjon	AS0601A-0501000EUL
Inngangsspenning	100-240V ~
Inngang AC frekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5V
Utgangsstrøm	1A
Utgangseffekt	5W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	73.86%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	67.07%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.072W



MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1