


Instruction Manual

DAB+ / FM / Bluetooth / Aux-in Radio



DAB-18



Swedish

	RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE FÖRSIKTIGHET CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Blixten med pilspets med en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar.	VAR FÖRSIKTIG: MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT. TA INTE BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INVÄNDIGT SOM ANVÄNDAREN FÅR UTFÖRA SERVICE PÅ. SERVICE SKA BARA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.	Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den dokumentation som medföljer apparaten.

VAR FÖRSIKTIG:


FÖR ATT UNDVIKA ELSTÖTAR, PASSA IN KONTAKTENS BREDA BLAD I DEN BREDA ÖPPNINGEN, SÄTT IN DEN HELT.

Säkerhetsanvisningar


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direktsoljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
10. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktkopplade adaptern används som frångopplingsenhet, och frångopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
11. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

KONTROLLERNAS PLACERING



1. Volymknapp
2. Högtalare
3. Standby
4. Scan-knapp
5. Förvalsknapp
6. Lcd-skärm
7. Info Knapp
8. Knapp för larminställning
9. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
10. Inställnings-/väljarratt
11. Antenn
12. Batterifack
13. Ingångsjack för AUX
14. DC-kontakt



STRÖMKÄLLA

ANVÄNDA ENHETEN MED VÄXELSTRÖM

Sätt i ena änden av den levererade nätsladden i DC 5 V in uttaget på baksidan av enheten och den andra änden till vägguttag.

När sladden används första gången måste den sättas i ordentligt i uttaget, om den inte fungerar ordentligt försök igen och se till att rätt anslutning erhålls.

ANVÄNDA ENHETEN MED BATTERI

För att använda din enhet med batteri, måste nätsladden kopplas bort från spelaren.

Koppla ur nätsladden från enheten och sätt i 4 " C " batterier (ingår inte) i facket.

Stäng locket till batterifacket.

OBS: Kontrollera batterierna regelbundet. Gamla eller urladdade batterier ska ersättas. Om enheten inte används under en tid eller uteslutande försörjs med växelström, ta ur batterierna för att undvika läckage.

Varning: Innan enheten används. Kontrollera att den lokala huvudströmmen är kompatibel med enheten. Sätt inte i eller dra ut sladden när dina händer är våta.

När du har för avsikt att inte använda enheten under längre tid (t.ex. semester etc.) dra ut kontakten från vägguttaget.

BATTERISÄKERHETSÅTGÄRDER:

Håll batterierna borta från barn och husdjur.

Sätt i batterierna med uppsikt på rätt polaritet (+/-). Batterier isatta med fel polaritet kan orsaka person- och/eller materialskada.

Avlägsna gamla eller urladdade batterier från produkten. Avlägsna batterierna när produkten inte ska användas under längre tid för att undvika skada på grund av rostiga eller korroderade batterier.

Kasta aldrig batterier på eld, utsätt inte batterier för eld eller annan varm källa.

Batteriafall: Gamla eller urladdade batterier ska avfallshanteras eller återanvändas i enlighet med tillämpliga lagar och regler. För detaljerad information, kontakta din lokala avfallsmyndighet.

Följ batteritillverkarens säkerhets-, användar- och avfallsinstruktioner.

DRIFT

Tryck på Standby-knappen för att slå på enheten.

I DAB -LÄGE

Tryck på knappen DAB/FM/AUX/BT -knappen för att markera DAB-radioläge.

Autoval: Tryck på knappen SCAN, "AUTOTUNE FULL SCAN" visas på displayen, och antalet DAB-stationer visas i det övre högra hörnet, och den första stationen kommer automatiskt att spela upp. Vrid ratten TUNE/SELECT för att välja nästa eller föregående kanal.

Manuellt val: Tryck och håll TUNE/SELECT-knappen tills ikonen "MANUAL TUNE" visas på displayen och tryck sedan på TUNE/SELECT för att välja station.

Obs: du kan få vänta på enheten att ställa in den nya kanalen.

Förinställning av DAB radiostationer:

För att få in önskad DAB-station, Tryck och håll knappen PRESET, "Preset Empty X" (X är aktuellt programnummer) visas på displayen. Det aktuella programnumret "X" blinkar på displayen.

Vrid ratten TUNE/SELECT för att välja önskat kanalnummer (1-10) du vill lagra. Tryck sedan på knappen TUNE/SELECT för att spara.

Upprepa samma procedur tills alla radiostationer sparats i programlistan.

Återställ minnet, tryck på knappen PRESET och ställ in ratten TUNE/SELECT för att välja den lagrade radiokanalen efter önskemål. Tryck på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta det.

I FM-LÄGE

Tryck på DAB/FM/AUX/BT-knappen för att välja FM-radio, tryck på knappen SCAN när en radiostation hittas, frekvensen på displayen stannar och startar uppspelning automatiskt.

Om mottagningen är dålig, tryck på TUNE/SELECT knappen flera gånger för att finjustera. Förinställningar för FM-radio är desamma som förinställningar för DAB-radio.

INFO Knapp

ENHETEN har DAB informationsläge som visas längst ner på displayen. Kort tryck på INFO knappen för att se tillgängliga typer.

Program typ

Visar typ av stations innehåll som sänds ut t.ex. klassisk, pop, nyheter etc.

Ensemble Frekvens

Visar DAB stationens frekvens som 13F 239,200Hz.

Audio Bit hastighet

Visar datahastighet i kilobits per sekund och ljudläge t.ex. stereo.

Ensemble namn

Visar namn för multiplex till det Digitala1 Nätverk som den nuvarande stationen tillhör.

Signalstyrka

Visar signalstyrka för stationen som lyssnas på.

Tid/datum

Visar aktuell tid och datum, utanför sändning.

DLS (Dynamic Link Segment)

Rullande text som inkluderar meddelanden som artist och namnet på spåret, telefonnummer, programdetaljer etc.

ENHETEN har sex FM informationsläge som visas längst ner på displayen. Kort tryck på INFO knappen för att se tillgängliga typer.

PTY (program typ)

Visar typ av stations innehåll som sänds ut t.ex. klassisk, pop, nyheter etc.

Signalstyrka

Visar signalstyrka för stationen som lyssnas på.

Tid och datum

Visar aktuell tid och datum, utanför sändning.

Stationsfrekvens

Visar frekvensen för stationen som lyssnas på.

Ljud mode

Visar aktuellt ljud mode inställning t.ex. Auto (stereo) eller Mono.

Radiotext

Rullande text som inkluderar meddelanden som artist och namnet på spåret, telefonnummer, programdetaljer etc.

LARM 1 INSTÄLLNING

Med ENHETEN i läget PÅ, eller i standbyläget, tryck på ALARM-knappen tills menyn Larm1 visas.

AV eller PÅ blinkar för att indikera att läget kan ändras. Vrid ratten TUNE/SELECT till läget ON. Tryck sedan på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta

Siffrorna för timmar blinkar nu för att ställa in ratten TUNE/SELECT på läget ON. Tryck sedan på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta

Nu kan du ställa in minuterna, enligt ovanstående beskrivning och tryck sedan kort på TUNE/SELECT-knappen för att bekräfta.

Alarmläge: Daily, Weekdays (måndag till fredag), Weekends (lördag), Once kan väljas. Ställ in ratten TUNE/SELECT för att välja önskat alarmläge och tryck på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta.

Larmkälla (BEEPER1, BEEPER2, DAB eller FM) blinkar. Vrid ratten TUNE/SELECT för att välja önskat alarmläge och tryck på TUNE/SELECT för att bekräfta att du vill spara inställningen och avsluta.

STÄLL IN LARM 2

Med ENHETEN i läget PÅ, eller i standbyläget, tryck på ALARM-knappen 2 gånger tills menyn Larm2 visas.

(övriga inställningar är desamma som för ALARM 1)

STÄNG AV LARM

För att annullera alarmet när det är aktiverat. Tryck ALARM knappen eller STANDBY knappen för att stoppa alarmsignalen, larmet kommer att återställas till nästa dag.

Alarmet stängs automatiskt av efter 59 minuter om det inte annulleras eller stängs av manuellt.

HELT STÄNGA AV LARM

Tryck på ALARM-knappen och när alarminställningarna visas på skärmen,

Ställ in ratten TUNE/SELECT för att välja önskat alarmläge och tryck på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta.

AUX INGÅNG

Anslut AUX-kabeln från utgången på din personliga spelare som MP3 spelare till AUX-ingången.

Tryck DAB/FM/AUX/BT knappen för val av AUX läge.

Starta din personliga spelare och justera volymen till önskad lyssningsnivå.

IN Bluetooth LÄGE

Tryck på DAB/FM/BT/AUX -knappen för att välja BLUETOOTH-läge

När du vill para ihop radion med telefonen:

- a. Slå på Bluetooth-funktionen i telefonen eller surfplattan. För instruktioner se manualen för din mobiltelefonl.
- b. Placera telefonen 20 cm från (8 tum) radion.
- c. Se till att radion är i BT-läge. Välj "DAB-18" på telefonen för att ansluta radion med Bluetooth. Efter att du blivit ansluten, visar telefonen att du är "Connected".
- d. Lyssna på musik med radion!

Härmed deklarerar Denver A/S att radioutrustningen typ DAB-18 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: denver.eu och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: DAB-18

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

1. Driftsfrekvensområde: FM 87,5–108,0 MHz, DAB 174–240 MHz
2. Maximal utgående ström: 2 x 20 W / 2 x 2 W R M S
3. Bluetooth-frekvens: 2.402-2.4805 GHz.

SE	
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ModellidentIFIERARE	AS0601A-0501000EUL
Inspänning	100-240V ~
Inmatningens AC-frekvens	50/60 Hz
Utpänning	5V
Utström	1A
Uteffekt	5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	73.
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	67.07
Strömförbrukning utan belastning	0.072W



ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1