


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



 Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil de pièces non isolées sous tension d'une intensité pouvant constituer un risque d'électrocution.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ATTENTION : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU LE REMETTRE) AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT PROBLÈME, APORTEZ VOTRE APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE COMPÉTENT.	 Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (localisation des défauts) sont fournies dans la documentation fournie avec l'appareil.
---	--	---

ATTENTION :
AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE.

Attention :

1. N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un meuble semblable et maintenez des conditions de bonne ventilation au niveau des orifices. La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
2. **AVERTISSEMENT :** Utilisez uniquement les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation exclusif, les piles, etc.).
3. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.
4. **AVERTISSEMENT :** Les batteries (batteries ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre.
5. **AVERTISSEMENT :** L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible.

6.  Mise au rebut correcte de cet appareil Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En favorisant la récupération séparée, vous aidez à garantir que les appareils seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil à des points de collecte appropriés ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
7.  Cet appareil est de classe II doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
8.  Reportez-vous au guide d'utilisation pour l'alimentation applicable.

Consignes de sécurité


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
8. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
9. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
10. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
11. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE:



1. Bouton Volume
2. Veille
3. Balayage
4. Menu
5. Info
6. Alarme
7. DAB/FM/AUX/BT
8. Préréglage
9. Préréglage 1
10. Préréglage 2
11. Préréglage 3
12. Bouton Syntonisation/Sélection
13. Écran LCD
14. Haut-parleurs
15. Antenne
16. Compartiment à piles
17. Prise Entrée auxiliaire
18. Prise CC

ALIMENTATION ELECTRIQUE

UTILISATION DE L'APPAREIL SUR SECTEUR

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation fourni dans la prise en entrée de 5 VCC située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans la prise murale.

Si l'appareil ne fonctionne, insérez le cordon à fond dans la prise secteur.

UTILISATION DE L'APPAREIL SUR PILES

Le cordon d'alimentation doit être débranché du lecteur pour utiliser l'appareil sur piles.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et insérez 4 piles "C" (non fournies).

Refermez le compartiment pour piles.

Remarque : Vérifiez régulièrement les piles. Il faut remplacer les piles usagées ou déchargées. Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un certain temps ou utilisé uniquement sur secteur, retirez les piles pour éviter les fuites.

Attention : Avant d'utiliser l'appareil. Vérifiez que l'alimentation secteur locale est compatible avec l'appareil. Il ne faut jamais brancher/débrancher le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Débranchez l'appareil du secteur si vous n'allez pas l'utiliser pendant de longues périodes (par exemple, pendant les vacances, etc.).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES :

Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux.

Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-). Le non-respect de la polarité des piles, peut

entraîner des blessures ou des dommages.
Retirez toujours les piles usagées ou déchargées de l'appareil. Retirez les piles lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant de longues périodes afin de prévenir les dommages dus à des piles rouillées ou corrodées.

Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les exposez pas au feu ou à d'autres sources de chaleur.

Mise au rebut des piles : Les piles usagées doivent être recyclées ou mises au rebut de façon adéquate conformément aux lois applicables. Pour plus d'information, contactez les autorités locales de gestion des déchets solides.

Suivez les instructions du fabricant des piles sur la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut.

UTILISATION

Appuyez sur la touche Standby pour allumer l'appareil.

EN MODE DAB

Sélection automatique: Appuyez sur le bouton SCAN, «RECHERCHE» apparaît sur l'écran, le nombre de stations DAB sera affiché dans le coin supérieur droit, et la première station sera automatiquement syntonisée. Syntonisez une station et appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour choisir la station suivante ou précédente.

Manual select: Maintenez appuyé le bouton INFO et tournez le bouton «TUNE/SELECT» jusqu'à ce que l'icône «RECHERCHE MANUELLE» apparaisse sur l'écran, puis tournez le bouton TUNE/SELECT pour choisir une station.

Remarque : l'appareil peut prendre un certain moment pour syntoniser une nouvelle chaîne.

Préréglage des stations radio DAB :

Pour recevoir la station DAB souhaitée, maintenez enfoncé le bouton PRESET, « Mémoire de préréglage » « <1: (Vide) > s'affichera à l'écran,

Utilisez le bouton TUNE/SELECT pour choisir un numéro de position mémoire (1-10). Appuyez ensuite sur la touche TUNE/SELECT pour le mémoriser.

Répétez la même procédure jusqu'à ce que toutes les stations radio soient mémorisées dans la liste des programmes.

Rappel de station mémorisée : appuyez sur la touche PRESET et utilisez le bouton TUNE/SELECT pour sélectionner une station radio mémorisée. Appuyez sur le bouton TUNE/SELECT pour confirmer.

Remarque : Vous pouvez également rappeler une station mémorisée dans la position 1, 2 ou 3 en appuyant sur la touche 1, 2 ou 3 de l'appareil.

EN MODE FM

Appuyez sur le bouton DAB/FM/AUX/BT pour sélectionner le mode radio FM, puis sur le bouton

SCAN. Lorsqu'une radio est trouvée, la fréquence affichée arrête de défiler et sa lecture commence.

Si la réception n'est pas bonne, appuyez plusieurs fois sur la touche TUNE/SELECT pour effectuer un réglage plus fin. Les préréglages de la radio FM sont identiques à ceux de la radio DAB.

Touche MENU

A. En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU et tournez le bouton «TUNE/SELECT» pour voir les types disponibles, appuyez de nouveau sur MENU pour retourner.

1. Recherche complète
Recherche complète des stations radio DAB
2. Recherche manuelle
Recherche manuelle des stations radio DAB
3. Compression de la gamme dynamique (DRC)(Désactivé/Élevé/Faible)
Cette fonction réduit la différence entre les sons diffusés les plus forts et les plus faibles. En réalité, cela rend les sons faibles relativement plus forts et les sons forts relativement plus faibles.
Remarque : la DRC ne marche que si elle est activée par le radiodiffuseur pour une station spécifique.
4. Ordre des stations
L'ordre des stations peut être alphanumérique ou ensemble.
5. Purger (Oui/Non)
Oui, supprime toutes les stations non valides.
Non, garde toutes les stations.
6. Système
 - Heure
 - I. Régler Heure/Date
 - II. Mise à jour automatique
 - III. Choisir le format 12/24 heures
 - IV. Choisir le format de la date
 - Rétroéclairage
 - I. Délai expiré
 - II. À niveau
 - III. Niveau du rétroéclairage
 - Langues
 - Restauration des paramètres par défaut
 - Choisissez « OUI » pour effacer tous les réglages
 - Version du logiciel
- B. En mode FM. Appuyez sur le bouton MENU et tournez le bouton « TUNE/SELECT » pour voir les types disponibles, appuyez de nouveau sur MENU pour retourner.
 1. Paramètres de recherche
Pour sélectionner les stations à signal fort ou toutes les stations.
 2. Réglage audio
Pour sélectionner mono forcé ou stéréo autorisé
 3. Système
 - Heure
 - I. Régler Heure/Date
 - II. Mise à jour automatique
 - III. Choisir le format 12/24 heures
 - IV. Choisir le format de la date
 - Rétroéclairage
 - I. Délai expiré
 - II. À niveau
 - III. Niveau du rétroéclairage
 - Langues
 - Restauration des paramètres par défaut
 - Choisissez « OUI » pour effacer tous les réglages
 - Version du logiciel

FRA 5

Bouton INFO

- A. En mode DAB, l'unité affiche des modes d'informations DAB sur la dernière ligne de l'écran.
Appuyez sur le bouton INFO pour voir les informations disponibles.
- B. En mode FM, l'unité affiche des modes d'informations FM sur la dernière ligne de l'écran.
Appuyez sur le bouton INFO pour voir les informations disponibles.

Paramètres d'alarme

Les alarmes ne fonctionnent que lorsque l'appareil est allumé (alimenté sur secteur ou sur piles) ou en mode veille (secteur uniquement).

Les alarmes peuvent être activées ou désactivées en mode veille (voir ci-dessous), cependant, les paramètres d'alarme ne peuvent être réglés que lorsque l'unité est allumée.

Pour régler les alarmes

Allumez l'appareil.

Pour régler ou modifier l'alarme 1, appuyez une fois sur «ALARM», puis sur «TUNE/SELECT». Pour régler ou modifier l'alarme 2, appuyez deux fois sur «ALARM», puis sur «TUNE/SELECT». Pour quitter le mode de réglage d'alarme, appuyez à nouveau sur «ALARM».

Le réglage de l'alarme vous demande d'entrer les paramètres suivants. Sélectionnez une valeur pour chaque paramètre à tour de rôle en tournant le bouton « TUNE/SELECT » et appuyez sur « TUNE/SELECT » pour confirmer et passer au paramètre suivant.

- Source – Sonnerie / DAB / FM

Si DAB ou FM est choisi comme source audio, il vous sera également demandé de sélectionner la dernière station écoutée ou l'une des stations pré-réglées (le cas échéant).

- Tous les jours / Une fois / Fin de semaine / Jours de semaine

Choisissez les jours où l'alarme sera activée.

Remarque : si vous choisissez « Une fois », il vous sera demandé d'entrer la date

- Alarme - Activée / Désactivée

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

Connectez le fil de connexion AUX de la prise de sortie de votre lecteur personnel, tel que lecteur MP3 portable, à la prise d'entrée auxiliaire AU

Appuyez sur le bouton DAB/FM/AUX/BT pour sélectionner le mode AUX. «Entrée auxiliaire» s'affiche sur l'écran LCD.

Allumez votre lecteur personnel pour lancer la lecture, réglez le niveau de volume d'écoute.

EN MODE Bluetooth

Appuyez sur le bouton DAB/FM/AUX/BT pour sélectionner le mode AUX. «Appareil Intelligent» s'affiche sur l'écran LCD.

Pour appairer la radio à votre téléphone :

Activez la fonction Bluetooth du téléphone ou de la tablette. Pour plus d'instructions, consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone portable.

FRA 6


- a. Placez le téléphone à moins de 20 cm de l'radio.
- b. Assurez-vous que la radio est en mode BT. Choisissezz « DAB-36» sur votre téléphone pour connecter la radio Bluetooth. Une fois connecté, le téléphone affiche «BT Connecté».
- c. Profitez à présent de votre musique avec la radio!

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type DAB-36 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- 1. Plage de fréquence de fonctionnement : FM 87,5-108,0 MHz, DAB174-240MHz
- 2. Puissance de sortie maximal 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Fréquence Bluetooth : 2,45GH

FR	
Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
Identifiant du modèle	AS0601A-0501000EUL
Tension en entrée	100-240V ~
Fréquence alternative en entrée	50/60 Hz
Tension en sortie	5V
Courant en sortie	1A
Puissance	5W
Rendement moyen en mode actif	73.86%
Rendement à faible charge (10 %)	67.07%
Consommation électrique sans charge	0.072W

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefien
8382 Hinnerup
Danemark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1