


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



	Il simbolo del fulmine con la punta a forma freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro, la cui intensità può essere tale da determinare il rischio di scariche elettriche per le persone.
ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE	ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE) NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.
	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni d'uso e assistenza nella documentazione che accompagna il prodotto.

ATTENZIONE:
PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, FAR CORRISPONDERE LO SPINOTTO LARGO DELLA SPINA ALLA FESSURA LARGA DELLA PRESA E INSERIRLA COMPLETAMENTE.

Aviso:

- Non installare questo dispositivo in uno spazio confinato o incassato come libreria o unità simile, e mantenere una buona ventilazione nel sito aperto. Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
- ATTENZIONE:** Utilizzare solo strumenti/accessori specificati o forniti dal produttore (come un alimentatore esclusivo, batteria ecc.).
- ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
- ATTENZIONE:** Le batterie (pacco di batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco osimili.
- ATTENZIONE:** L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile.
-  Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in tutta Europa. Per prevenire i possibili danni di uno smaltimento incontrollato all'ambiente o alla salute, smaltire i rifiuti in modo responsabile, per promuovere l'utilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, ricorrere ai servizi di restituzione e raccolta o contattate il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
-  Questo apparecchio è di Classe II (appareato elettrico a doppio isolamento). Questo apparecchio è stato progettato in modo da non richiedere un collegamento di sicurezza all'impianto di messa a terra.
-  Per gli alimentatori applicabili vedere le istruzioni per l'utente.


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
- La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
- La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
- Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
- L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
- Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.


POSIZIONE DEI COMANDI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



POSIZIONE DEI CONTROLLI:

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Comando volume |
| 2. | Standby |
| 3. | Scansione |
| 4. | Menu |
| 5. | Info |
| 6. | Sveglia |
| 7. | DAB/FM/AUX/BT |
| 8. | Preimpostazione |
| 9. | Predefinita 1 |
| 10. | Predefinita 2 |
| 11. | Predefinita 3 |
| 12. | Manopola Sintonizzazione/Selezione |
| 13. | Display LCD |
| 14. | Altoparlanti |
| 15. | Antenna |
| 16. | Vano batteria |
| 17. | Jack aux in |
| 18. | Presa DC |



ALIMENTAZIONE ELETTRICA
UTILIZZO DELL'UNITÀ CON L'ALIMENTAZIONE CA

Inserire una estremità del cavo di alimentazione fornito nel jack DC 5V IN che si trova sul retro dell'unità e l'altra estremità nella presa a muro.

Quando il cavo viene utilizzato per la prima volta, è necessario spingere con decisione nella presa; laddove esso non funzioni, riprovare affinché il collegamento vada a buon fine.

UTILIZZO DELL'UNITÀ CON LE BATTERIE

Per attivare l'unità con batterie, il cavo di alimentazione AC deve essere scollegato dal lettore.

Scollegare il cavo di alimentazione AC dall'unità, quindi inserire 4 batterie di tipo "C" (non incluse) nel vano.

Chiudere lo sportello del vano batteria.

Nota: Controllare le batterie regolarmente. È necessario sostituire batterie vecchie o scariche.

Laddove l'unità non venga utilizzata per un tempo prolungato o venga unicamente utilizzata mediante corrente elettrica AC, rimuovere le batterie dal vano batterie per evitare eventuali versamenti.

Avviso: Prima di usare l'unità. Verificare che la rete elettrica locale sia compatibile con l'unità. Evitare di collegare/scollegare il cavo di alimentazione con le mani umide.

Laddove si preveda di non utilizzare l'unità per un periodo prolungato (es. vacanze, ecc.), scollegare la spina dalla presa a muro.

ITA 3

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA:

Tenere le batterie lontano da bambini o animali domestici.

Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+/-). Il mancato allineamento della polarità della batteria può causare lesioni personali e/o danni alle cose.

Rimuovere le batterie vecchie o scariche dal prodotto. Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà usato per periodi prolungati di tempo, al fine di evitare danni dovuti a ruggine o corrosione alle batterie. Non smaltire le batterie nel fuoco; evitare di esporre le batterie a fuoco o altre fonti di calore.

Smaltimento della batteria: Le batterie vecchie o scariche devono essere idoneamente smaltite e riciclate in conformità a tutte le leggi in vigore. Per informazioni dettagliate, contattare l'autorità locale sui rifiuti solidi.

Sequire le istruzioni di sicurezza, utilizzo e smaltimento del produttore della batteria.

FUNZIONAMENTO

Premere il tasto Standby per accendere l'unità.

IN MODALITÀ DAB

Selezione automatica: Premere il pulsante SCAN : "SCANNING" apparirà sul display e il numero della stazione DAB verrà mostrato nell'angolo in alto a destra. Verrà riprodotta automaticamente la prima stazione. Sintonizzare e premere la manopola TUNE / SELECT per scegliere la stazione successiva o precedente.

Manual select: Tenere premuto il tasto INFO e sintonizzare con la manopola "TUNE/SELECT" fino a

quando l'icona "MANUAL TUNE" viene visualizzata sul display, quindi continuare la sintonizzazione con la manopola TUNING/SEEK per scegliere la stazione.

Nota: può essere necessario attendere che l'unità sintonizzi il nuovo canale.

Preimpostazione stazioni radio DAB:

Per ricevere la stazione DAB desiderata, premere e tenere premuto il pulsante PRESET, "Salvataggio preimpostazione" <1: (Vuoto)> appare sul display.

Sintonizzare la manopola TUNE/SELECT per scegliere il numero del programma (da 1 a 10) che si desidera memorizzare. Quindi premere la manopola TUNE/SELECT per memorizzare.

Ripetere le stesse procedure finché tutte le stazioni radio desiderate sono memorizzate nella lista programma.

Per richiamare le stazioni memorizzate, premere il tasto PRESET e sintonizzare la manopola di

preselezione TUNE/SELECT per selezionare la stazione radio memorizzata che si desidera. Premere la manopola TUNE/SELECT per confermare.

Attenzione: Per richiamare le stazioni memorizzate Predefinita 1, Predefinita 2 e Predefinita 3, si può semplicemente premere la manopola 1, 2, 3 direttamente sull'unità.

IN MODALITÀ FM

Premere il pulsante DAB/FM/AUX/BT per selezionare la modalità radio FM, premere il pulsante SCAN, quando una radio è trovata, la frequenza sul display si ferma e inizia automaticamente la riproduzione. Se la ricezione non è buona, premere il tasto TUNE/SELECT per la sintonia fine. La preimpostazione della radio FM è la stessa della radio DAB.

Pulsante Menu

- A. In modalità DAB, premere il pulsante MENU e ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per visualizzare i tipi disponibili, poi premere di nuovo il pulsante MENU per tornare indietro.

1. Scansione completa
Scansione completa dei canali radio DAB
2. Scansione manuale
Scansione manuale dei canali radio DAB
3. Compressione gamma dinamica (DRC) (Off/bassa/alta)

Questa funzione riduce la differenza tra il livello audio più elevato e più debole trasmesso. In effetti, ciò rende i suoni più deboli relativamente più forti e quelli più forti relativamente più deboli.

Nota: DRC funziona solo se è abilitato dall'emittente della stazione specifica.

4. Ordine delle stazioni
L'ordine delle stazioni può essere alfanumerico o ensemble.

5. Sfiltrare (Si/No)

Si - rimuove tutte le stazioni non valide.

No - mantenere tutte le stazioni.

6. Sistema

- Ora

- I. Impostazione Ora/Data

- II. Aggiornamento automatico

- III. Impostazione formato ora 12/24

- IV. Impostazione formato data

- Retroilluminazione

- I. Timeout

- II. Livello all'accensione

- III. Livello regolazione

- Lingue

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Scegliere "Si" per cancellare tutte le impostazioni

- Versione SW

- B. In modalità FM. Premere il pulsante MENU e ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per visualizzare i tipi disponibili, poi premere di nuovo il pulsante MENU per tornare indietro.

1. Impostazioni scansione

Per selezionare le stazioni forti o tutte le stazioni.

2. Impostazione audio

Per selezionare Mono o Stereo

3. Sistema

- Ora

- I. Impostazione Ora/Data

- II. Aggiornamento automatico

- III. Impostazione formato ora 12/24

- IV. Impostazione formato data

- Retroilluminazione

- I. Timeout

- II. Livello all'accensione

- III. Livello regolazione

- Lingue

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Scegliere "Si" per cancellare tutte le impostazioni

- Versione SW

Tasto INFO

- A. In modalità DAB, l'unità dispone di informazioni DAB che vengono visualizzate sulla riga inferiore del display. Premere il pulsante INFO per visualizzare le informazioni disponibili.
- B. In modalità FM, l'unità dispone di informazioni FM che vengono visualizzate sulla riga inferiore del display. Premere il pulsante INFO per visualizzare le informazioni disponibili.

IMPOSTAZIONI ALLARMI

Le sveglie funzioneranno solo quando l'unità è accesa (alimentazione di rete o batteria) o in modalità Standby (solo alimentazione di rete).

Le sveglie possono essere attivate o disattivate in modalità standby (vedere di seguito), tuttavia, i parametri possono essere impostati solo quando l'unità è accesa

Impostazione sveglia

Accedere l'unità

Per impostare o modificare la sveglia 1, premere una volta "ALARM", quindi premere "TUNE/SELECT". Per impostare o modificare la sveglia 2, premere due volte "ALARM", quindi premere "TUNE/SELECT". Per uscire dalla modalità di impostazione della sveglia, premere nuovamente "ALARM".

L'impostazione della sveglia richiede i seguenti parametri. Selezionare un valore per un parametro alla volta ruotando la manopola "TUNE/SELECT" e premere "TUNE/SELECT" per confermare e passare al parametro successivo.

- Sorgente – Cicalino/ DAB/

Se si sceglie DAB o FM come sorgente audio, verrà richiesto anche di selezionare l'ultima stazione riprodotta o una delle stazioni preselezionate (se impostata).

- Tutti i giorni/Una volta/Nei weekend/ Nei giorni feriali Scegli i giorni in cui la sveglia è attiva. Nota se si sceglie "Una volta", viene richiesto di inserire la data richiesta.

- Sveglia –Of

UTILIZZO INGRESSO AUX

Collegare il cavo AUX proveniente dall'uscita del lettore esterno, ad esempio un lettore MP3 portatile, al jack di ingresso AUX.

Premere il tasto DAB / FM / AUX / BT per selezionare la modalità AUX, "Ingresso ausiliario" apparirà sul display LCD.

Accendere il lettore personale per iniziare la riproduzione, regolare il volume al livello di ascolto desiderato.

In Modalità Bluetooth

Premere il tasto DAB / FM / AUX / BT per selezionare la modalità AUX, "Dispositivo Smart" apparirà sul display LCD.

Per accoppiare la radio con il proprio telefono:

Accendere la funzione Bluetooth nel telefono o tablet. Per le istruzioni, si veda la guida utente del proprio cellulare.


- Porre il telefono entro 20 cm (8 pollici) dallaradio.
- Assicurarsi che la radio sia in modalità BT. Scegliere "DAB-36" sul proprio telefono per collegare il Bluetooth della radio. A collegamento avvenuto, il telefono visualizzerà "BT Connected".
- Godersi ora la propria musica con la radio!

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAB-36 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- Intervallo di frequenze operative: FM 87.5-108.0MHz; DAB174-240MHz
- Potenza massima in uscita: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- Frequenza Bluetooth: 2.45 GHz.

IT	
Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Identificatore del modello	AS0601A-0501000EUL
Tensione di ingresso	100-240V ~
Ingresso frequenza CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	5V
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	5W
Efficienza attiva media	73.86%
Efficienza a basso carico (10%)	67.07%
Consumo energetico a vuoto	0.072W

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
8382 Hinnerup
Danimarca
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1