


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD FORSIGTIG: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICE. OVERLAD SERVICE TIL UDDANNET SERVICEPERSONALE.  Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugervejledning og vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.
---	--

FORSIGTIG:
UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKKET HELT IND I KONTAKTEN.

Advarsel:

1. Undlad at installere apparatet på et indelukket sted som fx et bogskab eller lignende, og sørg for, at der altid er tilstrækkeligt med plads omkring apparatet, så ventilation kan finde sted. Ventilationen må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne tildækkes med f.eks. aviser, duge, gardiner el. lign.
2. ADVARSEL: Anvend udelukkende tilbehør/tilslutninger, der er anbefalet eller leveret af producenten (som fx den tilhørende strømforsyning, batteri osv.).
3. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væske fyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
4. ADVARSEL: Batterierne (batteripakken eller de ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. sollys, ild eller lignende.
5. ADVARSEL: Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
6.  Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at produktet indenfor EU ikke bør bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Beskyt miljøet og folkesundheden ved aldrig blot at bortkaste udtjent elektronik, men bring det til genbrug, således at materialerne fra det kan genanvendes. Spørg dit lokale renholdningselskab, hvordan du bortskaffer elektroniske produkter på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde, eller kontakt forhandleren, hvor du i sin tid købte produktet

7.  Dette udstyr er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver sikkerhedsforbindelse til jord.


8.  For oplysninger om strømforsyning, se brugervejledningen.

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
11. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

KNAPPER OG KONTROLLER



STRØMFORSYNING LYSNETDRIFT

Forbind den ene ende af det medfølgende størmkabel til stikket DC 5V IN på bagsiden af enheden, og sæt kabllets andet stik i en stikkontakt.

Sørg for at trykke stikket helt ind i kontakten ved første ibrugtagning. Hvis apparatet ikke fungerer med strøm fra lysnettet, skal du prøve at sætte stikket i igen for at opnå en korrekt forbindelse.

BATTERIDRIFT

Hvis du vil lade enheden køre på batterier, skal netledningen være koblet fra afspilleren.

Kobl ledningen fra enheden, og læg 4 batterier str. "C" (tilkøb) i batterirummet.

Luk låget på batterirummet.

Bemærk: Tjek batterierne regelmæssigt. Gamle og udjente batterier skal udskiftes. Hvis enheden ikke skal bruges i et stykke tid, eller hvis den udelukkende kører på strøm fra lysnettet, bør du tage batterierne ud for at undgå skade fra batterilækage.

Advarsel: Før du bruger enheden. Tjek, at spændingen på brugsstedet er kompatibel med enhedens strømkrav. Håndtér ikke stikprop eller ledning med våde hænder.

Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid (fx i forbindelse med ferie), skal du tage stikket ud af stikkontakten.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BATTERIDRIFT:

Hold batterier udenfor rækkevidde af børn og kæledyr.

DEN 3

Læg batterierne i i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-). Hvis batterierne ikke lægges korrekt i, kan det medføre person- og/eller tingskade.

Tag gamle og udjente batterier ud af apparatet. Tag batterierne ud, når produktet ikke skal bruges i længere tid, så du undgår skade fra rustne eller korroderede batterier.

Kast aldrig batterier på ilden, og udsæt ikke batterier for ild eller andre varmekilder.

Bortskaffelse af batterier: Gamle og udjente batterier skal bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis iht. gældende lovgivning. For nærmere oplysninger, kontakt dit lokale renholdningselskab.

Følg batteriproducentens anvisninger vedr. sikkerhed, brug og bortskaffelse.

BETJENING

Tryk på knappen Standby for at tænde enheden.

I DAB-TILSTAND

Automatisk kanalsøgning: Tryk på knappen SCAN. Displayet viser "SØGER", og nummeret på DAB-stationen vises i øverste højre hjørne. Den første station afspilles automatisk. Drej og tryk på knappen TUNE/SELECT for at gå til næste eller forrige station.

Manuel kanalsøgning: Tryk og hold knappen INFO nede, mens du drejer på knappen "TUNE/SELECT", indtil ikonet "MANUEL INDSTILLING" vises i displayet. Drej derefter knappen TUNE/SELECT for at vælge station.

Bemærk: Der kan være en kort ventetid, mens enheden stiller ind på den nye kanal.

Lagring af faste DAB-radiostationer:

Når du vil gemme en DAB-station på en fast programplads, skal du trykke og holde knappen PRESET, hvorefter "Gem fast station" "<1;(Tom)>" vises på displayet.

Drej knappen TUNE/SELECT for at vælge nummeret på den programplads (1-10), hvor du vil lagre stationen. Tryk dernæst på knappen TUNE/SELECT for at lagre stationen.

Gentag samme procedure, indtil alle ønskede radiostationer er gemt på programlisten.

Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen PRESET og dreje knappen TUNE/SELECT for at vælge den faste programplads, hvor den ønskede station er gemt. Tryk på knappen TUNE/SELECT for at bekræfte.

Bemærk venligst: Du kan også genkalde stationerne på de faste programpladser 1, 2 og 3 ved simpelthen at trykke på knapperne 1, 2, 3 på enheden.

I FM-TILSTAND

Tryk på knappen DAB/FM/AUX/BT, og vælg FM. Tryk på knappen SCAN, og når radioen finder en station, vises frekvensen på displayet, søgningen afsluttes, og radioen begynder automatisk at afspille stationen.

Hvis modtagelsen ikke er god, kan du dreje knappen TUNE/SELECT for at finindstille. Lagring af faste FM-stationer foretages på samme måde som for DAB.

Knappen MENU

A. Tryk på knappen MENU i DAB-tilstand, og drej knappen "TUNE/SELECT" for at se de tilgængelige typer. Tryk på knappen MENU igen for at gå tilbage.

1. Fuld kanalsøgning

Fuld kanalsøgning efter DAB-radiostationer

DEN 4

2. Manuel kanalsøgning
Manuel søgning efter DAB-radiostationer
3. Komprimering af dynamisk område (DRC) (Fra/Høj/Lav)
Denne funktion reducerer forskellen mellem de kraftigste og de mest stille passager i radioudsendelsen. Effektivt set får dette de stille passager til at lyde forholdsvis højere og de kraftige passager til at lyde forholdsvis lavere.
Bemærk: DRC fungerer kun, hvis udbyder har aktiveret det for den pågældende station.
4. Stationsrækkefølge
Stationsrækkefølgen kan være alfanumerisk eller efter multiplex.
5. Fjern ugyldige (Ja/Nej)
Ja - alle ugyldige stationer fjernes.
Nej - alle stationer bevares.
6. System
 - Tid
 - I . Indsæt Tid/Dato
 - II . Automatisk opdatering III.
 Vælg 12/24-timers format IV .
Vælg Datoformat
 - Baggrundslys
 - I . Timeout
 - II . Tændt niveau III.
 Dæmpet niveau
 - Sprog
Nulstilling
 - Vælg "JA" for at nulstille alle indstillinger
 - SW-version
- B. I FM-tilstand. Tryk på knappen MENU, og drej knappen "TUNE/SELECT" for at se de tilgængelige typer. Tryk på knappen MENU igen for at gå tilbage.
 1. Indstilling for søgning
Valg af stærke stationer eller alle stationer.
 2. Indstilling for lyd
Valg af tvunget mono eller stereo tilfald
 3. System
 - Tid
 - I . Indsæt Tid/Dato
 - II . Automatisk opdatering III.
 Vælg 12/24-timers format IV .
Vælg Datoformat
 - Baggrundslys
 - I . Timeout
 - II . Tændt niveau
 - II . Automatisk opdatering
 - III. Dæmpet niveau
 - Sprog
 - Nulstilling
 - Vælg "JA" for at nulstille alle indstillinger
 - SW-version

DEN 5

Knappen INFO

- A. I DAB-tilstand har enheden DAB-informationstilstand, der vises i nederste linje af displayet. Tryk på knappen INFO for at få vist de tilgængelige oplysninger.
- B. I FM-tilstand har enheden FM-informationstilstand, der vises i nederste linje af displayet. Tryk på knappen INFO for at få vist de tilgængelige oplysninger.

INDSTILLINGER FOR ALARM

Alarmerne fungerer kun, når enheden er tændt (lysnet- eller batteridrift) eller står på standby (kun lysnetdrift).
Alarmer kan slås til og fra i standby-tilstand (se herunder), men alarmparametrene kan kun indstilles når enheden er tændt.
Sådan indstilles alarmer
Tænd enheden.
Hvis du vil indstille eller ændre alarm 1, skal du trykke én gang på knappen "ALARM" og dernæst trykke på knappen "TUNE/SELECT". Hvis du vil indstille eller ændre alarm 2, skal du trykke to gange på knappen "ALARM" og dernæst trykke på knappen "TUNE/SELECT". Når du vil afslutte alarmopsætningen, skal du trykke på knappen "ALARM" igen.

● Signalkilde– Buzzer/ DAB/ FM

Hvis du vælger DAB eller FM som signalkilde, vil du desuden blive bedt om at vælge mellem Last played station (sidst hørte station) eller en af de faste stationer (hvis disse er indstillet).

- Dagligt / En gang / Weekend / Hverdag

Vælg de dage, hvor alarmen skal være aktiv.

Bemærk: Hvis du vælger 'En gang', vil du blive bedt om at angive den ønskede dato.

- ALARM – TIL/FRA-KONTAK

BRUG AF AUX-INDGANGEN

Forbind lydudgangen på den eksterne enhed, som fx bærbar MP3-afspiller, til AUX-indgangen ved hjælp af et tilslutningskabel.

Tryk på knappen DAB/FM/AUX/BT, og vælg AUX. "Aux-indgangen" vises på displayet.

Tænd din bærbare afspiller, og start afspilningen. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau.

I Bluetooth-tilstand

Tryk på knappen DAB/FM/AUX/BT, og vælg AUX. "Smartenhed" vises på displayet.

Sådan parres radioen med din telefon:

Slå Bluetooth til på din telefon eller tablet. Nærmere vejledning finder du i manualen til telefon/tablet.

- a. Læg telefonen indenfor en afstand af 20 cm fra radioen.
- b. Sørg for, at radioen er i BT-tilstand. Vælg "DAB-36" på din telefon for at oprette forbindelse til radioens Bluetooth. Når der er oprettet forbindelse, viser din telefon "BTtilsluttet".
- c. Du kan nu nyde din musik gennem radioen!

DEN 6

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-36 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

1. Driftsfrekvensområde: FM 87,5-108,0 MHz, DAB 174-240 MHz
2. Maksimal udgangseffekt 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth-frekvens: 2,45 GHz.

DA	
Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sijieet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentifikator	AS0601A-0501000EUL
Indgangsspænding	100-240V ~
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	5V
Udgangsstrøm	1A
Udgangseffekt	5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	73.86%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	67.07%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.072W

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
8382 Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1