


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



Norway

	Trekanten med et lyn advarer brukeren om at det finnes tilstrekkelig høye isolerte spenninger inne i kabinettet til å gi farlige elektriske støt.
FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES	Utopstegnet i en likesidet trekant er for å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drifts- og vedlikeholds- (service) instruksjon. I litteraturen som følgermed apparatet.

FORSIKTIG:

FOR Å UNNGÅ FARE FOR STRØMSTØT, MÅ STØPSLETS BREDE BEN GÅ INN I KONTAKTENS BREDE SPALTE. STIKK STØPSLET HELT INN.

Advarsel:

- Ikke installer dette utstyret i et begrenset eller innebygd rom, for eksempel i en bokhylle eller lignende, og sørg for god ventilasjon. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke dekkes til med gjenstander som aviser, duker, gardiner o.l.
- ADVARSEL: Bruk kun ekstraustyr/tilbehør som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den eksklusive strømadapteren, batteriet osv.).
- ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette apparatet for regn eller fukt. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller vannsprut, og gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
- ADVARSEL: Batteriene (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for høy varme, for eksempel solskinn, ild eller lignende.
- ADVARSEL: Den direkte plug-in adapteren skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk.



- Riktig avhending av produktet. Denne markeringen indikerer at produktet i EU-området ikke skal kasseres sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, resikuler forsvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.



- Dette utstyret er merket Klasse II, og det betyr at det er dobbelisolert. Det er utformet slik at det ikke behøver en sikkerhetstilkobling til elektriskjord.




- Se bruksanvisningen for å vite mer om strømforsyningen.

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utliggjengelig for barn.
- Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå bygging og svelging.
- Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
- Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
- Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
- Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
- Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
- Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelttilgang.
- Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

PLASSERING AV KNAPPER



PLASSERING AV KNAPPER:

1. Volum-knapp
2. Standby
3. Skanning
4. Meny
5. Info
6. Alarm
7. DAB/FM/AUX/BT
8. Forhåndsinnstilling
9. Forhåndsinnstilling 1
10. Forhåndsinnstilling 2
11. Forhåndsinnstilling 3
12. Søke/Velge-knapp
13. LCD-display
14. Høytalere
15. Antenne
16. Batterikammer
17. AUX-inngang
18. Strøminngang

STRØMFORSYNING

BRUKE ENHETEN PÅ STRØM

Sett den ene enden av den medfølgende strømkabelen til DC 5V IN-kontakten på baksiden av enheten og den andre enden inn i veggutttaket.

Når du bruker den første gangen, må ledningen settes fast i stikkkontakten hvis den ikke virker på vekselstrøm, for å prøve igjen for å være sikker på en positiv tilkobling.

BRUKE ENHETEN MED BATTERIER

For å spille av enheten på batterier må strømledningen være frakoblet fra spilleren.

Trekk ut strømledningen fra enheten og sett inn 4 «C»-batterier (ikke inkludert) i batterikammeret.

Lukk dekslet på batterikammeret.

Merk: Kontroller batteriene jevnlig. Gamle eller utladde batterier må byttes. Hvis enheten ikke skal brukes på en stund, eller kjøres utelukkende på elektrisk strøm, må batteriene fjernes fra batterirommet for å unngå lekkasje.

Advarsel: Før enheten tas i bruk. Kontroller at lokalnettforsyningen er kompatibel med enheten. Ikke koble til strømkabelen eller koble fra strømkabelen hvis du har våte hender.

Når enheten ikke skal brukes i lengre tid (f.eks. når du er på ferie o.l.), må du trekke ut ledningen fra strømkontakten.

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI:

Hold batteriene unna barn og kjæledyr.

Når du setter i batterier, skal de plasseres med riktig polretning (+/-). Hvis batteriene settes i

NOR 3

enheten med feil polretning, kan det medføre skade på personer og/eller eiendom.

Fjern gamle eller utladde batterier fra produktet. Fjern batteriet når produktet ikke skal brukes over lengre tid for å forhindre skader forårsaket av rustne eller korroderte batterier.

Kast aldri batterier i peisen eller annen ild, og utsett dem ikke for andre varmekilder.

Avhending av batterier: Gamle eller utladde batterier må kasseres og resirkuleres i overensstemmelse med alle gjeldende lover. For detaljerte opplysninger, ta kontakt med din lokale myndighet for avfallshåndtering.

Følg batteriproducentens retningslinjer for sikkerhet, bruk og avhending.

BETJENING

Trykk på standby-knappen for å snu enheten.

I DAB-MODUS

Automatisk valg: Trykk på SCAN-knappen, ordet "SCANNING" vil vises på skjermen. Nummeret til DAB-stasjonen vil vises i øvre, høyre hjørne, og første stasjon vil spilles av automatisk. Still inn, og trykk på TUNE/SELECT-knotten for å velge neste eller forrige stasjon.

Manuelt valg: Trykk og hold inne INFO-knappen, og dreii "TUNE/SELECT"-knotten inntil du ser ikonet for "MANUAL TUNE" på skjermen. Drei så "TUNE/SELECT"-knotten for å velgestasjon.

Merk: det kan hende at du må vente litt for at enheten stilles inn på den nye kanalen.

DAB-radiostasjoner forhåndsinnstilling:

For å motta ønsket DAB-stasjon, trykk og hold inne PRESET-knappen. "Forhåndsvalgt stasjon" "<1: (Tom)> vil vises på skjermen,

Still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge ønsket programnummer (1-10) du vil lagre til. Trykk deretter TUNE / SELECT-knappen for å lagre.

Gjenta samme prosedyre til alle ønskede radiostasjoner er lagret i programlisten.

Finne igjen en lagret stasjon: Trykk på PRESET-knappen og still inn TUNE / SELECT-knappen for å velge den lagrede radiostasjonen du ønsker. Trykk på TUNE / SELECT-knappen for å bekrefte.

Advarsel: Du kan også hente forhåndsinnstilling 1, 2 og 3 fra minnet, ved å trykke på 1, 2 eller 3 på enheten.

I FM-MODUS

Trykk på DAB / FM / AUX / BT-knappen for å velge FM-radio modus, trykk på SCAN-knappen. Når en radiostasjon er funnet, vil frekvensen på skjermen stoppe og avspilling starter automatisk.

Hvis mottaket ikke er tilfredsstillende, still inn TUNE / SELECT-knappen for å finjustere. Forhåndsinnstilling for FM-radio er den samme som for forhåndsinnstilling av DAB-radio

MENY-Knapp

A. I DAB-modus, trykk på MENU-tasten og dreii "TUNE/SELECT"-knotten for å se de typene som er tilgjengelige, trykk igjen på MENU for å gå tilbake.

1. Fullt søk
Fullt søk i alle DAB-radiostasjoner
2. Manuelt søk
Søk DAB-radiostasjoner på manuelt vis

NOR 4

3. Dynamic range compression (DRC) (Av/ Høy/Lav) (komprimering av dynamisk audioområdet)

Denne funksjonen jevner ut differansen mellom den svakeste og den sterkeste lyden som kringkastes. Svake lyder blir dermed forsterket og sterke lydersvekket.

Merk: DRC-funksjon fungerer bare hvis kringkasteren har aktivert den for en spesifikk stasjon.

4. Stasjonsrekkefølge

Rekkefølgen for stasjonene kan være alfanumerisk eller gruppert.

5. Fjerne (Ja/ Nei)

Ja- alle ugyldige stasjoner vil fjernes.

Nei- Alle stasjoner beholdes.

6. System

● Tid

I . Sett dato/tid

II . Automatisk Oppdatering III.

Definer 12/24 timers format IV .

Definer datoformat

● Bakgrunnsbelysning

I . Tidsavbrudd

II . På nivå

III. Dimmer-nivå

● Språk

● Fabrikkinnstillinger

Velg "JA" for å slette alle innstillingene

● SW-versjon

B. I FM-modus. Trykk på MENU-tasten og dreii "TUNE/SELECT"-knotten for å se de typene som er tilgjengelige, trykk igjen på MENU for å gå tilbake.

1. Søke-innstillinger

For å velge Sterke stasjoner eller Alle Stasjoner

2. Lydinntstillinger

For å velge Tvunget mono eller Stereo tillatt

3. System

● Tid

I . Sett dato/tid

II . Automatisk Oppdatering III.

Definer 12/24 timers format IV .

Definer datoformat

● Bakgrunnsbelysning

I . Tidsavbrudd

II . På nivå

III. Dimmer-nivå

● Språk

● Fabrikkinnstillinger

Velg "JA" for å slette alle innstillingene

● SW-versjon

INFO-KNAPP

A.I DAB-modus: denne ENHETEN har DAB-informasjonsmoduser som vises på skjermens bunlinje.

Trykk på INFO-knappen for å se de ulikeinformasjonen

B.I FM-modus: denne ENHETEN har FM-informasjonsmoduser som vises på skjermens bunlinje.

Trykk på INFO-knappen for å se de ulikeinformasjonen

ALARMINNSTILLINGER

Alarmen vil fungere bare hvis enheten er slått På (med strøm eller batteri) eller om den står i Standby-modus (bare på strøm).

Alarmer kan slås på eller av i standby-modus (se lenger ned). Alarmenes parameter kan derimot endres kun dersom enheten er slått på.

Stille inn alarmer

Slå på enheten.

For å stille inn eller endre alarm 1, trykk en gang på "ALARM", og trykk deretter på "TUNE/SELECT".

For å stille inn eller endre alarm 2, trykk to ganger på "ALARM", og trykk deretter på "TUNE/SELECT".

For å gå ut av alarmens innstillingsmodus, trykk igjen på "ALARM".

Alarmens oppsett vil vise deg følgende parametre. Velg en verdi for hvert parameter ved å dreie

"TUNE/SELECT"-knotten og ved å trykke på "TUNE/SELECT" for å bekrefte valget ditt, og for å gå videre til neste parameter.

● Kilde – Buzzer/DAB/FM

Hvis du har valgt DAB eller FM som lydkilde, vil du få beskjed om å velge sist avspilt radiostasjon eller en av dine forhåndsdefinerte stasjoner (hvis du har lagret slike stasjoner).

● Daglig / En gang / Helger / Ukedage

Velg hvilke dager alarmen skal aktiveres for.

Merk: hvis du velger 'En gang', blir du bedt om å angi ønsket dat

● Alarm – Av/På

BRUK AV AUX INPUT

Koble AUX-ledningen fra kontakten på din Personal Player, som for eksempel den bærbare MP3-spilleren, til AUX-inngangen.

Trykk på DAB/FM/AUX/BT-knappen for å velge AUX modus, "Auxiliary Input (Auksiliær inngang)" vil vises på skjermen.

Slå på Personal Player for å begynne å spille, juster volumet til ønsket lytteni

I Bluetooth-MOD

Trykk på DAB/FM/AUX/BT-knappen for å velge AUX modus, "Smartenheten" vil vises på skj

Slik kobler du sammen radioen med telefonen:

Slå på Bluetooth-funksjonen i telefonen eller nettbrettet. For instruksjoner, se brukerhåndboken til mobiltelefonen.


- a. Plasser telefonen innen en avstand på 20 cm (8 tommer) fra radioen.
- b. Pass på at radioen er i BT-modus. Velg "DAB-36" på telefonen for å koble til radioens Bluetooth. Etter at du er koblet til, vil telefonen din vise meldingen "Koblet til BT".
- c. Nyt musikken din med radioen nå!

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen DAB-36 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklærings fulle tekst kan man finne på følgende internet-tadresse: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- 1. Operativt frekvensområde: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
- 2. Maks. utgangseffekt: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Bluetooth frekvens: 2.45 GHz.

NO		Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modell-identifikasjon	AS0601A-0501000EUL	
Inngangsspenning	100-240V ~	
Inngang AC frekvens	50/60 Hz	
Utgangsspenning	5V	
Utgangsstrøm	1A	
Utgangseffekt	5W	
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	73.86%	
Effektivitet ved lav ladning (10%)	67.07%	
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.072W	

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
8382 Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1